

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1005.500

Date : 05-dic-2019

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Armarios compactos AE Acero inoxidable – AE 1005.500

created: 05.12.2019 on www.rittal.com/ar-es



Descripción producto

Material:	Caja: acero inoxidable Puerta: acero inoxidable, junta continua de poliuretano inyectado Placa de montaje: chapa de acero Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L) Bombín de cierre: Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Superficie:	Caja y puerta: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 µm Placa de montaje: galvanizada
Grado de protección IP según IEC 60 529:	IP 66
Grado de protección NEMA:	NEMA 4X
Código IK:	IK08
Unidad de envase:	Armario con puerta(s) Placa de montaje Cierre: doble paletón 3 mm
Material básico:	Acero inoxidable

Características del producto

Dimensiones:	Anchura: 300 mm Altura: 380 mm Profundidad: 210 mm
Placa de montaje:	Anchura: 275 mm Altura: 334 mm

Número puertas:	1
Ejecución cierre:	Aldabilla
Nº de cierres:	1
Bombín de cierre:	Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje:	1 pza(s).
Peso/UE:	8,4 kg
EAN:	4028177421271
Código arancelario:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCI@ss 8.0/8.1:	27180101
eCI@ss 6.0/6.1:	27180101
Descripción producto:	AE ARMARIO COMPACTO INOX. 300x380x210, AISI 316L, con placa de montaje

Aprobaciones

Aprobaciones:	CSA DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR Russian Maritime Register of Shipping TÜV UL + C-UL
Certificados:	EAC Grado de protección IK-Code
Explicaciones:	Declaración de conformidad