

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

HSK-M-PVDF-Ex-d – SZ 1634380070

Stand : 18.09.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



HSK-M-PVDF-Ex-d – SZ 1634380070

erstellt am: 18.09.2020 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Flüssigkeitsdichte Zugentlastungsverschraubungen für druckfeste Gehäuse aus vernickeltem Messing für Chemie- und Hochtemperaturanwendungen.
Ausführung:	gerade
Material:	Messing Klemmeinsatz aus PVDF O-Ring: FKM
Oberfläche:	vernickelt (matt)
Farbe:	Sonstige
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 68 (10 bar) IP 69K

Produktmerkmale

Gewinde:	Ausführung: NPT Typ: 3/8 Zoll
Gewindelänge:	15 mm
Min. Kabeldurchmesser:	5 mm
Max. Kabeldurchmesser:	10 mm
Betriebstemperatur:	Betrieb (Umgebung): -20 °C...+130 °C

Schlüsselweite:	20 mm
Halogenfrei:	Ja
Glasfaserverstärkt:	Nein
Schlagfest:	Ja
Biegeschutz:	Nein
Flachkabelverschraubung:	Nein
Teilbare Verschraubung:	Nein
Mehrfachdichteinsatz:	Nein
Mit Gegenmutter:	Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:	Ja
Für EX-Zone Gas:	1, 2
Verpackungseinheit:	50 St.
Gewicht/VE:	35 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
ETIM 6.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27149109
Produktbeschreibung:	HSK-M-PVDF-Ex-d NPT3/8" für Kabel 5-10 mm Ms vernickelt / -20 °C - 130 °C