

Kraftreläskåp

Kontrollskåp för elkraftsindustrin

I enlighet med krav från elkraftsindustrin har Rittal tagit fram apparatskåp för montage av kontrollutrustning. 19" montage i dörr och bakplan, 40 HE i dörr och 43 HE i bakplanet.

Konstruktion:

- TS 8 standard, skåpens dörrar är förstärkta för att kunna belastas med tunga montage tillbehör.
- Bakstycke och gavlar (tillbehör) är löstagbara för att underlätta montage.

Standardinredningen inkluderar:







- Håltagning för 4 st FL21 flänsar i taket, plats för skylt.
- Rittals standard lysrörsarmatur med vägguttag och automatisk tändning/släckning med 3 meters kabel, nivåmärkning på alla nivåer.
- Vertikal jordskena ca 1700 mm.
- Lyftöglor



Artikelnummer	Benämning	BxHxD (mm)
XSE92076V	Kraftreläskåp vänsterhängd dörr	700x2175x600
XSE92076H	Kraftreläskåp högerhängd dörr	700x2175x600
XSE92086V	Kraftreläskåp vänsterhängd dörr	800x2175x600
XSE92086H	Kraftreläskåp högerhängd dörr	800x2175x600
XSE92086TELE	Kraftreläskåp högerhängd dörr	800x2175x600

Kraftreläskåp

Tillbehör

Benämning	Art.nr.	Benämning	Art.nr.
FL21 multifläns	 XSESZMC35	Apparatram 4HE Bärram 4HE	 XSE9AR4 XSE9BR4
Sidogavlar inkl. montagematerial	 8106235	Skiljevägg för kraftreläskåp	 XSE9206
Distansstycken för takplåt TS 4 st/frp	 2422000 Höjd 10 mm 2423000 Höjd 20 mm 7967000 Höjd 50 mm	Täckpanel, 482,6 mm (19") För övertäckning av tomma fält eller för önskad bestyckning.	 XSE91HE 1HE XSE92HE 2HE XSE93HE 3HE XSE94HE 4HE XSE95HE 5HE XSE96HE 6HE XSE97HE 7HE XSE98HE 8HE XSE99HE 9HE XSE910HE 10HE XSE911HE 11HE XSE912HE 12HE XSE913HE 13HE XSE914HE 14HE XSE915HE 15HE XSE916HE 16HE XSE917HE 17HE XSE918HE 18HE
Jordskena med 133 överfall längd 2000 mm	 SV2612	Jordning, till botten av skåpet, längd 699 mm. Skenhållare 4 st/frp	 2364000 9340030
Kabelkanal, höjd 60 mm längd 2000 mm	 PW21160 Bredd 40 mm PW21161 Bredd 60 mm PW21162 Bredd 80 mm PW21163 Bredd 100 mm	Kabelslang 25 m/frp Kabelslanghållare	 2595000 Ø insidan 16 mm 2589000 Ø insidan 29 mm 2596000 Ø insidan 36 mm 2590000 Ø insidan 48 mm 2593000 För kabelslang Ø 16 2591000 För kabelslang Ø 29 2594000 För kabelslang Ø 36 2592000 För kabelslang Ø 48
Låssystem	 Finns i flera utförande, se Handbok 33 sid 603	Profilskena hålad TS35 20 st/frp	 XX2933/2SL (7,3 mm) XX2934/2SL (15 mm)
Kabelföringsbygel 10 st/frp	 7111900 125x85 mm 7111000 125x65 mm 7112000 85x43 mm	Energybox	 XSEA0455
Yttre montageförbindning 6 st/frp	 8800490	Kabelraster, vertikalt	 7858200
EMC bottenplåt	 XSE976EB		

Vill du veta mer?

Ring våra innesäljare eller besök www.rittal.se.

RITTAL Scandinavian ab • Rittalgatan • 262 73 Ängelholm
Telefon: 0431-44 26 00 • 031-710 15 10 • 08-680 74 10
e-post: info@rittal.se • www.rittal.se

