


Kleingehäuse

Kleingehäuse KX, Edelstahl


Klemmenkästen KX

Schnitt A – A




1 Innenansicht

Schnitt B – B




Einzelheit X




Schrank

- B1 = Gehäusebreite (Gesamtbreite)
- B2 = Deckelbreite
- B3 = Lichte Breite Gehäuseöffnung
- B4 = Lichte Breite zwischen Profileleisten
- B5 = Achsabstand der Montagebohrungen in den Profileleisten
- B6 = Befestigungsabstand Gehäuse
- H1 = Gehäusehöhe (Gesamthöhe)
- H2 = Deckelhöhe
- H3 = Lichte Höhe Gehäuseöffnung
- H6 = Befestigungsabstand Gehäuse
- H7 = Gesamthöhe 25 mm-Lochraster
- H8 = Lichtes Maß Profileleisten
- T1 = Gesamttiefe
- T3 = Einbautiefe (Abstand Deckelinnenseite auf Profileiste)
- N = Anzahl 25 mm-Lochraster

Einzelheit Y



Schnitt C – C



Best.-Nr. KX	Breitenmaße mm						Höhenmaße mm						Tiefenmaße mm		
	B1	B2	B3	B4	B5	B6	H1	H2	H3	H6	H7	H8	T1	T3	N
1560.000	150	148	131,1	109,5	125	110	150	148	131,1	110	25	146	80	63,4	2
1561.000	300	298	281,1	259,5	275	260	150	148	131,1	110	25	146	80	63,4	2
1562.000	200	198	181,1	159,5	175	160	200	198	181,1	160	75	196	80	63,4	6
1563.000	300	298	281,1	259,5	275	260	200	198	181,1	160	75	196	80	63,4	6
1564.000	150	148	131,1	109,5	125	110	150	148	131,1	110	25	146	120	103,4	2
1565.000	200	198	181,1	159,5	175	160	200	198	181,1	160	75	196	120	103,4	6
1566.000	300	298	281,1	259,5	275	260	200	198	181,1	160	75	196	120	103,4	6
1567.000	300	298	281,1	259,5	275	260	300	298	281,1	260	175	296	120	103,4	14
1568.000	400	398	381,1	359,5	375	360	200	198	181,1	160	75	196	120	103,4	6
1569.000	400	398	381,1	359,5	375	360	300	298	281,1	260	175	296	120	103,4	14