


Flat-PLS-järjestelmäkomponentit


Flat-PLS 60/100

Päälueetelo 33, katso sivu 332

Til.nro
SV 9676.002
SV 9676.004



Til.nro
SV 9676.020
SV 9676.021



A) Virtakiskopidin Flat-PLS

Järjestelmä	Virtakiskoille maks. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F	Kiristys- momentti	G mm	Til.nro SV
Flat-PLS 60	4 x 60 x 10	127,5	60	120	70	50	M8	8 Nm	100	9676.002
Flat-PLS 100	4 x 100 x 10	162,5	100	165	90	55	M10	9 Nm	125	9676.004


B) Virtakiskopidin Flat-PLS stabilisaattorikiskolle

Järjestelmä	Virtakiskoille maks. mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F	Kiristys- momentti	G mm	Til.nro SV
Flat-PLS 60	4 x 60 x 10	130	60	120	70	50	M8	10 Nm	100	9676.020
Flat-PLS 100	4 x 100 x 10	170	100	165	90	55	M10	12 Nm	125	9676.021

Flat-PLS 60/100

Virtakiskojen sidepultit

Päälueetelo 33, sivu 333




Til.nro SV	B1 mm	B2 mm	H1	H2	T1 mm
9676.017 [2]	35,7	–	1)	+2/-3 ²⁾	30
9676.018 [1]	55,7	20	1)	+2/-3 ²⁾	30
9676.019 [1]	75,7	40	1)	+2/-3 ²⁾	30

1) Erikseen tilattavan ruuvien pituus.

2) Halutun ruuvien mukaisesti $H2 = H1 - 20$ ($H1 \geq$ ruuvien pituus).

Kosketinosat


Päälueetelo 33, sivu 334



Til.nro SV	B1 mm	B2 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	T1 mm	T2 mm
9676.526 [2]	60	36	40 – 100	20	10	30	–
9676.546 [1]	60	36	40 – 100	20	10	70	40
9676.528 [2]	80	50	40 – 100	20	10	30	–
9676.548 [1]	80	50	40 – 100	20	10	70	40
9676.520 [2]	100	50	40 – 100	20	10	30	–
9676.540 [1]	100	50	40 – 100	20	10	70	40

Pituusliitos

Päälueetelo 33, sivu 333




Til.nro SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	H4 mm	T1 mm	T2 mm
9676.621 [2]	140	110	40	1)	H1 – 40	20	10	30	–
9676.641 [1]	140	110	40	1)	H1 – 40	20	10	70	40

1) Erikseen tilattavan ruuvien pituus.

Kulmaprofiili ilman väliä


Päälueetelo 33, sivu 333



Til.nro SV	B1 mm	H1 mm
9676.041 [1]	10,2	12,9
9676.042 [2]	21,3	12,9
9676.043 [3]	32,3	12,9

Kulmaprofiili, jossa väli

Päälueetelo 33, sivu 333




Til.nro SV	B1 mm	H1 mm
9676.052 [1]	10,3	16,6
9676.053 [2]	10,3	16,6
9676.054 [3]	10,3	16,6

B = Leveys, H = Korkeus, T = Syvyys

Sivuprofiili

Päälueetelo 33, sivu 333




Til.nro SV	B1 mm	H1 mm
9676.056 [1]	49,2	7,6
9676.058 [2]	69,2	7,6
9676.059 [3]	89,2	7,6

Flat-PLS-järjestelmäkomponentit

Flat-PLS 60/100

Liitäntälevyt M12/M16-pulteilla

Päälueetelo 33, sivu 335




Til.nro SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	H1	H2 mm	H3 mm	H4 mm	T1 mm
9676.700	70	40	M12	¹⁾	H1 – 21,5	30,6	15,6	60
9676.704	70	40	M16	¹⁾	H1 – 21,5	30,6	11,1	60

¹⁾ Erikseen tilattavan ruuvien pituus.

Suoraliittimet

Päälueetelo 33, sivu 335




Til.nro SV	B1 mm	B2 mm	H1	H2 mm	T1 mm	T2 mm
9676.730	35,7	35	¹⁾	H1 – 60	50,5	30

¹⁾ Erikseen tilattavan ruuvien pituus.

Liitäntälevyt M10-pulteilla

Päälueetelo 33, sivu 335




Til.nro SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	B5 mm	H1	H2 mm	H3 mm	T1 mm	T2 mm
9676.710 1	50	–	30	M10	–	¹⁾	H1 – 40	5	35	35,7
9676.714 2	80	52	30	M10	82	¹⁾	H1 – 40	10	50	35,7

¹⁾ Erikseen tilattavan ruuvien pituus.


Liitäntälevyt lamelloituja kuparikiskoja varten

Päälueetelo 33, sivu 335



Jakelukiskon liitinosa

Päälueetelo 33, sivu 358




B = Leveys, H = Korkeus, T = Syvyys

Til.nro SV	B1 mm	B2 mm	B3 mm	B4 mm	B5 mm	H1 mm	H2 mm	H3 mm	T1 mm
9674.485	160	130	61	51	29,5	40	20	25	20
9674.488	160	130	101	81	29,5	40	20	25	20

Til.nro SV	Koko	A mm	B mm	C mm	Kiristysmomentti
9676.747	1	81	73	46	20 Nm
9676.748	2	112	104	77	25 Nm
9676.749	3	149	141	114	30 Nm

Sidepultti lyöntimutterilla M10

Päälueetelo 33, sivu335



Til.nro SV	B mm	T mm	Kiristysmomentti
9676.832	37,5	30	20 Nm