

Seinäasennus Pääluettelo 33, sivu 408


SK 3125.800

SK 3129.800


Pinta-
asennus

Asennusaukotus
pinta-asennus




Takaosa






Sivulta



Asennusaukotus pinta- ja upotusasennus



1 Kaapelinläpivienti valinnainen

Pinta-
asennusUpotus-
asennusPinta-
asennus

Jäähdytys

Ilma/ilma-lämmönvaihtimet

Ilma/ilma-lämmönvaihtimet TopTherm

Seinäasennus säätimellä, ominaislämpöteho 17,5 W/K Pääluettelo 33, sivu 409




SK 3126.XXX

Pinta-asennus

Upotusasennus

Asennusaukotus
pinta-asennus

Asennusaukotus
upotusasennus



Seinäasennus säätimellä, ominaislämpöteho 30 – 60 W/K Pääluettelo 33, sivu 409




SK 3127.XXX,
SK 3128.XXX,
SK 3129.XXX

Pinta-asennus


Upotusasennus

Asennusaukotus
pinta-asennus

Asennusaukotus
upotusasennus



Mitat suluisa malleille 45 W/K ja 60 W/K



Til.nro SK	T1	T2
SK 3127.XXX	205	155
SK 3128.XXX	225	175
SK 3129.XXX		

T = Syvyys

Ilma/ilma-lämmönvaihtimet

Seinäasennus säätimellä, ominaislämpöteho 90 W/K Pääluettelo 33, sivu 409





SK 3130.XXX

Pinta-asennus

Upotusasennus

Asennusaukotus
pinta-asennus

Asennusaukotus
upotusasennus





Ilma/ilma-lämmönvaihtimet

Seinäasennus, rautatierakenne, ominaislämpöteho 27 – 98 W/K Pääluettelo 33, sivu 410


Asennusaukotus SK 3126.4XX

Pinta-asennus



Upotusasennus säätökehyksellä



Upotusasennus



Säätömahdollisuudet





1 EPDM-kumitiiviste, musta 12 mm, yhtenäisenä reunuksen tiivistenauhana


Asennusaukotus SK 3128.4XX

Pinta-asennus



Upotusasennus säätökehyksellä



Upotusasennus



Säätömahdollisuudet




1 EPDM-kumitiiviste, musta 12 mm, yhtenäisenä reunuksen tiivistenauhana


Seinäasennus, rautatierakenne, ominaislämpöteho 27 – 98 W/K Pääluettelo 33, sivu 410

Pinta-asennus

Upotusasennus säätökehyksellä




Upotusasennus





Asennusaukotus SK 3130.4XX


Pinta-asennus




Upotusasennus




Säätömahdollisuudet




- 1** EPDM-kumitiiviste, musta 12 mm, yhtenäisenä reunuksen tiivistenauhana




Upotusasennus säätökehyksellä



Säätömahdollisuudet




- 1** EPDM-kumitiiviste, musta 12 mm, yhtenäisenä reunuksen tiivistenauhana



Ilma/ilma-lämmönvaihtimet

Seinäasennus, rautatierakenne, ominaislämpöteho 27 – 98 W/K Pääluettelo 33, sivu 410



Til.nro SK	B mm	H mm	T mm
3126.424 3126.410	280	650	127
3128.424 3128.410	400	950	140
3129.424 3129.410	400	950	150
3130.424 3130.410	400	1580	150

B = Leveys
H = Korkeus
T = Syvyys

¹) Vain säätökehyksellä (ks. pääluettelo 33, sivu 479).

Kattoasennus Pääluettelo 33, sivu 411

Käyttö:

Näitä laitteita käytetään silloin, kun oviin tai sivuseiniin ei voida tehdä asennuksia tai poistumistiet on pidettävä vapaina.

Tekninen rakenne:


- Lämmönvaihinkasetti ja lämmönvaihtimen kotelo muodostavat yksikön siten, että lämpöä pois johtava ulkopinta suurenee huomattavasti.

- Tämä rakenne tekee laitteesta kevyen (16,8 kg) samanaikaisesti korkealla pakkaustiheydellä.
- Integroidut radiaalituulettimet takaavat hyvän ilmankierron myös kytkentäkaapin suurilla pakkaustiheyksillä.
- Moottorit on suojattu termisillä käämityksen suojilla.


- Lämmönvaihdinlamellit ovat luonnollisesti johtavasti kiinni toisissaan, jotta sähköinen suojaus on taattu.
- Sisä- ja ulkokierro ovat erotettavissa; niiden tekeminen erillisiksi vähentää tehokkaasti pölyn, kosteuden ja lian sisäänpääsyä.

SK 3248.000

Takaosa



Sivulta



Asennusaukotus pinta- ja upotusasennus

