

Virtakiskojärjestelmät (100/185/150 mm)

Virtakiskopidin (3-napainen)

Päälueetelo 33, sivu 340

Ohje: SV 3052.000 Virtakiskopitimen peruselementtiä voidaan käyttää myös 1-vaiheisena pitimenä. Tekniset tiedot nimellisvirtojen laskentaan DIN 43 671 mukaisesti, katso sivu 152/153.										
	Kiskojärjestelmiin		1250 A		1600 A		2500 A		3000 A	
	Kiskoväli keskeltä keskelle mm		100		185		150		150	
	Kiskojen maks. koko ilman lisäkappalesarjoja mm		60 x 10		80 x 10		2 x 80 x 10		2 x 100 x 10	
	Lisäkappaleet – Poikkipinnan pienennys mm – Kiskoleveyden pienentämiseen 10 mm portain		30 x 10 - 50 x 10 –		50/60 x 10 –		– ■		– ■	
Til.nro SV		3073.000		3052.000		3055.000		3057.000		
Asennustiedot IEC (DIN EN) -käyttöä varten										
Kiristysmomentti Nm – Kiinnitysruuvi – Kannen kiinnitys – Kiskon kiinnitysruuvi		10 3 –		5 – 40		10 10 –		10 10 –		

Liitäntälevyt

virtakiskopitimille SV 3055.000/SV 3057.000

Päälueetelo 33, sivu 341

¹⁾ Ohje: Käytettäessä 100 x 10 mm virtakiskoja jätetään pois yksi liitäntälevy liitäntäpaikkaa kohti.				
Liitäntä	Virtakiskopitimille	Hakaruuvi	Kiristysmomentti Nm	Til.nro SV
1 Kaapelikenkä M10 240 mm ² asti	SV 3055.000	M10 x 100 mm	15	3058.000
2 2 x kaapelikenkä M10 240 mm ² asti	SV 3055.000	M10 x 100 mm	15	3059.000
3 Lamelloitu lattakupari maks. 40 x 10 mm	SV 3055.000	M10 x 120 mm	15	3061.000
3 2 x kaapelikenkä M10 ¹⁾ 240 mm ² asti	SV 3057.000	M10 x 120 mm	15	3061.000