




Pojistkové držáky

Jmenovitý provozní proud max. 30 – 60 A

Provedení		3pólové, pro montáž na lištu DIN dle ČSN EN 60 715		
Pro použití pojistek – SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Upozornění: SV 9345.010 – Bez certifikátu UL lze použít také pro válcové pojistky 22 x 58 mm dle francouzských norem Certifikáty:  E235931 Normy: UL 512, C 22.2 No. 39				
Typ pojistky (Class)		CC	J	J
Jmenovitý provozní proud max.		30 A	30 A	60 A
Jmenovité provozní napětí		600 V AC	600 V AC	600 V AC
Velikost pojistek mm		10 x 38	21 x 57	27 x 60
Odpínací schopnost RMS Sym. Rating		200 kA	200 kA	200 kA
Min. napětí signalizační kontrolky		115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Ochrana před nebezpečným dotykem		IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Obj. č. SV		9345.000 	9345.010 	9345.030 
Montážní údaje pro aplikace dle UL				
Utahovací moment – Šroub pro připojení vodiče		2 Nm 14,75 in-lbs jednodrátový/laněný, Cu	4 Nm 35 in-lbs jednodrátový/laněný, Cu	5 Nm 45 in-lbs jednodrátový/laněný, Cu
Připojení vodiče	AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
	mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25	2,5 – 25




¹⁾ V oblasti pro obsluhu

Rozvod proudu

Jisticí prvky RiLine

Pojistkové držáky

Jmenovitý provozní proud max. 100 – 400 A

Provedení	3pólové, pro systémy přípojníc 60 mm		
Pro použití pojistek J-Class dle UL 4248-8 Certifikáty:  E235931 Normy: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No. 4248.107 CSA C22.2 No. 4248.8-07	 1  2  3		
Provedení	1	2	3
Jmenovitý provozní proud max.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Jmenovité provozní napětí	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Velikost pojistek mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Ochrana před nebezpečným dotykem	IP 10	IP 10	IP 10
Obj. č. SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Montážní údaje pro aplikace dle UL			
Utahovací moment Nm – Upevnění přípojníc – Šroub pro připojení vodiče	6 12	8 20	8 20
Způsob připojení	Rámová svorka	Rámová svorka	Rámová svorka
Připojení vodiče	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Údaje o materiálu			
Kontaktní dráha: E-Cu, postříbřená	■	■	■
Svorka: poniklovaný mosazný odlitek	■	■	■