




Zekeringhouders

Nominale stroom max. 30 – 60 A

Uitvoering		3-polig, voor railmontage volgens DIN EN 60 715		
Voor toepassing van de zekeringen – SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Opmerking: SV 9345.010 – Zonder UL-toelating ook te gebruiken voor cilinderzekeringen 22 x 58 mm volgens Franse standaard Toelating:  US LISTED E235931 Standards: UL 512, C 22.2 No. 39		  		
Zekeringtype (Class)		CC	J	J
Nominale stroom max.		30 A	30 A	60 A
Nominale spanning		600 V AC	600 V AC	600 V AC
Zekeringgrootte mm		10 x 38	21 x 57	27 x 60
Schakelvermogen RMS Sym Rating		200 kA	200 kA	200 kA
Min. spanning lichtmelder		115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Aanrakingsbeveiliging		IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Bestelnr. SV		9345.000 	9345.010 	9345.030 
Montagegegevens voor toepassingen volgens UL				
Aandraaimoment – Aderaansluitschroef		2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu
Aderaansluiting	AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
	mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25	2,5 – 25




¹⁾ In het bedieningsbereik

Stroomverdeling

RiLine zekeringscomponenten

Zekeringhouders

Nominale stroom max. 100 – 400 A

Uitvoering		3-polig, voor 60 mm railsystemen		
Voor de toepassing van J-Class zekeringen volgens UL 4248-8 Toelating:  E235931 Standards: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No. UL 4248.107 CSA C22.2 No. 4248.8-07		 1  2  3		
Uitvoering		1	2	3
Nominale stroom max.		61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Nominale spanning		600 V AC	600 V AC	600 V AC
Zekeringgrootte mm		29 x 118	41 x 146	54 x 181
Aanrakingsbeveiliging		IP 10	IP 10	IP 10
Bestelnr. SV		9345.100 	9345.200 	9345.400 
Montagegegevens voor toepassingen volgens UL				
Aandraaimoment Nm – Railbevestiging – Aderaansluitschroef		6 12	8 20	8 20
Aansluiting		Frameklem	Frameklem	Frameklem
Aderaansluiting		AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Materiaaleigenschappen				
Contactbaan: E-Cu, verzilverd		■	■	■
Klem: Messing, vernikkeld		■	■	■