




Portafusibles

Intensidad de servicio máx. 30 – 60 A

Ejecución		Tripolar, para montaje de guías omega según DIN EN 60 715		
Para el uso de fusibles - SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) - SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Nota: SV 9345.010 - Sin homologación UL también puede utilizarse para fusibles cilíndricos 22 x 58 mm según el estándar francés Aprobaciones:  US LISTED E235931 Estándares: UL 512, C 22.2 No. 39				
Tipo de fusible (Class)		CC	J	J
Intensidad de servicio máx.		30 A	30 A	60 A
Tensión de servicio		600 V c.a.	600 V c.a.	600 V c.a.
Tamaño fusible mm		10 x 38	21 x 57	27 x 60
Capacidad de conmutación RMS Sym. Rating		200 kA	200 kA	200 kA
Tensión mín. indicador luminoso		115 V c.a./115 V c.c.	115 V c.a./115 V c.c.	115 V c.a./115 V c.c.
Protección contra contactos		IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Ref. SV		9345.000 	9345.010 	9345.030 
Datos de montaje para aplicaciones según UL				
Par de apriete		2 Nm	4 Nm	5 Nm
– Tornillo de conexión de conductores		14,75 in-lbs solid/stranded Cu	35 in-lbs solid/stranded Cu	45 in-lbs solid/stranded Cu
Conexión conductor	AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
	mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25	2,5 – 25




¹⁾ En la zona de servicio

Distribución de corriente

Componentes fusibles RiLine

Portafusibles

Intensidad de servicio máx. 100 – 400 A

Ejecución	tripolar, para sistemas de barras de 60 mm		
Para la aplicación de fusibles J-Class según UL 4248-8 Aprobaciones:  E235931 Estándares: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No. 4248.107 CSA C22.2 No. 4248.8-07	 1  2  3		
Ejecución	1	2	3
Intensidad de servicio máx.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Tensión de servicio	600 V c.a.	600 V c.a.	600 V c.a.
Tamaño fusible mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Protección contra contactos	IP 10	IP 10	IP 10
Ref. SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Datos de montaje para aplicaciones según UL			
Par de apriete Nm – Fijación de barras – Tornillo de conexión de conductores	6 12	8 20	8 20
Tipo de conexión	Borne	Borne	Borne
Conexión conductor	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Datos del material			
Vía de contacto: E-Cu, plateado	■	■	■
Borne: Latón fundido, niquelado	■	■	■