




Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe

Znamionowy prąd roboczy maks. 30 – 60 A

Wersja		3-bieg., do montażu na szynie zatrzaskowej wg EN 60 715		
Do zastosowania bezpieczników - SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) - SV 9345.010/030: Class J (UL 4248-8) Wskazówka: SV 9345.010 - Bez dopuszczenia UL możliwość zastosowania także do bezpieczników cylindrycznych 22 x 58 wg francuskiego standardu Atest:  US LISTED E235931 Standardy: UL 512, C 22.2 No. 39				
Typ zabezpieczenia (Class)	CC	J	J	J
Znamionowy prąd roboczy maks.	30 A	30 A	60 A	60 A
Napięcie znamionowe robocze	600 V AC	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Wielkość bezpiecznika mm	10 x 38	21 x 57	27 x 60	27 x 60
Zdolność łączeniowa RMS Sym. Rating	200 kA	200 kA	200 kA	200 kA
Sygnalizator min. napięcia	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Zabezpieczenie przed dotykiem	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Nr kat. SV	9345.000 	9345.010 	9345.030 	
Dane montażowe dla zastosowań wg UL				
Moment dokręcenia – Śruba przyłączenia przewodu	2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu	
Przyłącze przewodu	AWG mm ²	2 – 14 2,5 – 25	2 – 14 2,5 – 25	




¹⁾ W obszarze obsługi

Rozdział mocy

Komponenty bezpieczeństwa RiLine

Modułowe rozłączniki bezpiecznikowe

Znamionowy prąd roboczy maks. 100 – 400 A

Wersja	3-bieg., dla systemów szyn 60 mm		
Do zastosowania bezpieczników J-Class wg UL 4248-8			
Atest:			
			
E235931			
Standardy:			
UL 4248-1/UL 4248-8			
CSA C22.2 No. 4248.107			
CSA C22.2 No. 4248.8-07			
			
			
			
Wersja	1	2	3
Znamionowy prąd roboczy maks.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Napięcie znamionowe robocze	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Wielkość bezpiecznika mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Zabezpieczenie przed dotykiem	IP 10	IP 10	IP 10
Nr kat. SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Dane montażowe dla zastosowań wg UL			
Moment dokręcenia Nm	6	8	8
– Mocowanie szyny	12	20	20
– Śruba przyłączenia przewodu			
Rodzaj przyłącza	Zacisk ramowy	Zacisk ramowy	Zacisk ramowy
Przyłącze przewodu	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Dane materiałowe			
Ścieżka stykowa: E-Cu, posrebrzana	■	■	■
Zacisk: Odlew mosiężny niklowany	■	■	■