





Корпуса



Взрывобезопасные корпуса KEL

Нержавеющая сталь, с крышкой на винтах



Выносной элемент X, T1 = 120

Выносной элемент Y, T1 = 80



1 Глухая резьбовая гайка со внутренней резьбой M8 x 12

2 Болт заземления M8 x 20

i.L. = ширина в свету

Арт. № KEL	9301.000	9302.000	9303.000	9304.000	9305.000	9306.000
Ширина (B1) мм	150	300	200	300	400	300
Высота (H1) мм	150	150	200	200	200	300
Глубина (T1) мм	80	80	80	80	120	120
B2 = Ширина крышки	148	298	198	298	398	298
B3 = Ширина выреза в свету	132	282	182	282	382	282
B4 = Ширина в свету между профильными рейками	109	259	159	259	359	259
B5 = Расстояние между центрами отверстий в профильных рейках	125	275	175	275	375	275
H2 = Высота крышки	148	148	198	198	198	298
H3 = Высота выреза в свету	132	132	182	182	182	282
H4 = Высота в свету между профильными рейками	100	100	150	150	150	250