


Apparatskåp

Rostfritt stål

Golvpulpet



- 1 Gångjärn endast vid TP 2686.600
- 2 Utgård vid TP 2683.600/TP 2684.600
- X Lock, invändig vy

Art. nr. TP	2683.600	2684.600	2685.600	2686.600
Bredd (B1) mm	600	800	1000	1200
Höjd mm	960			
Djup mm	400 / 480			
B2 = Lockets bredd	597	797	997	1197
B3 = Inre bredd upptill	544	744	944	1144
B4 = Inre bredd framtill	524	724	924	1124
B5 = Inre bredd nedtill	500	700	900	1100
B6 = Bredd på sidodörr	-	-	495	595
B7 = Bredd på låsbar dörr	597	797	497	597
B8 = Sträcka mellan håltagningar	500	700	900	1100
F1 = Montageplåtens bredd	530	730	930	1130
F2 = Avstånd för fastsättningshål	475	675	875	1075
F3 = Avstånd för fastsättningshål	373	573	773	973