




Biztosítótartó




Névleges üzemi áramerősség max. 30 – 60 A

Kivitel	3 pólusú, kalapsínre történő szereléshez a DIN EN 60 715 szerint		
Biztosítók behelyezéséhez – SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Megjegyzés: SV 9345.010 – UL-tanúsítvány nélkül 22 x 58 mm-es hengerbiztosítókhoz is alkalmas francia szabvány szerint Jóváhagyás:  US LISTED E235931 Szabványok: UL 512, C 22.2 No. 39			
Biztosító típusa (Class)	CC	J	J
Névleges üzemi áramerősség max.	30 A	30 A	60 A
Névleges üzemi feszültség	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Biztosító méret, mm	10 x 38	21 x 57	27 x 60
Kapcsolási képesség, RMS szimmetrikus teljesítmény	200 kA	200 kA	200 kA
Minimális feszültség fényjelző	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Érintésvédelem	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Cikkszám SV	9345.000 	9345.010 	9345.030 
Szerelési adatok UL szerinti alkalmazásokhoz			
Meghúzási nyomaték – Vezetékcsatlakozó csavar	2 Nm 14,75 in-lbs tömör/sodrott Cu	4 Nm 35 in-lbs tömör/sodrott Cu	5 Nm 45 in-lbs tömör/sodrott Cu
Vezetékcsatlakozó	AWG mm ²		
	6 – 14 2,5 – 10	2 – 14 2,5 – 25	2 – 14 2,5 – 25

¹⁾ A kezelőterületen

Biztosítótartó

Névleges üzemi áramerősség max. 100 – 400 A

Kivitel	3 pólusú, 60 mm-es sínrendszerekhez		
J-Class biztosítók alkalmazásához az UL 4248-8 szerint Jóváhagyás:  E235931 Szabványok: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No. 4248.107 CSA C22.2 No. 4248.8-07	 1  2  3		
Kivitel	1	2	3
Névleges üzemi áramerősség max.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Névleges üzemi feszültség	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Biztosító méret, mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Érintésvédelem	IP 10	IP 10	IP 10
Cikkszám SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Szerelési adatok UL szerinti alkalmazásokhoz			
Meghúzási nyomaték, Nm			
– Sínrögzítés	6	8	8
– Vezetékcsatlakozó csavar	12	20	20
Csatlakozás módja	Keretkapocs	Keretkapocs	Keretkapocs
Vezetékcsatlakozó	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Anyagok adatai			
Érintkezősáv: E-Cu, ezüstözött	■	■	■
Kapocs: sárgaréz öntvény, nikkelezett	■	■	■