




Säkringshållare

Märkström max. 30 – 60 A

Utförande		3-polig, för montage på DIN-skena motsvarande DIN EN 60 715		
För användning av säkringar – SV 9345.000: Klass CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030: Klass J (UL 4248-8) Observera: SV 9345.010 – Utan UL-tillstånd även användbar för cylindersäkringar 22 x 58 mm enligt fransk standard Godkännanden:  US LISTED E235931 Standarder: UL 512, C 22.2 nr. 39				
Säkringstyp (Class)		CC	J	J
Märkström max.		30 A	30 A	60 A
Märkspänning		600 V AC	600 V AC	600 V AC
Säkringsstorlek mm		10 x 38	21 x 57	27 x 60
Brytkapacitet RMS sym. klassning		200 kA	200 kA	200 kA
Min. spänning ljusmeddelanden		115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Beröringsskydd		IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Art. nr. SV		9345.000 	9345.010 	9345.030 
Montagedata för användningsområden enligt UL				
Åtdragningsmoment – Ledaranslutningsskruv		2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu
Ledaranslutning	AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
	mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25	2,5 – 25




¹⁾ I golvområdet

Strömfördelning

RiLine säkringskomponenter

Säkringshållare

Märkström max. 100 – 400 A

Utförande		3-polig, för 60 mm skensystem		
För användning av J-klassade säkringar motsvarande UL 4248-8 Godkännanden:  E235931 Standarder: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 nr. 4248.107 CSA C22.2 nr. 4248.8-07		 1		
		 2		
		 3		
Utförande		1	2	3
Märkström max.		61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Märkspänning		600 V AC	600 V AC	600 V AC
Säkringsstorlek mm		29 x 118	41 x 146	54 x 181
Beröringsskydd		IP 10	IP 10	IP 10
Art. nr. SV		9345.100 	9345.200 	9345.400 
Montagedata för användningsområden enligt UL				
Åtdragningsmoment Nm – Skenfastsättning – Ledaranslutningsskruv		6 12	8 20	8 20
Anslutning		Tunnelklämma	Tunnelklämma	Tunnelklämma
Ledaranslutning		AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Material				
Kontaktbana: E-Cu, försilvrad		■	■	■
Klämma: Förnicklat mässinggjutgods		■	■	■