


### Support d'écran TFT

2383.030



Vue **A**

Découpe de montage  
= 90 x 71 mm 

Découpe de montage  
= 120 x 65 mm 

**1**

- VESA 75 ou 100, en jonction rigide
- VESA 75 en jonction inclinable via IW 6206.460

**2**

- Fixation / couplage au coffret avec raccordement pour bras porteur
- □ 90 x 71 mm
- □ 120 x 65 mm

**3**

- Les fixations de coffret sur le bras porteur horizontal CP 40, acier ou avec découpe rectangulaire 120 x 65 mm, pour le montage sur le bras porteur vertical avec l'adaptateur d'inclinaison IW 6206.460
- □ 120 x 65 mm

**4**

- 4a** Tablette porte-clavier SM 2383.000 via l'élément de jonction plan pour coffrets SM 2383.010

**4b** Poignée arquée CP 6107.100

**4c** Poignée arquée CP 6107.200

par coups de pointe

**5**

- Passages de fiches SZ 2400.300/.500 pour la retenue du câble de raccordement