




Supports de fusibles

Courant nominal max. 30 – 60 A

Modèle	3 pôles, pour rail oméga selon la norme EN 60 715		
Pour la mise en œuvre des fusibles – SV 9345.000 : Class CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030 : Class J (UL 4248-8) Remarque : SV 9345.010 – Sans homologation UL, s'utilise également pour les fusibles cylindriques 22 x 58 mm conformes au standard français Homologation :  US LISTED E235931 Standards : UL 512, C 22.2 N° 39			
Type de fusible (catégorie)	CC	J	J
Courant nominal max.	30 A	30 A	60 A
Tension nominale	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Dimensions des fusibles en mm	10 x 38	21 x 57	27 x 60
Puissance de coupure RMS Sym. Rating	200 kA	200 kA	200 kA
Témoin lumineux de tension min.	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Protection contre les contacts	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Référence SV	9345.000 	9345.010 	9345.030 
Caractéristiques de montage pour utilisations selon UL			
Couple de serrage – Vis de raccordement de câbles	2 Nm 14,75 in-lbs unifilaire / multifilaire Cu	4 Nm 35 in-lbs unifilaire / multifilaire Cu	5 Nm 45 in-lbs unifilaire / multifilaire Cu
Raccordement de câbles			
AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
en mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25	2,5 – 25




¹⁾ Dans la zone de commande

Distribution de courant

Dispositifs de protection RiLine

Supports de fusibles

Courant nominal max. 100 – 400 A

Modèle	3 pôles, pour jeux de barres de 60 mm		
Pour fusibles J-Class selon UL 4248-8 Homologation :  E235931 Standards : UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 N° 4248.107 CSA C22.2 N° 4248.8-07	  		
Modèle	1	2	3
Courant nominal max.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Tension nominale	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Dimensions des fusibles en mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Protection contre les contacts	IP 10	IP 10	IP 10
Référence SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Caractéristiques de montage pour utilisations selon UL			
Couple de serrage en Nm	6	8	8
– Fixation des barres	12	20	20
– Vis de raccordement de câbles			
Type de raccordement	Bride à étrier	Bride à étrier	Bride à étrier
Raccordement de câbles	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Caractéristiques des matériaux			
Bande de contact : E-Cu argentée	■	■	■
Borne : Fonte de laiton nickelée	■	■	■