




Sikringsholdere

Mærkestrøm maks. 30 – 60 A

Type	3-polede, til DIN-skinne montage iht. DIN EN 60 715		
Til anvendelse af sikringer – SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Bemærk: SV 9345.010 – Kan også anvendes til cylinder-sikringer 22 x 58 mm efter fransk standard uden UL-tilladelse Godkendelser:  US LISTED E235931 Standarder: UL 512, C 22.2 No. 39			
Sikringstype (Class)	CC	J	J
Mærkestrøm maks.	30 A	30 A	60 A
Mærkespænding	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Sikringsstørrelse mm	10 x 38	21 x 57	27 x 60
Brydeevne RMS sym. rating	200 kA	200 kA	200 kA
Min. spænding lysindikator	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Berøringsafskærmning	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Best.nr. SV	9345.000 	9345.010 	9345.030 
Montagedata for UL-applikationer			
Tilspændingsmoment – Ledertilslutningsskrue	2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu
Ledertilslutning	AWG	2 – 14	2 – 14
	mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25




¹⁾ I betjeningsområdet

Strømfordeling

RiLine sikringskomponenter

Sikringsholdere

Mærkestrøm maks. 100 – 400 A

Type	3-polede, til 60 mm skinnesystemer		
Til anvendelse af J class sikringer iht. UL 4248-8 Godkendelser:  E235931 Standarder: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 nr. 4248.107 CSA C22.2 nr. 4248.8-07	 1  2  3		
Type	1	2	3
Mærkestrøm maks.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Mærkespænding	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Sikringsstørrelse mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Berøringsafskærmning	IP 10	IP 10	IP 10
Best.nr. SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Montagedata for UL-applikationer			
Tilspændingsmoment Nm – Skinnemontage – Ledertilslutningsskrue	6 12	8 20	8 20
Tilslutningstype	Rammeklemme	Rammeklemme	Rammeklemme
Ledertilslutning	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Materialedata			
Kontaktbane: E-Cu, forsolvet	■	■	■
Klemme: Messing, forniklet	■	■	■