




Sikringsholder

Merkestrøm maks. 30 – 60 A

Utførelse		3-polet for montasje av DIN-skinne iht. DIN EN 60 715		
For bruk av sikringer - SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) - SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Henvisning: SV 9345.010 - Uten UL-godkjenning kan den også brukes for sylindersikringer 22 x 58 mm iht. fransk standard Godkjenning:  US LISTED E235931 Standarder: UL 512, C 22.2 nr. 39				
Sikringstype (Class)		CC	J	J
Merkestrøm maks.		30 A	30 A	60 A
Merkedriftspenning		600 V AC	600 V AC	600 V AC
Sikringsstørrelse mm		10 x 38	21 x 57	27 x 60
Koblingsevne RMS Sym. klassifisering		200 kA	200 kA	200 kA
Min. spenning lysmelder		115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Berøringsbeskyttelse		IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Best.nr. SV		9345.000 	9345.010 	9345.030 
Montasjedata for anvendelser iht. UL				
Tiltrekningsdreiemoment – Jordingstilkoblingsskrue		2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu
Kabeltilkobling	AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
	mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25	2,5 – 25




¹⁾ I betjeningsområdet

Strømfordeling

RiLine sikringskomponenter

Sikringsholder

Merkestrøm maks. 100 – 400 A

Utførelse	3-polet, for 60 mm skinnesystemer		
For bruk av J-Class sikringer iht. UL 4248-8 Godkjenning:  E235931 Standarder: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 nr. 4248.107 CSA C22.2 nr. 4248.8-07	 1  2  3		
Utførelse	1	2	3
Merkestrøm maks.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Merkedriftspenning	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Sikringsstørrelse mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Berøringsbeskyttelse	IP 10	IP 10	IP 10
Best.nr. SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Montasjedata for anvendelser iht. UL			
Tiltrekningsdreiemoment Nm – Skinnefeste – Jordingstilkoblingsskrue	6 12	8 20	8 20
Tilkoblingsmåte	Rammeklemme	Rammeklemme	Rammeklemme
Kabeltilkobling	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Materialangivelser			
Kontaktbane: E-Cu, sølvbelagt	■	■	■
Klemme: Støpt messing, forniklet	■	■	■