




Varokepitimet




Nimelliskäyttövirta maks. 30 – 60 A

Rakenne	3-nap., T-kiskoasennukseen DIN EN 60 715		
Varokkeille - SV 9345.000: Class CC (UL 4248-4) - SV 9345.010/.030: Class J (UL 4248-8) Ohje: SV 9345.010 - Ilman UL-hyväksyntää käytettävissä myös ranskalaisen standardin mukaisille lieriösulakkeille 22 x 58 mm Hyväksyntä:  US LISTED E235931 Standardit: UL 512, C 22.2 No. 39			
Varoketyypin (Class)	CC	J	J
Nimellisvirta maks.	30 A	30 A	60 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Varokekoko mm	10 x 38	21 x 57	27 x 60
Kytkenäkapasiteetti RMS Sym. Rating	200 kA	200 kA	200 kA
Merkkivalon minimijännite	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Kosketussuojaus	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
Til.nro SV	9345.000 	9345.010 	9345.030 
Asennustiedot UL-käyttöä varten			
Kiristysmomentti – Johtimen liitännäruuvi	2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu
Johdinliitäntä	AWG mm ²		
	6 – 14 2,5 – 10	2 – 14 2,5 – 25	2 – 14 2,5 – 25

¹⁾ Käyttöalueella

Varokepitimet

Nimelliskäyttövirta maks. 100 – 400 A

Rakenne	3-napainen, 60 mm kiskojärjestelmälle		
J-Class-varokkeille UL 4248-8 mukaisesti Hyväksyntä: UL E235931 Standardit: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No. 4248.107 CSA C22.2 No. 4248.8-07	 1  2  3		
Rakenne	1	2	3
Nimellisvirta maks.	61–100 A	101–200 A	201–400 A
Nimelliskäyttöjännite	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Varokekoko mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Kosketussuojaus	IP 10	IP 10	IP 10
Til.nro SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Asennustiedot UL-käyttöä varten			
Kiristysmomentti Nm – Kiskon kiinnitys – Johtimen liitännäruuvi	6 12	8 20	8 20
Liitäntä	Runkoliittimet	Runkoliittimet	Runkoliittimet
Johdinliitäntä	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Materiaalitiedot			
Kytkenäkisko: E-Cu, hopeoitu	■	■	■
Liittimet: Messinkivalu, niklattu	■	■	■