


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Vår expertis – din fördel.
TS 8 – nu tillgänglig från lager!**



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8

Fler möjligheter



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

Helheten är större än summan av dess delar

Detsamma gäller för "Rittal – The System.". Med detta i åtanke har vi paketerat våra innovativa produkter såsom apparatskåp, strömfördelning, klimatisering och IT-infrastruktur i en enda systemplattform. Kompletterat med vårt omfattande utbud av programverktyg och global service, där vi skapar unika mervärde för alla industriella tillämpningar: Produktionsanläggning, testutrustning, facility management och datacenter. I enlighet med vår enkla princip "Snabbare – bättre – överallt" har vi möjlighet att kombinera innovativa produkter och effektiv service till optimal effekt.

Snabbare – det modulära lösningsprogrammet "Rittal – The System." garanterar snabb planering, montering, ombyggnad och driftsättning tack vare överlägsen systemkompatibilitet.

Bättre – genom att snabbt omvandla marknadstrender till nya produkter. Vår innovationskraft skapar på så vis konkurrensfördelar för dig som kund.

Överallt – genom ett globalt nätverk:

- 13 produktionsanläggningar med nästan 250000 m² produktionsyta i hela världen
- 58 dotterbolag
- Omkring 90 lagerlokaler med mer än 180000 pallplatser och över 260000 m² lagringsutrymme över hela världen

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

TS 8

Mer fördelar

Genialiskt enkel, helt symmetrisk och patenterad i hela världen – det är receptet för framgång för en konstruktionsprincip som har sålt mer än 10 miljoner gånger för användning i alla branscher och applikationer. Detta koncept utgör grunden för ihopbyggnadssystemet TS 8, vilket har satt helt nya standarder när det gäller konfiguration av interiören.

TS 8 innebär:

- Mer effektivitet
- Mer flexibilitet
- Mer kvalitet
- Mer säkerhet



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Mer effektivitet

Det är nyckeln till större konkurrensförmåga! Vad som räknas är resultatet, och numera är även arbetstiden en viktig kostnadsfaktor.

Det är där vi kan hjälpa till:

- Med en exakt och tidsbesparande planering
- Med betydande platsbesparing och enkel inre utbyggnad
- Med automatisk potentialutjämning som ger en besparing
- Med enkelt enmansmontage av alla paneldelar

TS 8 effektivitet – all information under:



www.rittal.com/02ts8/efficiency

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP



IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES





TS 8

Tidsbesparande planering




Med RiCAD 3D har du validerad CAD-data till hands för professionell designplanering. Utnyttja original CAD-data för Rittal komponenter – oberoende av just ditt CAD-system. En ännu effektivare planering är möjlig med EPLAN Pro Panel, den ledande mjukvarulösningen för projektering och 3D-teknik.

RiCAD 3D:

- CAD-data kan importeras till alla som vanligtvis använder CAD-system
- Användningen av validerad data möjliggör konstruktionsritningar som skall produceras med optimal planeringssäkerhet


EPLAN Pro Panel:

- Planeringshjälpmedel för perfekt dimensionering och platsutnyttjande
- Kontroll gränssnitt till mekanisk bearbetning och kabelberedningsmaskiner



TS 8

Betydande platsbesparing



Den 16-faldiga profilen av de vertikala sektionerna är nyckeln till en intelligent 2-nivås koncept som inte bara ger en andra montagenivå som standard, men erbjuder också upp till 15% mer installationsutrymme i skåpet!

- Två symmetriska nivåer med identiska måttraster i bredd och djup
- Två montagenivåer redan som standard för invändig installation
- Upp till 15% bättre utnyttjande av utrymmet tack vare konsekvent användning av yttre montageplanet
- Därmed mer utrymme för ytterligare komponenter, t.ex. för effektiv kabeldragning
- Markeringar i profilen gör det lättare att installera utrustning i rätt höjd




TS 8

Automatisk potentialutjämnning



Automatisk potentialutjämnning för bottenplåtar, sidopaneler, bakstycke och tak uppnås automatiskt när kapslingen monteras. Detta garanterar en ledande kontakt mellan ramen och alla paneldelar. Där det inte finns några elektriska apparater monterade på paneldelen, är det möjligt att avstå jordningsband.

- Sparar installation av upp till sju jordband
- Förenklar montage/demontage av alla paneldelar
- Ökar säkerheten



TS 8

Enmansmontage



Tid är pengar, och arbetskraft är dyrt. Den målmedvetet utformade, plattformsoberoende designen möjliggör snabbt och enkelt montage av en enda person. Detta innebär kostnadsbesparingar i det dagliga arbetet.

- Dörrgångjärn kan kopplas till andra sidan utan mekanisk modifiering
- Djupet av montageplattan kan varieras i steg om 25 mm av en enda person tack vare sina klippfästen
- Rittals sockelsystem Flex-Block underlättar snabbt enmansmontage utan verktyg
- Stansade delar placeras enkelt i önskad hållram och skruvas på plats

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Mer flexibilitet

Handlingsfrihet löser så många problem! Vem har inte råkat ut för att behöva ett extra skåp, ett annat mått eller att de lokala förhållandena kräver en särskild ihopbyggnad.

Det är vår styrka:

- Vi har över 100 varianter direkt tillgängliga från lager
- Vi har rätt lösning även för komplicerade kombinationer
- Vi kan leverera flexibel och säker kabelgenomföring från alla sidor

TS 8 flexibilitet – all information under:



www.rittal.com/02ts8/flexibility

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES





TS 8

Kabelgenomföring




Säker kabeldragning från alla sidor är nyckeln till flexibel interiör konfiguration och möjliggör enkel anpassning av TS 8 skåpsystem till individuella omständigheter vid installationsplatsen. Modulsyste­met ger optimal kabelhantering och erbjuder en perfekt lösning för praktiskt taget varje tillämpning.

- Maximal flexibilitet genom möjlighet för kabelgenomföring från alla håll (tak, sidor, sockel)
- Hög grad av skydd bibehålls
- Praktisk kabelgenomföring för ett stort antal kablar och stora tvärsnitt



TS 8

Ihopbyggnad



Symmetrin av kapslingar, med identiska dimensionssteg för både bredd och djup, gör det möjligt – ihopbyggnad i alla riktningar. Oavsett åt vänster eller höger, uppåt eller runt hörn, erbjuder TS 8 ihopbyggnadssystem oändliga möjligheter.

- Maximal flexibilitet genom möjlighet till ihopbyggnad från alla sidor
- Kontinuerlig montageyta med montagepanel i bakre läge
- Optimalt utrymme utnyttjas genom montage av kabelkanaler på de gemensamma vertikala sektionerna av det ihopbyggda TS 8 skåpet
- Stabila ihopbyggnadsanslutningar möjliggör transport av ihopbyggda skåp



Materialflussgruppe
Partnerschaft gewinnt

Materialflussgruppe
Partnerschaft gewinnt



TS 8

Tillgänglig från lager



Tillgänglig från lager inom 24 timmar. Det innebär flexibilitet i både planering och produktion, sparar lagringsutrymme och minskar kapitalbindning.

- 13 produktionsanläggningar med nästan 250000 m² produktionsyta i världen
- 58 dotterbolag
- 9 försäljnings- och distributionscentra i Tyskland
- Omkring 90 lagerlokaler med mer än 180000 pallplatser och över 260000 m² lagringsutrymme över hela världen

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Mer kvalitet

Kvalitet och förstklassigt arbete skapar förtroende! Vad kan vara mer irriterande än om dina produkter börjar rosta efter en kort tid eller dörrar blir skeva och inte längre fyller sin egentliga funktion.

Vår utmaning:

- Ytbehandling som motsvarar standarden i bilindustrin
- Tillverkning i stora serier med konstant hög kvalitet
- Ett eget ackrediterat laboratorium för alla väsentliga produkttester

Internationella certifikat som gäller över hela världen



TS 8 kvalitet – all information under:




www.rittal.com/02ts8/quality

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

FRIEDHELM LOH GROUP



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES





TS 8

Lack



Den 3-fasiga ytbehandlingen lovar optimalt korrosionsskydd och är resistent mot mineraloljor, smörjmedel, bearbetningsemulsioner och lösningsmedel som används vid rengöring. Rittal är den enda skåpstillverkaren som erbjuder färgkvalitet som liknar den bildindustrin har som standard. Denna kvalitet garanteras också genom kontinuerlig processövervakning.

Maximal kvalitet i tre steg:

- 1 1:a fasen: Nanokeramisk primer
- 2 2:a fasen: Elektrodoppgrundering
- 3 3:e fasen: Strukturerad pulverlackering



TS 8

Serietillverkning



Rittal tillverkar ca. 3500 TS 8 skåpssystem varje dag. Det motsvarar ca. 60 lastbilslaster och är jämförbart med produktionen av VW Golf i Wolsburg. Dessa imponerande siffror är grunden för viktiga karakteristiska fördelar.

- Konstant kvalitet tack vare en automatiserad tillverkningsprocess
- Praktiskt obegränsad tillgång på serieprodukter
- Omgående leverans – över 100 modeller kan levereras från lager inom 24 timmar



TS 8

Kvalitetsäkrad



Detta står för en konsekvent kvalitetsstyrning och pågående förbättringar av produkter, tjänster och interna processer. Alla processer förfinas kontinuerligt genom kvalitetskontroll, och granskas under interna revisioner. Varje år kontrolleras våra förbättringar och höga standarder av otaliga framgångsrika externa revisioner.

Akrediterat Rittal testlaboratorium för:

- Simulering av klimatförhållanden
- Dynamiska och statiska belastningstester
- 3D-mätning
- Testning av IP skyddskategorier och NEMA typbehörighet
- Saltstänktester
- Elsäkerhet och funktionstester
- Prestandatester av kylaggregat och värmeväxlare
- Materialprovningar

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Mer säkerhet

Skydd tack vare höga krav! Eftersom internationella normer och godkännanden uppfylls kan du agera på alla marknader i världen och behöver inte frukta ens extrema klimatförhållanden.

Vårt löfte:

- Hög bärförmåga tillsammans med 15% lägre ramvikt och samtidigt 30% högre stabilitet
- Avpassade klimatkomponenter och därmed högsta energieffektivitet
- Omfattande kvalitetsstyrning och regelbundna kontroller som utförs av externa provningsinstitut

TS 8 säkerhet – all information under:



www.rittal.com/02ts8/safety

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


FRIEDHELM LOH GROUP



IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES





TS 8

Mekaniskt säker



Mindre är ofta mer. Tack vare sin patenterade, 16-faldiga profil, visar TS 8 ramen exceptionell stabilitet – och det med 15% lägre vikt och samtidigt 30% högre stabilitet än jämförbara kapslingar. Detta kan vi garantera, eftersom resultatet utsätts för noggranna och kontinuerliga tester i våra egna ackrediterade laboratorier.

- Hög bärförmåga upp till 1400 kg
- Internationellt erkända godkännanden och certifieringar
- Sömlös skummad PU tätning ger maximal säkerhet och en garanterad grad av skydd
- Enkel hantering och säker låsning tack vare TS 8 låssystem med fyra punkter, även i samband med Rittal komforthandtag



TS 8

Klimatkontroll



Säkerhet tack vare klimatiseringslösningar matchade perfekt till TS 8 – allt från en leverantör. På Rittal lämnas inget åt slumpen. Miljövänliga och energieffektiva enheter ger perfekt integration och styrning av kylbehov.

- Standardiserade installationsgränssnitt för värmeväxlare, kylaggregat och mini-kylsystem
- TÜV-testad utgång enligt EN 14511:2012-01: Rittal är den enda leverantören i världen att leverera en hel rad av kylaggregat testade enligt den senaste (DIN) EN standarden
- Tillförlitlig IP rating av inneslutningen (tätningens kvalitet) garanterar optimal kylningsprestanda med endast minimala förluster
- Den kostnadsfria programvaran Therm tar hand om komplicerad beräkning av kylkraven



High Quality
Made by Rittal



TS 8

Godkännanden




Rittals produkter kan skryta med en mängd internationellt vedertagna godkännanden och certifieringar som uppfyller de mest krävande och globala erkända kvalitetsstandarder.

- Alla komponenter utsätts för de mest krävande tester i enlighet med internationella standarder och föreskrifter
- Den konsekventa höga produktkvaliteten garanteras av ett omfattande system för kvalitetsstyrning
- Reglbundna produktionsinspektioner av externa testinstitut garanterar kompatibilitet med globala standarder
- TS 8 uppfyller alla krav för kapslingar i kopplingsutrustningar i enlighet med IEC 61439-1 (2011), IEC 61439-2 (2011), EN 61439-1 (2011), EN 61439-2 (2011), DIN EN 61439-1 (2012), DIN EN 61439-2 (2012)

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



Engineering

Maximera fördelarna:


- EPLAN Data Portal – Över 350000 dataposter för projektledning inom elektroteknik
- EPLAN Electric P8 och EPLAN Pro Panel – Konsekvent projektledning, dokumentation och administration

System

Maximera fördelarna:

- Innovativt modulsystem
- Kvalitetstestad
- Optimal kostnadseffektivitet
- Finns för omgående leverans över hela världen


Mer produktivitet



Automation

Maximera fördelarna:


- Helautomatisk bearbetning av kapslingar och paneler
- Helautomatisk anslutning av montageplattor
- Tillverkningsstöd inom bearbetning, konfiguration och hantering



Serviceerbjudande

Flexibla serviceavtal: Rätt lösning för varje enskild förutsättning

Rittals servicepaket i överblick:



Fördelar:

- Snabb hjälp med tekniker på plats
- Bevarat värde för systemen
- Förlängd garanti upp till 5 år
- Reservdelslager
- Tydliga kostnader

5 år

Tillverkargaranti

**i kombination med
tecknat serviceavtal**

Vi strävar efter perfektion i alla skeden



Reservdelar – alltid och överallt

Reservdelar tillgängliga över hela världen

Professionell reservdelsadministration enligt samma globala standard, som gör att reservdelar alltid är tillgängliga i maximal utsträckning överallt och att serviceavtal kan anpassas exakt efter dina behov. Dessa fördelar får du med internationell service. Med ett serviceavtal har du koll på många viktiga detaljer: Till exempel tillgänglighet för reservdelar som passar till just din anläggning/ditt system. Internationell service: Vi hjälper dig när och var som helst.

Fördelar:

- Lagerhållning av kunders specifika komponenter genom ett särskilt serviceavtal
- Avcentraliserad lagerhållning, så att reservdelarna finns på plats snabbt och flexibelt
- Godkända originaldelar från tillverkaren



Rittals serviceadresser

finner du på Rittals Internetsidor.

TS 8 – Mångfald som standard

Med TS 8 väljer du system enligt världsstandarden för ihopbyggnadsskåp. Och inte utan skäl, för dess geniala konstruktionsprincip uppfyller nära nog alla krav ur praktiken. Inga långa leveranstider, utan omedelbart tillgängligt från lager.



Ihopbyggnadssystem TS 8

Stålblåt, lackerad			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	1200	500	8615.500
800	1200	500	8815.500
1200	1200	500	8215.500
600	1400	500	8645.500
800	1400	500	8845.500
1200	1400	500	8245.500
600	1600	500	8665.500
800	1600	500	8865.500
1200	1600	500	8265.500
600	1800	400	8684.500
800	1800	400	8884.500
1000	1800	400	8080.500
1000	1800	400	8084.500
1200	1800	400	8284.500
400	1800	500	8485.510
600	1800	500	8685.500
800	1800	500	8880.500
800	1800	500	8885.500
1200	1800	500	8285.500
400	1800	600	8486.510
600	1800	600	8686.500
800	1800	600	8881.500
800	1800	600	8886.500
1200	1800	600	8286.500
600	2000	400	8604.500
800	2000	400	8804.500
1000	2000	400	8004.500
1200	2000	400	8204.500
400	2000	500	8405.510
600	2000	500	8605.500
800	2000	500	8805.500
1000	2000	500	8005.500
1200	2000	500	8205.500

400	2000	600	8406.510
600	2000	600	8606.500
800	2000	600	8806.500
1000	2000	600	8006.500
1200	2000	600	8206.500
600	2000	800	8608.500
800	2000	800	8808.500
1200	2000	800	8208.500
600	2200	600	8626.500
800	2200	600	8826.500
1200	2200	600	8226.500

Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
800	1800	400	8454.600
1200	1800	400	8456.600
1200	1800	500	8453.600
800	1800	500	8455.600
600	1800	500	8457.600
800	2000	600	8450.600
1200	2000	600	8451.600
600	2000	600	8452.600

Elektronikskåp			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	1600	600	8410.510
600	1600	800	8418.510
600	2000	600	8430.510
600	2000	800	8438.510

EMC-skåp

EMC-skåp			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
800	2000	600	8806.750
800	2000	800	8808.750

IP 66/NEMA 4/4X

IP 66/NEMA 4, lackerad stålplåt			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
800	2000	600	8806.580

IP 66/NEMA 4X, rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
800	2000	600	8450.680

Strömfördelning

Normskåp			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
850	2000	400	9666.955
850	2000	600	9666.915
1100	2000	400	9666.965
1100	2000	600	9666.925

Modulskåp			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
400	2000	600	9670.406
600	2000	600	9670.606
800	2000	600	9670.806
400	2000	800	9670.408
600	2000	800	9670.608
800	2000	800	9670.808
400	2200	600	9670.426
600	2200	600	9670.626
800	2200	600	9670.826
400	2200	800	9670.428
600	2200	800	9670.628
800	2200	800	9670.828

Skåp med fränkskylarlistor			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
1000	2000	600	9670.006
1200	2000	600	9670.106
1200	2000	800	9670.108

Skåp med samlingsckenor			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
200	2000	600	9670.206
200	2200	600	9670.226
200	2000	800	9670.208



www.rittal.com/02ts8

... även för IT

Med TS IT investerar du i en systemplattform som du under många år framöver kan skala upp till ditt aktuella behov. Och inte bara i racken utan också i fråga om klimatisering, strömförsörjning och övervakning – det är vårt löfte.

Mer information om TS IT finner du i broschyren IT-Infrastruktur eller under www.rittal.com/02tsit.

Nätverks-/serverskåp TS IT

med glasdörr, med 19"-profilskenor			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	800	600	5525.120
600	1200	600	5526.120
800	1200	800	5503.120
800	1200	1000	5504.120
600	1800	600	5527.120
600	1800	800	5528.120
800	1800	800	5505.120
600	2000	600	5529.120
600	2000	800	5530.120
600	2000	800	5530.120
600	2000	1000	5508.120
600	2000	1200	5510.120
800	2000	600	5506.120
800	2000	800	5507.120
800	2000	1000	5509.120
800	2000	1200	5511.120
600	2200	800	5531.120
600	2200	1000	5513.120
600	2200	1200	5515.120
800	2200	800	5512.120
800	2200	1000	5514.120
800	2200	1200	5516.120

med glasdörr, med 19"-montageram			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	1200	600	5526.141
800	1200	800	5503.141
800	1200	1000	5504.141
600	1800	600	5527.141
600	1800	800	5528.141
800	1800	800	5505.141
600	2000	600	5529.141
600	2000	800	5530.141
600	2000	1000	5508.141
600	2000	1200	5510.141
800	2000	600	5506.141
800	2000	800	5507.141
800	2000	1000	5509.141
800	2000	1200	5511.141
600	2200	800	5531.141
600	2200	1000	5513.141
600	2200	1200	5515.141
800	2200	800	5512.141
800	2200	1000	5514.141
800	2200	1200	5516.141

med glasdörr, förmonterad, med 19"-montageram			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	1200	600	5526.151
800	1200	800	5503.151
800	1200	1000	5504.151
600	1800	600	5527.151
600	1800	800	5528.151
800	1800	800	5505.151
600	2000	600	5529.151
600	2000	800	5530.151
600	2000	1000	5508.151
600	2000	1200	5510.151
800	2000	600	5506.151
800	2000	800	5507.151
800	2000	1000	5509.151
800	2000	1200	5511.151
600	2200	800	5531.151
600	2200	1000	5513.151
600	2200	1200	5515.151
800	2200	800	5512.151
800	2200	1000	5514.151
800	2200	1200	5516.151

med glasdörr, IP 55, med 19"-montageram			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	1200	600	5526.131
800	1200	800	5503.131
800	1200	1000	5504.131
600	1800	600	5527.131
600	1800	800	5528.131
800	1800	800	5505.131
600	2000	600	5529.131
600	2000	800	5530.131
600	2000	1000	5508.131
600	2000	1200	5510.131
800	2000	600	5506.131
800	2000	800	5507.131
800	2000	1000	5509.131
800	2000	1200	5511.131
600	2200	800	5531.131
600	2200	1000	5513.131
600	2200	1200	5515.131
800	2200	800	5512.131
800	2200	1000	5514.131
800	2200	1200	5516.131

med ventilerad dörr, med 19"-profilskenor			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	1200	600	5526.110
800	1200	800	5503.110
800	1200	1000	5504.110
600	1800	600	5527.110
600	1800	800	5528.110
800	1800	800	5505.110
600	2000	600	5529.110
600	2000	800	5530.110
600	2000	1000	5508.110
600	2000	1200	5510.110
800	2000	600	5506.110
800	2000	800	5507.110
800	2000	1000	5509.110
800	2000	1200	5511.110
600	2200	800	5531.110
600	2200	1000	5513.110
600	2200	1200	5515.110
800	2200	800	5512.110
800	2200	1000	5514.110
800	2200	1200	5516.110

med ventilerad dörr, med 19"-montageram			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	1200	600	5526.181
800	1200	800	5503.181
800	1200	1000	5504.181
600	1800	600	5527.181
600	1800	800	5528.181
800	1800	800	5505.181
600	2000	600	5529.181
600	2000	800	5530.181
600	2000	1000	5508.181
600	2000	1200	5510.181
800	2000	600	5506.181
800	2000	800	5507.181
800	2000	1000	5509.181
800	2000	1200	5511.181
600	2200	800	5531.181
600	2200	1000	5513.181
600	2200	1200	5515.181
800	2200	800	5512.181
800	2200	1000	5514.181
800	2200	1200	5516.181

med ventilerad dörr, förmonterad, med 19"-montageram			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
800	2000	1000	5509.161

med glasdörr, förmonterad, med 19"-svängram			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
800	2000	800	5507.170

Alla förmonterade skåp är redan utrustade med de normala tillbehören (t.ex. sockel, sidogavlar osv.)



www.rittal.com/02tsit

med glasdörr, IP 55, tomt skåp			
Bredd mm	Höjd mm	Djup mm	Art.nr.
600	800	600	5525.790
600	1200	600	5526.790
800	1200	800	5503.790
800	1200	1000	5504.790
600	1800	600	5527.790
600	1800	800	5528.790
800	1800	800	5505.790
600	2000	600	5529.790
600	2000	800	5530.790
600	2000	1000	5508.790
600	2000	1200	5510.790
800	2000	600	5506.790
800	2000	800	5507.790
800	2000	1000	5509.790
800	2000	1200	5511.790
600	2200	800	5531.790
600	2200	1000	5513.790
600	2200	1200	5515.790
800	2200	800	5512.790
800	2200	1000	5514.790
800	2200	1200	5516.790

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Apparatskåp
- Strömfördelning
- Klimatisering
- IT-infrastruktur
- Software & service

TS 8 – all information under:



www.rittal.com/02ts8

XWWW00034SE1508

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP