


CS Modulgehäuse

Handbuch 33, Seite 208, 209




1 Ab Gehäusebreite 800 mm
4 Flanschplatten

Gehäuse	Breitenmaße mm										Höhenmaße mm			Tiefenmaße mm							
Best.-Nr. CS	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	H1	H2	H3	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8
9751.015	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	800	712	675	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.075	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	1000	912	875	500	425	375	454	550	345	400	334
9751.025	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	1200	1112	1075	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.035	600	512	475	535	700	595	475	479	494	500	1600	1512	1475	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.085	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1000	912	875	500	425	375	454	550	345	400	334
9751.045	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1200	1112	1075	500	425	375	454	550	345	400	334
9751.055	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1200	1112	1075	600	525	475	554	650	445	500	434
9751.065	800	712	675	735	900	795	675	679	694	700	1600	1512	1475	600	525	475	554	650	445	500	434
9752.015	1200	512	475	1135	1300	595	1075	1079	1094	500	1200	1112	1075	500	425	375	454	550	345	400	334
9752.025	1200	512	475	1135	1300	595	1075	1079	1094	500	1200	1112	1075	600	525	475	554	650	445	500	434



CS Modulgehäuse

Handbuch 33, Seite 208, 209




Schnitt G – G

Schnitt H – H



Schnitt B – B



B1 = Breite Basisgehäuse
 B2 = Lichtes Rahmeninnenmaß
 B3 = Strecke der Systemlochung
 B4 = Mitte Kranöse bis Mitte Kranöse
 Lochabstand Sockel – Boden-
 befestigung
 B5 = Dachbreite (Breite über alles)
 B6 = Breite Standard- und Batteriesockel
 B7 = Lochabstand Sockel – Boden-
 befestigung
 B8 = Lichtes Maß der Standardsockel-
 öffnung
 B9 = Lichtes Maß der Batteriesockelöffnung
 B10 = Lichtes Breitenmaß der Batterie-
 schublade

H1 = Höhe Basisgehäuse
 H2 = Lichtes Rahmeninnenmaß
 H3 = Strecke der Systemlochung

T1 = Tiefe Basisgehäuse
 T2 = Mitte Kranöse bis Mitte Kranöse
 Lochabstand Sockel – Boden-
 befestigung
 T3 = Strecke der Systemlochung
 Lochabstand Sockel – Boden-
 befestigung
 T4 = Mögliche Montagetiefe
 T5 = Dachtiefe (Tiefe über alles)
 T6 = Lichtes Tiefenmaß der Batterie-
 schublade
 T7 = Lichtes Maß der Batteriesockelöffnung
 T8 = Lichtes Maß der Standardsockel-
 öffnung