




Portafusibili

Corrente nominale di esercizio max. 30 – 60 A

Esecuzione		Tripolare, per montaggio su profilati a omega secondo DIN EN 60 715		
Per l'impiego con fusibili – SV 9345.000: classe CC (UL 4248-4) – SV 9345.010/.030: classe J (UL 4248-8) Nota: SV 9345.010 – Sono utilizzabili anche per fusibili cilindrici 22 x 58 mm secondo la normativa francese, senza approvazione UL Approvazioni:  US LISTED E235931 Standard: UL 512, C 22.2 No. 39				
Tipo di fusibile (classe)		CC	J	J
Corrente nominale di esercizio max.		30 A	30 A	60 A
Tensione nominale di esercizio		600 V AC	600 V AC	600 V AC
Larghezza fusibile mm		10 x 38	21 x 57	27 x 60
Potere di interruzione RSM Sym Rating		200 kA	200 kA	200 kA
Tensione minima segnalatore ottico		115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC	115 V AC/115 V DC
Protezione dai contatti accidentali		IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾	IP 20 ¹⁾
N. d'ord. SV		9345.000 	9345.010 	9345.030 
Dati di installazione per le applicazioni secondo UL				
Coppia di serraggio – Vite di connessione		2 Nm 14,75 in-lbs solid/stranded Cu	4 Nm 35 in-lbs solid/stranded Cu	5 Nm 45 in-lbs solid/stranded Cu
Connessione conduttori	AWG	6 – 14	2 – 14	2 – 14
	mm ²	2,5 – 10	2,5 – 25	2,5 – 25




¹⁾ Nell'area di applicazione

Distribuzione di corrente

Dispositivi di protezione con fusibili RiLine

Portafusibili

Corrente nominale di esercizio max. 100 – 400 A

Esecuzione	Tripolari, per sistemi sbarre 60 mm		
Idonei per l'uso di fusibili di classe J secondo UL 4248-8 Approvazioni:  E235931 Standard: UL 4248-1/UL 4248-8 CSA C22.2 No. 4248.107 CSA C22.2 No. 4248.8-07	 1		
	 2		
	 3		
Esecuzione	1	2	3
Corrente nominale di esercizio max.	61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Tensione nominale di esercizio	600 V AC	600 V AC	600 V AC
Larghezza fusibile mm	29 x 118	41 x 146	54 x 181
Protezione dai contatti accidentali	IP 10	IP 10	IP 10
N. d'ord. SV	9345.100 	9345.200 	9345.400 
Dati di installazione per le applicazioni secondo UL			
Coppia di serraggio Nm – Fissaggio profilati – Vite di connessione	6 12	8 20	8 20
Tipo di connessione	Morsetto a gabbia	Morsetto a gabbia	Morsetto a gabbia
Connessione conduttori	AWG 2 – MCM 300	AWG 4/0 – MCM 600	AWG 4/0 – MCM 600
Specifiche dei materiali			
Barra di contatto: rame elettrolitico, argentato	■	■	■
Morsetto: fusione di ottone, nichelato	■	■	■