




Systemausbau

19"-Ausbautechnik

Schwenkrahmen, klein

Für 600 mm breite Schränke

Für 800 mm breite Schränke wahlweise seitlich oder mittig



Höheneinheiten	3 HE	6 HE	9 HE	12 HE	15 HE	18 HE
Best.-Nr. SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 mm	285	435	560	685	835	960
H2 mm	206	356	481	606	756	881
H3 mm	136	286	411	536	686	811

Einbautiefe T max. = mm bei Maß D¹⁾ von mindestens 45 mm

Schrankbreite mm	600	800	800
Einbau	mittig	seitlich	mittig
Schranktiefe mm	1 T max.	1 T max.	1 T max.
400	185	310	310
500	185	410	370
≥ 600	185	500	370


¹⁾ D = Abstand Innenkante Tür zu Vorderkante Schwenkrahmen im Raster von 25 mm tiefer einbaubar

Schwenkrahmen, klein


Einbaubeispiele VX25

Teilausbau

bei 600 und 800 mm breiten Schränken,
jeweils in oberster oder unterster Position.




vorne




zurückversetzt

Teilausbau mittig

bei 600 und 800 mm breiten Schränken.




vorne



zurückversetzt

Seitlicher Einbau

Der seitliche Einbau eines Schwenkrahmens, klein, ist bei einer Schranktiefe von 600 oder 800 mm identisch mit dem Einbau parallel zur Front. Für den Zugang zum Schwenkrahmen empfehlen wir die Scharniere für die Seitenwand.



1 Einbausatz für Schwenkrahmen, klein

2 System-Chassis 23 x 64 mm