




### 小型摇架

用于宽度为 600 mm 的机柜



用于宽度为 800 mm 的机柜可选择侧面或中间



高度单位	3 U	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U
型号 SR	2377.030	2377.060	2377.090	2377.120	2377.150	2377.180
H1 mm	275	408	541	675	808	941
H2 mm	217	350	483	617	750	883
H3 mm	137	270	403	537	670	803

安装深度 T 最大值 = mm, 在尺寸 D<sup>1)</sup> 最小为 45 mm 的情况下

机柜宽度 mm	600	800	800
安装	中间	侧面	中间
机柜深度 mm	400	500	≥ 600
	1 T 最大 185	1 T 最大 310	1 T 最大 310
	185	410	370
	185	500	370


<sup>1)</sup> D = 门内沿到摇架前沿的间距, 深度可用间隔 25 mm 的安装孔阵分布调节

# 系统配置


## 19" 英寸扩装技术

### 用于 TS 的样例

**部分扩装**在宽度为 600 mm 和 800 mm 的机柜中，分别安装在最上面或最下面的位置。



前面



后移


- 1 用于小型摇架的安装套件
- 2 PS 安装冲孔型材 23 x 73 mm，符合机柜深度，与下列装置结合使用：4 个组合支座 TS 8800.330（2 个含在安装组件的供货范围内）

#### 说明：


- 机柜 25 mm 间距排孔与摇架高度单元之间的高度平衡由组合支座 TS 调整（2 个包含在安装组件的供货范围内）

### 中间部分扩装

在 600 mm 和 800 mm 宽的机柜中进行。



前面



后移

### 侧面安装

机柜深度为 600mm 或 800mm 时，小型摇架侧面安装与和前面平行安装的相同。为了方便使用摇架，建议使用 TS 侧板安装铰链。

