




Systémové příslušenství

19" systémy

Otočný rám, malý

Pro skříně o šířce 600 mm

Pro skříně o šířce 800 mm podle potřeby na boční straně nebo uprostřed



U	3	6	9	12	15	18
Obj. č. SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 mm	285	435	560	685	835	960
H2 mm	206	356	481	606	756	881
H3 mm	136	286	411	536	686	811

Montážní hloubka T max. = mm při rozměru D¹⁾ nejméně 45 mm

Šířka skříně mm	600	800	800
Vestavba	uprostřed	boční	uprostřed
Hloubka skříně mm	1 T max.	1 T max.	1 T max.
400	185	310	310
500	185	410	370
≥600	185	500	370


¹⁾ D = vzdálenost vnitřní hrany dveří k přední hraně otočného rámu, nastavitelná v rastru 25 mm

Otočný rám, malý


Příklady montáže VX25

Částečné vybavení

u skříní o šířce 600 a 800 mm, vždy v poloze úplně nahoře nebo úplně dole.




vpředu




odsazená

Částečné vybavení uprostřed

u skříní o šířce 600 a 800 mm.



vpředu




odsazená

Boční montáž

Montáž malého otočného rámu na boční straně je při hloubce rozváděče 600 nebo 800 mm shodná s montáží na čelní straně.

Pro přístup k otočnému rámu doporučujeme závěsy dveří pro bočníci.



1 Montážní sada pro malý otočný rám

2 Systemové chassis 23 x 64 mm