




Svingrammer, små

For 600 mm brede skap



For 800 mm brede skap valgfritt i siden eller i midten



Høydeenheter	3 HE	6 HE	9 HE	12 HE	15 HE	18 HE
Best.nr. SR	2377.030	2377.060	2377.090	2377.120	2377.150	2377.180
H1 mm	275	408	541	675	808	941
H2 mm	217	350	483	617	750	883
H3 mm	137	270	403	537	670	803

Monteringsdybde D maks. = mm ved mål D¹⁾ på min. 45 mm

Skap-bredde mm	600	800	800
Montering	i midten	side	i midten
Skapdybde mm	1 T maks.	1 T maks.	1 T maks.
400	185	310	310
500	185	410	370
≥ 600	185	500	370


¹⁾ D = Avstand fra innvendig kant på dør til fremre kant på svingrammen, kan bygges dypere inn i skapet i 25 mm ramme.

Systemutbygging


19"-utbyggingsteknikk

Eksempler på TS

Delvis utbygging ved 600 og 800 mm brede skap, hhv. i øverste eller nederste posisjonen.




foran




trukket bakover

Delvis utbygging midt på

ved 600 og 800 mm brede skap.



foran



trukket bakover

- 1 Monteringssett for svingrammer, små
- 2 PS montasjehassis 23 x 73 mm tilsvarende skapdybden i forbindelse med 4 kombi-holdestykker TS 8800.330 (2 stk. inkludert i leveransen av monteringssettet)

Henvising:

- Høydeutjevningen mellom 25 mm hullraster i skapet og svingrammens høydeenhet reguleres av TS kombi-holdestykke (2 stk. inkl. i leveringsomfanget for monteringssettet)

Montering på siden

Sidemontering av en svingramme, liten, er ved en skapdybde på 600 eller 800 mm identisk med monteringen parallell til fronten. For å få tilgang til svingrammen anbefaler vi hengslene for TS sideveggen.

