Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.

Каталог технических систем Пластиковые распределительные шкафы KS





POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

Пластиковые распределительные шкафы KS



Пластиковые распределительные шкафы KS имеют множество сфер применения. Высокая степень защиты, неподверженность коррозии, стойкость к химическим веществам и изолирующий материал корпуса дают возможность применения в областях, где применение стальных корпусов невозможно.

- 1 Двойное уплотнение на верхнем и нижнем канте двери у всех корпусов благодаря встроенному защитному козырьку из жесткого ПВХ с уплотнительным язычком
- 2 Внутреннее пространство шкафа надежно защищено благодаря уплотнению из ПВХ внутри U-образного профиля двери
- 3 Исполнение из изолирующего материала
- 4 Создание нескольких монтажных плоскостей благодаря интегрированным С-образным профилям внутри корпуса для бесступенчатой глубины установки монтажной панели
- 5 Гибкий монтаж на двери благодаря встроенным элементам для установки комплектующих для прокладки кабеля и других универсальных компонентов
- 6 Высокая жесткость благодаря усиленному стекловолокном поликарбонату (GFK)
- 7 Внутренний монтаж с помощью дополнитель ных элементов и резьбовых втулок

Пластиковые распределительные шкафы KS

Международные сертификаты и допуски

Продукты Rittal имеют многочисленные международные сертификаты и допуски и соответствуют высочайшим мировым стандартам качества.

- Все компоненты подвергаются строгой проверке на соответствие международным предписаниям и стандартам
- Неизменно высокое качество продукции гарантируется обширной системой контроля качества
- Регулярный технологический контроль, осуществляемый независимыми институтами, гарантирует соблюдение мировых стандартов

Все актуальные сертификаты и допуски можно найти на сайте Rittal.



CAD-данные

Благодаря доступной онлайн библиотеке CAD-моделей RiCAD-3D, компания Rittal предлагает решения в области механики, контроля микроклимата, IT и электрораспределения для различных типов шкафов и случаев применения.

С профессиональными данными для любых САD-систем, повышается эффективность проектирования и сокращается время монтажа.

Доступ к CAD-данным через возможен через мобильное приложение или через сайт Rittal.

- Возможность пересылки данных на любой E-mail-адрес
- Выбор из более 70 САD-форматов
- Прямые ссылки на актуальные страницы каталога, поэтому «все в одном»
- Оптимальное проектирование благодаря точным и проверенным чертежам
- Экономия времени ввиду отсутствия необходимости создания моделей



Пластиковые распределительные шкафы KS



Уплотнение из пенополиуретана

- Бесшовное уплотнение из пенополиуретана внутри U-образного защитного профиля двери
- Надежно обеспечивает степень защиты длительное время
- Термостойкость от -20°C до +80°C
- Возможность перекраски и краткосрочного нагрева до 180°C



Защитный козырек

- Защита уплотнения от пыли и дождя благодаря встроенному защитному козырьку из жесткого ПВХ с уплотнительным язычком
- Двойное уплотнение на верхнем и нижнем кантах двери во всех корпусах



Сменная навеска двери

 Функциональная симметричная конструкция корпуса, таким образом в случае одностворчатой двери смена навески производится поворотом корпуса

Пластиковые распределительные шкафы KS

Варианты исполнения

 С обзорным окном, двустворчатой или одностворчатой закрытой дверью





Внутренний монтаж

- Выступы для запрессованных гаек на задней стенке и двери (с шагом 25 мм), обеспечивающий возможность гибкого монтажа.
- Выступы с запрессованными гайками для монтажной панели и/или С-образных профильных шин
- С-образные профили для бесступенчатой регулировки глубины монтажной панели



Настенное крепление

 Размеченные центровочные точки дают возможность простого сверления отверстий в шкафу при непосредственном монтаже шкафа на стену



Монтажная панель

- Из оцинкованной листовой стали
- Жесткая монтажная панель для универсальной обработки для всех случаев применения
- Простое крепление на резьбовых болтах с помощью запрессованных гаек M8 x 12,5 мм



Комплектующие





Настенное крепление

- Усиленный стекловолокном пластик, единый дизайн
- Простое крепление снаружи на задней стенке
- Сохранение степени защиты, крепление на задней стенки корпуса без необходимости сверления отверстий
- Нагрузочная способность до 150 кг (при использовании 4 настенных держателей)



Регулировка глубины установки монтажной панели

- Бесступенчатая регулировка
- Возможность создания нескольких монтажных уровней
- Кроме того, возможна установка шин на уголках с регулировкой глубины





Крепление на столб

 Надежное и удобное крепление на круглые или прямоугольные столбы и мачты



Замок

- Большой выбор разнообразных систем замков
- Поворотный замок заменяется на:
 - Ручка Ergoform-S
 - Пластиковая ручка
 - Замочные вкладыши

01.2015

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Корпуса
- Электрораспределение
- Контроль микроклимата
- IT-инфраструктура
- ПО и сервис

