

# Montageanleitung Assembly Instructions

Kühlgerät Cooling unit CS 9776.500

Toptec mit Kühlgerät Toptec with cooling unit CS 9774.250 CS 9774.450

> Rittal GmbH & Co. KG Auf dem Stützelberg D-35745 Herborn Tel. 02772-505-0 RCS-Hotline –3010



#### Inhaltsverzeichnis:

- 1. Anwendung
- 2. Technische Daten
- 3. Montage
- 4. Elektrischer Anschluß
- 5. Comfortcontroller Regelung
- 6. Zusatzfunktionen
- 7. BUS system
- 8. Technische Information
- 9. Wartung
- 10. Lieferumfang
- 11. Ersatzteile
- 12. Displayanzeige und Systemanalyse der Com fortregelung
- 13. Programmierung der Comfortregelung
- 14. Ändern der Einbauposition des Kühlgerätes

# 1. Anwendung

Schaltschrankkühlgeräte sind entwickelt und konstruiert, um Verlustwärme aus Schaltschränken abzuführen bzw. die Schrankinnenluft zu kühlen und so temperaturempfindliche Bauteile zu schützen.

Besonders geeignet sind Schaltschrankkühlgeräte für den Temperaturbereich von +40 bis +55°C, wo vergleichbare Geräte wie Luft/Luft-Wärmetauscher oder Filterlüfter systembedingt nicht einsetzbar sind, um Verlustwärme wirksam und wirtschaftlich abzuführen.

Diese Werkseinstellungen können mit der Comfortcontroller Regelung verändert werden (Kapitel 5) verändert werden. Der Aufheizbetrieb durch die Baugruppen Heizelement und Innenkreisventilator wird durch einen vorgegebenen Verlauf temperaturabhängig geregelt.

Kühlgeräte der Produktgruppe Rittal – CS Toptec sind im speziellen auf das Gehäusesystem CS Toptec abgestimmt.

Eine Adaptierung mit nicht von Rittal gelieferten -Schaltschränken ist nur nach Rücksprache möglich.

#### Contents:

- 1. Application
- 2. Technical data
- 3. Assembly
- 4. Electrical connection
- Comfort controller control
- 6. Supplementary functions
- 7. BUS system
- 8. Technical information
- 9. Maintenance
- 10. Scope of supply
- 11. Spare parts
- 12. Comfort control display screen and system analysis
- 13. Comfort control programming
- 14. Changing the mounting position of the cooling unit

## 1. Application

Enclosure cooling units are designed and built to dissipate heat from enclosures by cooling the air inside the enclosure and protecting temperature sensitive components.

Enclosure cooling units are particularly suitable for the temperature range of +40°C to +55°C, where for system related reasons, comparable units such as air/air heat exchangers or fan-and-filter units cannot be used to dissipate heat effectively and economically.

When delivered, the cooling unit is provided with factory settings for the alarms, definition of the interface and switching points of the internal and external fans as described in the following chapters.

These factory settings can be changed using the comfort controller control (chapter 5).

Cooling units of the Rittal CS product series CS Toptec are designed specifically for use in CS outdoor enclosures CS Toptec.

Adapting these cooling units to enclosures other than the ones supplied by Rittal is only possible after consultation.



#### 2. Technische Daten

#### 2. Technical data

BestNr.:.		CS 9776.500
Model No.:		00 3770.000
Nutzkühlleistung / Useful		
cooling output EN 814 L35 L 35	w l	1000 / 1180
L35 L 35	VV	
	0.0	650 / 700
Bemessungsspannung	(V)	230VAC (±10%)
Rated voltage	(4)	50 / 60 Hz
Nennstrom	(A)	5,0 A / 5,0 A
Rated current max.		
Anlaufstrom	(A)	24,0 A / 22,0 A
Starting current		
Vorsicherung T	(A)	10 A
Pre-fuse T		
Abmessungen		
Dimensions		
B W	mm	500 (550 mit Dichtrahmen / with mounting frame)
н н	mm	1000 (1050 mit Dichtrahmen / with mounting frame)
T D	mm	150 (175 mit Designhaube / with designer cover)
Min. Abmessungen CS Toptec		·
min. Dimension of enclosure		
BxH/WxD	mm	800 x 1200
Material / Farbe		Aluminium / RAL 7035
Material / Colour		
Nennleistung / Nominal		
power consumption		
L35 L 35	w	640 / 760
L35 L50		780 / 920
Kältemittel		R134a
Refrigerant		
p. max	bar	28
Leistung pro Lüfter (freibla-	Dai	20
send)		
Air throughput of fans (un-		
impeded airflow)		
Außenkreislauf	m³/h	600 / 625
External circuit	''' /''	000 / 020
Innenkreislauf	m³/h	600 / 625
Internal circuit	''' /''	000 / 023
Temperaturbereich		-33°C to +55°C
Temperature range		-00 0 10 100 0
Gewicht		35 kg
Weight		35 kg
		Migragantrallar
Temperature central		Microcontroller Microcontroller
Temperature control		
Schutzart nach EN 60529		IP 55
( Außen zu Innenkreislauf )		
Protection category (exter-		
nal to internal circuit)		11 IZ
Anschlußart		über Klemmleiste
Type of connection		via terminal strip

Sonderspannungen auf Anfrage möglich / Technische Änderungen vorbehalten Special voltages available on request / Technical modifications reserved



# 3. Montage

#### 3.1 Sichheitshinweise

- Elektrischer Anschluß und eventuelle Reparaturen dürfen nur vom autorisierten Fachpersonal durchgeführt werden.
- Um ein evtl. Kippen des Gehäuses mit montiertem Kühlgerät zu verhindern, muss dieser unbedingt am Boden verschraubt werden.

# 3.2 Montagehinweise

Vor der Montage ist zu beachten, dass:

- der Aufstellungsort des Gehäuses und damit die Anordnung des Kühlgeräts so gewählt wird, dass eine gute Be- und Entlüftung gewährleistet ist;
- der Aufstellungsort frei von starkem Schmutz und Feuchtigkeit ist:
- sich der Ausschnitt für die Luftansaugung möglichst im oberen Bereich des Schaltschrankes befinden sollte:
- Luftein- und -austritt innen nicht verbaut sind;
- die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Netzanschlussdaten vorhanden sind;
- die Umgebungstemperatur nicht höher als +55°C
- die Verpackung keine Beschädigungen aufweist. Jeder Verpackungsschaden kann die Ursache für einen nachfolgenden Funktionsausfall sein;
- das Gehäuse allseitig abgedichtet ist. Bei undichtem Gehäuse tritt Kondensat auf;
- der Abstand der Geräte zur Wand mindestens 200 mm beträgt:
- die Verlustleistung der im Schaltschrank installierten Komponenten die spezifische Nutzkühlleistung der Kühlgeräte nicht überschreiten darf;
- kundenseitig keine Modifikationen am Kühlgerät vorgenommen werden dürfen;
- Gerät nur senkrecht entsprechend der vorgegebenen Lage eingebaut ist. Max. Abweichung von der Senkrechten 2°;
- der Ablauf für evtl. auftretendes Spritzwasser gewährleistet ist;
- Um eine dauerhafte Abdichtung zwischen Kühlgerät und Gehäuse zu erreichen, ist ggf. die Montagefläche zu versteifen.
- Nur Originalersatzteile verwenden!

### 3. Assembly

#### 3.1 Safety advice

- Electrical connection and repairs must only be carried out by authorised, qualified staff.
- In order to prevent the enclosure from tipping due to the mounted cooling unit fix the enclosure to the floor with bolts.

# 3.2 Assembly instructions

Prior to mounting, ensure that

- the site of the enclosure and hence the arrangement of the cooling unit, is selected in such a way as to ensure good ventilation;
- the location is free from excessive dirt and moisture:
- the cut-out for air extraction is located in the upper area of the enclosure:
- air inlet and outlet are not obstructed on the inside of the enclosure:
- the mains connection ratings, as stated on the name plate of the unit, are available;
- the ambient temperature does not exceed + 55°C;
- the packaging shows no signs of damage. Any damage to the packaging may be the cause of subsequent malfunctions:
- the enclosure is sealed on all sides. Condensation will occur if the enclosure is leaky;
- the distance of the units from the wall should not be less than 200 mm;
- losses from the components installed in the enclosure must not exceed the specific refrigeration capacity of the cooling unit itself;
- the customer must not modify the cooling unit in any way
- units should only be fitted horizontally in the specified position. Max. deviation from true horizontal:
- the discharge of possible splashing water has to be ensured.
- To achieve a permanent seal between the cooling unit and the enclosure, the mounting surface may have to be strengthened or supported
- Use only original spare parts!



#### 4. Elektrischer Anschluß

- Bei der Installation geltende Vorschriften be-
- Nach erfolgter Gerätemontage kann der elektrische Anschluss nach einer Wartezeit von ca. 30 min. erfolgen (das Öl im Verdichter muss sich sammeln, um Schmierung und Kühlung zu gewährleisten).
- Die Anschlussspannung und -frequenz muss den auf dem Typenschild angegebenen Nennwerten entsprechen.
- Bei Inbetriebnahme gelten die Daten auf dem Typenschild des Gerätes
- Das Kühlgerät muss über eine allpolige Trennvorrichtung an das Netz angeschlossen werden, die mindestens 3 mm Kontaktöffnung im ausgeschalteten Zustand gewährleistet.
- Dem Gerät darf einspeisungsseitig keine zusätzliche Temperaturregelung vorgeschaltet werden.
- Als Leitungsschutz ist die auf dem Typenschild angegebene Vorsicherung vorzusehen.
- Der Netzstecker darf nur im Spannungslosen Zustand gesteckt oder abgezogen werden.
- Der Schutzleiter muss angeschlossen sein.
- Vor der Durchführung von Schutzleiter-, Hochspannungs- und Isolationsprüfungen im Schaltschrank ist das Gerät abzuklemmen.

Netzanschluß zu dem am Gerät befindlichen Anschlussfeld gemäß Abb. 4.2 herstellen.

Nach erfolgtem elektrischem Anschluss erscheint am Display kurzzeitig die Firmenware "2.0" danach die eingestellte Option "t04", dann läuft der Innenventilator an und wälzt die Schrankinnenluft um. Verdichter und Verflüssigerventilator werden über die Comfort-Regelung geschaltet. Die Mindestausschaltzeit beträgt 3 min. Die Schaltdifferenz beträgt 5 K, ist aber im Bereich von 2 - 10 K veränderbar. Um kurze Schaltzyklen und damit die Gefahr von nicht ausreichender Kühlung oder nur partieller Kühlung in einigen Schranksektionen zu vermeiden, sollte die Schaltdifferenz nur so niedrig wie nötig eingestellt werden. Aus ökonomischen Gründen (Energieeinsparung) sollte der Sollwert der Schrank-Innentemperatur Ti ebenfalls nur so gering wie nötig eingestellt werden.

#### 4. Electrical connection

- Observe the relevant regulations during installation!
- Following the completion of mounting and a waiting period of approximately 30 minutes (to allow oil to collect in the compressor in order to ensure lubrication and cooling).
- The connected voltage and frequency must correspond to the values stated on the rating plate.
- During commissioning, the data on the rating plate of the device shall apply.
- The cooling unit must be connected to the mains via an all-pin isolating device which ensures at least 3 mm contact opening when switched off.
- The unit must not have any additional temperature control connected upstream at the supply end.
- Line protection should be provided by means of the pre-fuse specified on the rating plate.
- The mains connector can only be plugged or unplugged when it is disconnected.
- The PE conductor must be connected
- The unit must be disconnected prior to checking the protective earth conductor, high voltage and insulation in the enclosure.


Mains connection should be made to the connector panel on the unit (see fig. 4.2).

Once the electrical connection is carried out, firm ware "2.0" is displayed shortly, then the pre-set option "t04", then the internal fan starts and air inside the enclosure is circulated. This helps to assure even temperature distribution within the enclosure. The condenser and compressor fan are controlled by the Comfort controller. The minimum break time is 3 min. The switching difference is 5 K, but can be set in the range 2 - 10 K. To avoid short switching cycles and hence the danger of inadequate or only partial cooling in some sections of the enclosure, the switching difference should be set to be only as low as necessary. For economic reasons (energy saving), the nominal value of the internal enclosure temperature T<sub>i</sub> should also be set to be only as low as necessary.



#### Abb. 4.1 Funktionsdiagramm


Fig. 4.1 Functional diagram



Linst	ellpunkte	Setpoints	5
Innenlüfter	Internal fan		100% full time
Außenlüfter Kompressor	External fan Compressor	< 30°C > 35°C	OFF ON
Heizung	Heater	< 5°C > 10°C	ON OFF

#### Abb. 4.2 Bedienfeld / Anschlussfeld

Fig. 6.2 Control panel / connector panel



A2 = Anzeigeterminal

X1 = Hauptanschlussklemmleiste

X2 = Master/Slave-Anschluss

X3 = Optionale Schnittstelle

A2 = Display terminal

X1 = Main terminal strip


X2 = Master/slave connection

X3 = Optional interface



# 5. Comfortcontroller-Regelung

#### Abb. 5.1 Comfortcontroller



# 5.1 Bedienung des Comfortcontrollers (s. a. Diagramm 13.1 Programmierung)

Das Anzeigeterminal H1 enthält eine dreistellige 7-Segment-anzeige zur Temperaturanzeige in °C oder °F umschaltbar sowie zur Anzeige der Fehlercodierung. Die aktuelle Schaltschrank-Innentemperatur wird permanent an H1 angezeigt. Bei Auftreten einer Systemmeldung erscheint diese alternierend zur aktuellen Schaltschrank-Innentemperatur im Display. Bei der Programmierung des Gerätes erfolgt die Anzeige der Programmierlevels und des Vorgabewertes ebenfalls über die Anzeige.

#### **Testmodus**

Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten H2 (Taste ▲°C) und H4 (Taste 🂢 /set) für 5 sec. nimmt das Kühlgerät unabhängig vom Sollwert den Kühlbetrieb auf. Die Türendschalterfunktion bleibt hierbei unberücksichtigt. Nach ca. 5 min. bzw. beim Erreichen von 15°C schaltet das Gerät den Kühlbetrieb wieder ab.

# 5.2 Programmierung (s.a. 13. Programmierung des Comfortcontrollers)


Im EEPROM der Comfortregelung sind verschiedene Parameter gespeichert, die über Programmierung der Taste H2, H3 und H4 geändert werden können. 24 veränderbare Parameter sind über 24 Programm-Levels und in den vorgegebenen Bereichen (max. und min. Werte) veränderbar. Hierzu ist der Eingabe-Code "22" erforderlich (s.a. Diagramm 13.1) Die Tasten H2, H3 und H4 sind mehrfachbelegt. Um in den Programmiermodus zu gelangen ist set 5 sec. gedrückt zu halten. Primärbelegung (nur Anzeige der Dioden):

H2: °C, H3: °F, H4: Alarm

Sekundärbelegung (zur Programmierung): H2: Pfeil nach oben, H3: Pfeil nach unten, H4: set

#### 5. Comfort controller control

Fig. 5.1 Comfort controller



# 5.1 Operation of the Comfort controller (see diagram 13.1 Programming)

The display terminal H1 consists of a 3 position 7-segment display which indicates the internal enclosure temperature in °C or °F (changeable) as well as any fault codes. The actual enclosure internal temperature is constantly displayed on H1. When a system message is generated, this alternates in the display with the current internal enclosure temperature. While programming the unit, the programming level and prescribed value are also displayed.

#### Test mode

By simultaneously holding down keys H2 ( $\blacktriangle$ °C key) and H4 ( $\gimel$ /set key) for 5 seconds, the cooling unit will commence cooling operation, irrespective of the setpoint. The door limit switch function is disregarded in such cases. After approximately 5 minutes or upon reaching 15°C the device deactivates cooling operation once again.

# 5.2 Programming (see 13. Comfort controller programming)

In the EEPROM of the Comfort controller various parameters are stored which can be changed by using the buttons H2, H3 and H4. 24 changeable parameters can be set via 24 programme levels in the stated ranges (max. and min. values). To this end, input code "22" is required (see diagram 13.1) The H2, H3 and H4 keys are multiple occupancy. To access programming mode, set 5 sec is to be pressed and held down. Primary occupancy (only diode displays):

H2: °C, H3: °F, H4: Alarm

Secondary occupancy (for programming):

H2: Arrow upwards, H3: Arrow downwards, H4: set



#### 5.3 Systemmeldeeinrichtung

Alle Systemmeldungen am Kühlgerät werden erfasst und als Fehlernummer von H1 angezeigt. Die Systemmeldungen erscheinen alternierend zur aktuellen Schrank-Innentemperatur.

Es besteht auch die Möglichkeit die Systemmeldungen bei Vorwahl 0 nur am Displayanzuzeigen. (s.a. 12. Displayanzeige und Fehleranalyse der Comfortregelung).

#### 5.4 Systemmelde-Kontakt (K1 und K2; Platine)

Alle Störungen sind im Programm, Relais 2 zugeordnet, welches über ein Koppelrelais potentialfrei auf die Klemmen verdrahtet ist.

Relais 1 schaltet die zusätzliche Heizung (ein <+5°C, aus >+10°C).

Das Koppelrelais ist im Betrieb angezogen. Klemme 4 und 5 geschlossen. Alle dem Relais zugeordneten Störungen führen zum Abfallen des Koppelrelais. Ein Ausfall der Steuerspannung führt ebenfalls zum Abfallen des Relais und kann somit erfasst und im Logfile dokumentiert werden.

Der Anschluss erfolgt an der Klemmleiste X1 Klemme 3,4,5.

Potentialfreier Wechsler Klemme 3: Störung

Klemme 4: gemeinsamer Anschluss

Klemme 5: Betrieb (s.a. Schaltplan)

# 6. Zusatzfunktionen

#### 6.1 Türendschalter S1 (Kundenbeistellung)

Bei Verwendung eines Türendschalters und geöffneter Schranktür (Kontakt bei geöffneter Tür geschlossen), wird das Kühlgerät (Ventilatoren und Verdichter) nach ca. 15 sec abgeschaltet. Damit wird ein erhöhter Kondensatanfall bei geöffneter Tür vermieden. Um einen Taktbetrieb zu vermeiden, wird das Wiedereinschalten von Verdichter und Außenventilator nach Abschalten des Gerätes um ca. 3 min verzögert. Der Innenventilator läuft nach dem Schließen der Tür nach ca. 15 sec. wieder an. Der Anschluss erfolgt an der Klemme 1 und 2. Die Kleinspannungsversorgung erfolgt vom internen Netzteil; Strom ca. 30 mA DC. Jeder Türendschalter darf nur einem Gerät zugewiesen werden. An einem Kühlgerät können mehrere Türendschalter betrieben werden (Parallelschaltung). Der minimale Querschnitt der Anschlussleitung beträgt 0,3 mm<sup>2</sup> bei einer Kabellänge von 2 m. Der Widerstand des Türendschalterkontaktes darf max. 50 Ω betragen

Türendschalter sind nur potentialfrei anzuschließen, keine externen Spannungen!

#### 5.3 System messaging equipment

All system messages at the cooling unit are recorded and displayed as an error number by H1. System messages alternate in the display with the current internal enclosure temperature.

Another option is to have the system alarm shown at the display only when 0 is selected.

(see 12. Comfort control fault display and error analy-

#### 5.4 System message contact (K1 and K2; PCB)

All faults are assigned to relay 2 in the programme, which is wired floating to the terminal via a switching

Relay 1 switches the additional heater (on  $<+5^{\circ}$ C, off  $>+10^{\circ}$ C).

The switching relay is tightened during operation, terminals 4 and 5 are closed. All faults assigned to the relay result in a drop in the switching relay. A failure of the control voltage also leads to a drop in the relay and therefore can be detected and documented in the loa file.

The connection occurs to the terminal strip X1 terminals 3,4,5.

Floating changeover contact

Terminal 3: Fault

11-2005

11-2005

Terminal 4: Joint connection Terminal 5: Operation (also s. wiring)

#### 6. Supplementary functions

#### 6.1 Door limit switch S1 (supplied by customer)

Where a door limit switch is used and the enclosure door is open (contact is closed when door is open), the cooling unit (fans and condenser) will switch off after approx. 15 s, thereby avoiding an increase in condensation while the door is open. To avoid cyclic operation, switch-on of condenser and external fan is delayed by about 3 minutes after the cooling unit has been switched off.

The internal fan will start up after about 15 s on closure of the door. Connection is made at the terminals 1 and 2. The extra low voltage is supplied by the internal power pack, current is approx. 30 mA DC. Each door limit switch must only be assigned to one cooling unit. Several door limit switches may be operated on one cooling unit (parallel connection). The minimum cross-section of the connection cable is 0,3 mm<sup>2</sup> for a length of 2 m. The resistance of the door limit switch contact must not exceed a maximum of 50 Ω.

Connect the door limit switch free from potential only, no external voltage!



#### 6.2Schnittstelle X3 (Option) (Stecker X3)

#### Achtung!

Bei den elektrischen Signalen an der Schnittstelle handelt es sich um Kleinspannungen (nicht um Sicherheitskleinspannungen nach EN 60 335).

An der 9poligen SUB-D-Stecker X3 können zusätzliche Schnittstellenkarten zur Einbindung der Kühlgeräte in übergeordnete Überwachungssysteme angeschlossen werden. Diese Karten sind auch als Zubehör erhältlich.

(Best.-Nr.: Schnittstellenkarte SK 3124.200)

# 6.2 Interface X3 (Option) (Connector X3)

#### Note!

The electrical signals at the interface are of an extralow voltage (not extra-low safety voltages to EN 60 335).

The 9-pin SUB-D socket X3 can be used to connect additional interface cards for integrating cooling units with higher level monitoring systems.

These cards are also available as an accessory.

(Model No.: Interface card SK 3124.200).

#### 7. BUS-System

(Best.-Nr.: Master-Slave-Kabel SK 3124.100)

#### 7.1 Allgemeines

Mit dem BUS-System werden Verbindungen zwischen maximal 10 Kühlgeräten hergestellt.

Der Bediener erhält damit folgende Funktionen:

- Parallele Gerätesteuerung (gemeinsames Einund Ausschalten der vernetzten Kühlgeräte)
- Parallele Türmeldung (Tür auf)
- Parallele Sammelstörmeldung

Der Datenaustausch erfolgt über das Master-Slave-Kabel (abgeschirmte, zweiadrige Leitung). Alle Geräte erhalten eine Adresse. Sie enthält auch die Kennung "Master" oder "Slave".

# 7.2 Installationshinweise an Schnittstelle X2 ( Buchse X2)

# Achtung!

Bei den elektrischen Signalen an der Schnittstelle handelt es sich um Kleinspannungen (nicht um Sicherheitskleinspannungen nach EN 60 335).

Folgende Hinweise unbedingt beachten!

- Zu verbindende Kühlgeräte spannungsfrei schalten
- Auf ausreichende elektrische Isolierung achten.
- Kabel nicht parallel zu Netzleitungen verlegen.
- Auf kurze Leitungswege achten.

# 7. BUS system (Model No.: Master-slave cable SK 3124.100)

#### 7.1 General

The BUS system allows a maximum of 10 cooling units to be interconnected.

As a result, the following functions are available to the operator:

- Parallel unit control (the cooling units in the network can be simultaneously switched on and off)
- Parallel door status messages ("door open")
- Parallel collective fault message

The data exchange is carried out using master-slave cables (shielded, two-wire leads). All units are assigned an address. This address also includes the ID for "master" or "slave".

# 7.2 Installation notices for the X2 interface (Jack X2)

#### Note!

The electrical signals at the interface are of an extralow voltage (not extra-low safety voltages to EN 60 335).

Always heed the following notes!

- De-energise the cooling units to be connected.
- Ensure proper electrical insulation.
- Make sure the cables are not laid in parallel to power lines.
- Make sure that the lines are short.



#### 7.3 Programmierung des Kühlgerätes

## 7.3 Programming the cooling unit

Programmierung siehe Diagramm 13

See diagram 13 for details on programming.

#### Kennung:

	Master-Kühlgerät	Slave-Kühlgerät			Master cooling unit	Slave cooling unit		
00	Grundzustand	00	Grundzustand	00	Basic state	00	Basic state	
01	Master mit 1 Slave	11	Slave mit Adresse 1	01	Master with 1 Slave	11	Slave with address 1	
02	Master mit 2 Slave	12	Slave mit Adresse 2	02	Master with 2 Slave	12	Slave with address 2	
03	Master mit 3 Slave	13	Slave mit Adresse 3	03	Master with 3 Slave	13	Slave with address 3	
04	Master mit 4 Slave	14	Slave mit Adresse 4	04	Master with 4 Slave	14	Slave with address 4	
05	Master mit 5 Slave	15	Slave mit Adresse 5	05	Master with 5 Slave	15	Slave with address 5	
06	Master mit 6 Slave	16	Slave mit Adresse 6	06	Master with 6 Slave	16	Slave with address 6	
07	Master mit 7 Slave	17	Slave mit Adresse 7	07	Master with 7 Slave	17	Slave with address 7	
80	Master mit 8 Slave	18	Slave mit Adresse 8	80	Master with 8 Slave	18	Slave with address 8	
09	Master mit 9 Slave	19	Slave mit Adresse 9	09	Master with 9 Slave	19	Slave with address 9	

IDs

#### **Hinweis**

Es darf nur ein Gerät als Master konfiguriert werden und die Adresskennung muss mit der Anzahl der Slave-Geräte übereinstimmen. Alle Slave-Geräte müssen unterschiedliche Adressen haben und die Adressen müssen aufsteigend ohne Lücken sein.

#### Beispiel:


1 Master-Kühlgerät mit 2 Slave-Kühlgeräten

#### **Note**

Only one unit may be configured as master; the address ID must match the number of slave units. The individual slave units must have different addresses; the addresses must be in ascending order (without gaps in between).

#### Example:

1 master cooling unit with 2 slave cooling units



7.4 Filtermattenüberwachung (Gerät verfügt über keine integrierte Filtermatte)


# 7.4 Filter mat monitoring (Unit does not have a integrated filter mat)



# Abb. 7.1 Wirkschaltplan

# Fig. 7.1 Detailed wiring diagram

A1 = Leistungsplatine	A1 = Power PCB
A2 = Anzeigeterminal	A2 = Display terminal
B1 = Temperaturfühler Innentemperatur	B1 = Internal temperature sensor
B2 = Temperaturfühler Vereisungsschutz	B2 = Icing hazard temperature sensor
B3 = Temperaturfühler außen 1 (Verflüssiger)	B3 = Temperature sensor, external 1 (Condenser)
B4 = Temperaturfühler außen 2 (Umgebung)	B4 = Temperature sensor, external 2 (Ambience)
B5 = Kondensatsensor (kein Sensor, sondern Brücke)	B5 = Condensate sensor (no sensor, but a bridge)
C2 = Betriebskondensator	C2 = Operating capacitor
C4 = Betriebskondensator	C4 = Operating capacitor
F2 = HD-Wächter	F2 = HP monitor
F3 = Thermokontakt Verdichter	F3 = Compressor thermal contact
Hz = Heizelement mit Temperaturbegrenzer	Hz = Thermal element with temperature limit
Kx = Relais K1 Heizung	Kx = Relay K1 heater
Kx = Relais K2 Sammelstörung	Kx = Relay K2 collective fault
K3 = Koppelrelaismeldung	K3 = Coupling relay alarm signal
M1 = Verdichter mit Wannenheizung	M1 = Compressor with heater
M2 = Verflüssigerventilator (Innenlüfter)	M2 = Condenser fan (Internal fan)
M4 = Verdampferventilator (Außenlüfter)	M4 = Evaporator fan (external fan)
S1 = Türendschalter	S1 = Door limit switch
(ohne Türendschalter Klemme 1, 2 offen)	(without door operated switch terminal 1, 2 open)
X1 = Hauptanschlussklemmleiste	X1 = Main terminal strip
X2 = Master/Slave-Anschluss	X2 = Master/slave connection
X3 = Optionale Schnittstelle	X3 = Optional interface





#### 8. Technische Information


Das Kühlgerät (Kompressionskälteanlage) besteht The cooling unit (compression refrigeration unit) conaus vier Hauptteilen:

- Kältemittelverdichter (Kompressor),
- Verdampfer,
- Verflüssiger (Kondensator)
- und dem Regel- bzw. Expansionsventil. die durch entsprechende Rohrleitungen verbunden sind. Dieser Kreislauf ist mit einem leicht siedenden Stoff, dem Kältemittel aufgefüllt. Das Kältemittel R134a (CH<sub>2</sub>FCF<sub>3</sub>) ist chlorfrei. Sein Ozon-Zerstörungs-Potential (OZP) beträgt 0. Es ist somit sehr umweltfreundlich. Ein Filtertrockner, der in den hermetisch geschlossenen Kältekreislauf integriert ist, bietet wirksamen Schutz gegen Feuchtigkeit, Säure, Schmutzteilchen und Fremdkörper im Inneren des

## 8.1 Arbeitsweise des Kühlgerätes

Abb. 8.1 Funktionsprinzip

Kältekreislaufes.



Der Kältemittelverdichter saugt gasförmiges Kältemittel aus dem Verdampfer ab und koprimiert es auf einen höheren Druck im Verflüssiger. Dabei steigt die Kältemitteltemperatur über die Umgebungstemperatur an, so dass Wärme über die Fläche des luftbaufschlagten Verflüssigers an die Umgebung abgegeben wird. Bei diesem Vorgang verflüssigt sich das Kältemittel und wird nun über ein thermostatisches Expansionsventil in den Verdampfer eingespritzt, wo es bei niedrigerem Druck verdampft. Die zum vollständigen Verdampfen benötigte Wärme wird der Schrankluft entzogen und bewirkt dessen Abkühlung. Damit ist der Kältemittelkreislauf geschlossen und der vorgenannte Arbeitsvorgang der Wärmeübertragung beginnt erneut.

#### 8. Technical information

sists of four main components:

- coolant compressor,
- evaporator,
- condenser
- and the control expansion valve.


which are connected by suitable pipework. This circuit is filled with a readily boiling substance, the coolant. The R134a (CH<sub>2</sub>FCF<sub>3</sub>) coolant is free from chlorine. It has an ozone destroying potential (ODP) of 0 and is therefore environmentally friendly. A filter dryer which is integrated in the hermetically sealed cooling circuit, provides effective protection against moisture, acid, dirt particles, and foreign bodies within the cooling circuit.

## 8.1 Operation of the Cooling Unit

Fig. 8.1 Cooling Circuit

11-2005

11-2005



The compressor extracts the gaseous refrigerant from the evaporator and compresses it to a higher pressure in the condenser. During this process the temperature of the refrigerant rises above the ambient temperature and heat is dissipated to the environment via the surface of the condenser. Then the refrigerant is liquefied and, by means of a thermostatically controlled expansion valve, returned to the evaporator, where it evaporates at low pressure. The heat required for complete evaporation is drawn from the enclosure interior causing it to cool down. The cooling cycle is thus completed, the aforementioned process of the heat transfer starts afresh.

# RITTAL

#### 8.2 Sicherheitseinrichtungen

Das Kühlgerät besitzt im Kältekreislauf einen bauteilgeprüften Hochdruckwächter nach EN 12 263, der auf max. Betriebsdruck eingestellt ist und durch eine automatische Rückstelleinrichtung bei wiedereintretendem Druckabfall arbeitet.

Ein Vereisen des Verdampfers wird durch Temperaturüberwachung bzw. Niederdrucküberwachung verhindert. Bei Vereisungsgefahr wird der Verdichter abgeschaltet und bei höheren Temperaturen automatisch wieder eingeschaltet. Der Kältemittelvedichter sowie die Ventilatoren sind zum Schutz gegen Überstrom und Übertemperatur mit thermischen Wicklungsschutzschaltern ausgestattet.

#### 8.3 Kondensatablauf

Das Kühlgerät ist mit einem automatischen Kondensatablauf ausgerüstet. Eventuell entstehendes Kondensatwasser, welches sich am Verdampfer bilden kann (bei hoher Luftfeuchtigkeit, niedrigen Schrank innentemperaturen), sammelt sich im unteren Teil des Kühlgerätes und tropft in den Außenkreislauf. Ein separater Schlauchanschluß ist nicht erforderlich.

#### 8.4 Allgemeines

#### Lagertemperatur:

Die Kühlgeräte dürfen während der Lagerung Temperaturen über +70°C nicht ausgesetzt werden.

#### Transportlage:

Die Kühlgeräte müssen immer stehend bis max. waagrecht transportiert werden.

## **Entsorgung:**

Der geschlossene Kältekreislauf enthält Kältemittel und Öl, die zum Schutz der Umwelt fachgerecht entsorgt werden müssen. Die Entsorgung kann im Rittal-Werk durchgeführt werden.

#### 8.2 Safety equipment

The cooling circuit of the cooling unit embodies a component tested high-pressure monitor to EN 12 263 which is set to maximum operating pressure and operates via an automatic reset device at recurring pressure drop.

Temperature and low-pressure monitoring will prevent the evaporator from icing up. If there is a risk of icing up, the compressor is switched off and automatically switched on again at higher temperatures. The refrigerant compressor and the fans are equipped with thermal winding protection switches against excess current and excess temperatures.

#### 8.3 Condensate discharge

The cooling unit has an automatic condensate discharge. Condensate which may occur at the evaporator (in the event of high air humidity, low internal enclosure temperatures) is collected at the bottom section of the unit and discharged into the external circuit. A separate hose is not required.

#### 8.4 General

#### Storage temperature:

The cooling units must not be exposed to temperatures above +70°C during storage.

#### **Transport position:**

The cooling units must always be transported in an upright to horizontal position.

#### Disposal:

The closed cooling circuit contains refrigerant and oil which must be correctly disposed of in order to protect the environment. Disposal may be carried out at the Rittal works.



# 9. Wartung

Achtung: Vor Wartungsarbeiten ist das Kühlgerät Caution: Prior to any maintenance work, the einspeisungsseitig spannungsfrei zu schalten.

Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal ausgeführt werden.

Der Kältekreislauf, als wartungsfreies hermetisch As a maintenance-free, hermetically sealed system, geschlossenes System, ist werksseitig mit der erforderlichen Kältemittelmenge gefüllt und auf Dichtigkeit geprüft bzw. einem Funktionsprobelauf unterzogen worden. Die eingebauten wartungsfreien Ventilatoren sind kugelgelagert, feuchtigkeits- und staubgeschützt und mit einem Temperaturwächter ausgestattet. Die Lebensdauererwartung beträgt min. 30,000 Betriebsstunden. Das Kühlgerät ist damit weitgehend wartungsfrei.

Lediglich die Komponenten des äußeren Luftkreislaufes können je nach Schmutzanfall, von Zeit zu Zeit mit Hilfe von Preßluft gereinigt werden. Die Verwendung einer Filtermatte als Schutz vor Verstopfen des Verflüssigers ist nur bei groben Flusen in der Luft sinnvoll.

- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet wer-
- Nach allen Arbeiten müssen sowohl der Korrosionsschutz, als auch alle Dichtungen auf Beschädigungen überprüft und wenn nötig ausgebessert bzw. ausgetauscht werden.

#### 9. Maintenance

cooling unit must be switched free from potential on the supply side.

Cleaning, maintenance and repair work to the unit must only be carried out by authorised, trained staff.

the cooling circuit has been filled in the factory with the required amount of refrigerant, tested for leaks and/or subjected to a functional trial run. The installed maintenance-free fans run in ball races, they are protected from moisture and dust, and are fitted with a temperature monitor. The life expectancy is at least 30,000 operating hours. The cooling unit is thus largely maintenance-free.

All that may be required from time to time is that the components of the external circuit are cleaned by compressed air. The use of a filter mat is recommended only if large particles of lint are present in the air, so that blockage of the condenser is prevented.

- Only original spare parts must be used.
- Following all work, both the anti-corrosion protection and all seals must be checked for damage and repaired or replaced as necessary.

#### 10. Lieferumfang

#### CS 9774.250 / CS 9774.450

1 Gehäuse mit montiertem Kühlgerät, maximale Einbauposition

#### CS 9774.500

- 1 St. Kühlgerät anschlußfertig, mit tiefenjustierbarem Montagerahmen
- 1 St. Dichtprofil
- 16 St. Befestigungsschrauben mit Scheibe
- 1 St. Montageanleitung

#### 10. Scope of supply

#### CS 9774.250 / CS 9774.450

1 Enclosure with mounted cooling unit, maximum depth in the enclosure

#### CS 9774.500

- 1 pcs. Heat-exchanger unit, ready for connection, with justable mounting frame
- 1 pcs. Sealing profile
- 16 pcs. Mounting screws with washer
- 1 pcs. Assembly instruction



# 11. Ersatzteile

# 11. Spare parts

	Bezeichnung	ID-Nr.:		Description	Part Nr.:
1.	Innenkreislüfter	287 997	1.	Internal circuit fan	287 997
2.	Außenkreislüfter	287 996	2.	External circuit fan	287 996
3.	Rohrkreiskörper	287 999	3.	Heating element	287 999
4.	Temperaturfühler Ti		4.	Temperature sensor Ti	
5.	Temperaturfühler Tver		5.	Temperature sensor Tver	
6.	Platine	289 381	6.	PCB	289 381
7.	Kompressor	288 006	7.	Compressor	288 006
8.	Filtertrockner	219 016	8.	Fillter dryer	219 016
9.	Expansionsventil		9.	Expansion valve	
10.	Verdampfer	288 002	10.	Evaporator	288 002
11.	Verflüssiger	288 001	11.	Condenser	288 001

Bei Bestellung unbedingt angeben:	Absolutely necessary in case of order:
Artikelnummer des Kühlgerätes:	Type of heat-exchanger unit:
Fabrikationsnummer:	Fabrication no.:
Herstellnummer:	Manufacturing date:
Ersatzteilnummer:	Spare part no.:



# 12. Displayanzeige und Systemanalyse der Comfortregelung

# 12. Comfort control display screen and system analysis

Alarm Nr.	Systemmeldung					Ursache	Abhilfe	
Alarm no.	System message		Lo	ads		Cause	Remedy	
	,	Heizung Heater	Verdichter Compressor		Verdampfer- ventilator Evaporator fan			
A01	Schaltschranktür offen		AUS nac	h 15 sek.		Tür geöffnet oder Türendschalter nicht korrekt positioniert	Tür schließen, Türendschalter korrekt positionieren, ggf. Anschluss überprüfen	
	Enclosure door open		OFF afte	er 15 sec		Door open or door limit switch not correctly positioned	Close door, position door limit switch correctly, check connection if necessary	
A02	Schaltschrank- Innentemperatur zu hoch			erfügbar		Kühlleistung zu gering/Gerät unterdimensioniert Folgefehler der Meldungen A03 bis A17	Kühlleistung prüfen	
	Internal temperature of enclosure too high		·	plicable		Cooling capacity too low/unit undersized Sequence errors in messages A03 to A17	Check cooling capacity	
A03 (*)	Filterüberwachung Filter monotoring		Not ap	erfügbar plicable		Filtermatte verschmutzt Filter mat soiled	Reinigen oder Austausch Clean or exchange	
A04	Umgebungstemperatur zu hoch / zu niedrig Ambient temperature too			erfügbar plicable		Umgebungstemperatur ausserhalb des zulässigen Betriebsbereiches (+10°C bis +60°C) Ambient temperature outside the permissible operating	Umgebungstemperatur anheben oder absenken ( z.B. heizen oder belüften ) Raise or lower the ambient temperature	
	high/too low					range (+10°C to +60°C)	(e.g. heat or ventilation)	
A05	Vereisungsgefahr Icing hazard	Nicht verfü gbar Not applicable		US FF	Nicht verfü gbar Not applicable	Betriebsmäßige Anzeige bei Vereisungsgefahr Icing hazard display according to operating mode	Sollwert Schrankinnentemperatur höher einstellen Increase the nominal value of the internal enclosure temperature	
A06 (*)	HD-Wächter HP monitor	Nicht verfü gbar Not applicable			Nicht verfü gbar Not applicable	Umgebungstemperatur zu hoch Ambient temperature too high	Geräteeinsatzgrenze überschritten Unit operating limits exceeded	
						Filtermatte verschmutzt Filter mat soiled	Reinigen oder Austausch Clean or exchange	
						Verflüssiger verschmutzt Condenser soiled	Reinigen Clean	
						Verflüssigerventilator defekt Condenser fan defective	Austausch Exchange	
						E-Ventil defekt E-valve defective	Reparatur durch Kältetechniker	
						HD-Wächter defekt	Repair by refrigeration engineer  Austausch durch Kältetechniker  Petrigeration angigeer to evokenge	
A07 (*)	Verdampfer	Nicht verfü gbar		JS FF	Nicht verfü gbar	HP monitor defective  Kältemittelmangel	Refrigeration engineer to exchange  Reparatur durch Kältetechniker  Reparatur turch Kältetechniker	
A08	Evaporator Kondensatwarnung	Not applicable Nicht verfü gbar		FF US	Not applicable Nicht verfü gbar	Refrigerant fault Nur bei Geräten mit optionaler Kondensatverdunstung	Repair by refrigeration engineer  Kondensatablauf überprüfen; evtl. Knicke oder Verstopfungen	
	Condensate warning	Not applicable	0	FF	Not applicable	Only in units with optional condensate evaporation	im Schlauch beseitigen Check condensate drainage; repair kinks or blockages in the hose as necessary	
A09	Verflüssigerventilator Condenser fan	Nicht verfü gbar Not applicable		JS FF	Nicht verfü gbar Not applicable	Blockiert oder defekt Blocked or defective	Blockade beseitigen; ggf. Austausch Clear the blockage; exchange if necessary	
A10	Verdampferventilator Evaporator fan		Al	JS FF	1bb	Blockiert oder defekt Blocked or defective	Blockade beseitigen; ggf. Austausch Clear the blockage; exchange if necessary	



Alarm Nr.					Ursache		Abhilfe	
Alarm no.	System message		Loads		Cause		Remedy	
		Heizung Heater	Verdichter Aussen- Compressor lüfter External fan	Innenlüfter Internal fan				
A11 blockiert	Verdichter Compressor	Nicht verfü gbar Not applicable	AÚS OFF	Nicht verfü gbar Not applicable		rlastet (interner Wicklungsschutz) verloaded (internal winding protection)	Gerät schaltet selbständig wieder ein Unit switches on again automatically Austausch durch Kältetechniker	
blocked					Defective (check by mea	andsmessung der Wicklung prüfen) suring the winding resistance)	Exchange by refrigeration engineer	
A12	Temperaturfühler Ver- flüssiger	Nicht verfü gbar	AUS OFF	Nicht verfü gbar		oder Kurzschluß	Austausch	
	Condenser temperature sensor	Not applicable		Not applicable	Open or short		Exchange	
A13	Temperaturfühler Umgebungstemperatur	Nicht verfü gbar	AUS OFF	Nicht verfü gbar		oder Kurzschluß	Austausch	
	Ambient temperature sensor	Not applicable		Not applicable	Open or short		Exchange	
A14	Temperaturfühler Vereisung Icing temperature sensor	Nicht verfü gbar  Not applicable	AUS OFF	Nicht verfü gbar Not applicable	Copen or short	oder Kurzschluß	Austausch Exchange	
A15	Temperature sensor  Temperaturfühler Kon- densatwarnung	Nicht verfü gbar	AUS	Nicht verfü gbar		oder Kurzschluß	Austausch	
	Condensate temperature warning	Not applicable	OFF	Not applicable	Open or short	circuit	Exchange	
A16	Temperaturfühler Innen- temperatur Internal temperature		AUS OFF	Nicht verfü gbar Not applicable	Leitungsbruch Open or short	oder Kurzschluß circuit	Austausch Exchange	
A17	Phasenüberwachung		AUS			feld / Phase fehlt	Zwei Phasen tauschen	
A18	Phase monitoring Eprom Fehler EPROM error		OFF AUS OFF		Incorrect rotary	/ field / phase absent	Exchange two phases	
A19	LAN / Master – Slave LAN / Master – Slave		Nicht verfügbar Not applicable			ave nicht verbunden ave not connected	Einstellung bzw. Kabel überprüfen Check setting or cable	
A20	Spannungsabfall Voltage drop	-		-	Störanzeige wird nicht dargestellt Fault display is not illustrated		Event wird im Log file gespeichert Event is saved in the log file	
E0	Displaymeldung Display message		Nicht verfügbar Not applicable		Verbindungspr	oblem zwischen Display und Regelplatine oblem between display and circuit board	Steckverbinder lose, Kabel defekt, ggf. Display / Platine tauschen Connector detached, cable damaged, if necessary change display / circuit board	
Da	* Die Störanzeigen nzu sind die Tasten ▲.						03, A06 and A07 are to be reset manually. ▲ and ▼ keys simultaneously for 5 seconds.	
	stemmeldungen werder en Meldungen für Hocl					All the signallings are alternate wit and internal temperature sensor by	h internal temperature, except high pressure alarm roken alarm.	

# 13. Programmierung der Comfortregelung 13. Comfort control programming

Ebene	Display-	veränderbare	min.	max.	Werksein-	Erklärung
	anzeige	Parameter	Wert	Wert	stellung	-
Level	Display screen	changeable parameter	min. value	max. value	Factory setting	Explanation
1	St	Sollwert Schaltschrank- Innentemperatur Ti Nominal value of the internal enclosure	20	55	35	Der Sollwert der Schaltschrank-Innentemperatur ist werksseitig auf 35 °C eingestellt und in dem Bereich von 20 °C bis 55 °C veränderbar.  The nominal value of the internal enclosure temperature is set at the factory to 35 °C and is variable over a 20 °C range to 55 °C.
2	Fi	Filtermattenüber- wachung  Filter mat monitoring	10	60 (99 = off)	99	Zur Aktivierung der Filtermattenüberwachung ist die Anzeige auf mind. 10 K über den im Programmiermodus "Fi" angezeigten Temperaturdifferenzwert einzustellen; werksseitig ist die Filtermattenüberwachung ausgeschaltet. (Anzeige 99 = off). For activation of filter mat monitoring, the display is to be set to a minimum of 10 K above the temperature difference shown in programming mode "Fi"; filter mat monitoring is switched off at the factory. (Display 99 = off).
3	Ad	Master-Slave Programmierung Master-slave programming	0	19	0	s. a. 8.3 "Programmierung des Kühlgerätes" see 8.3 "Cooling unit programming"
4	CF	Umschaltung °C/°F  Temperature conversion	0	1	0	Die Temperaturanzeige ist umstellbar von °C (0) auf °F (1). Die aktuelle Temperatureinheit wird über die entsprechende LED angezeigt. The temperature display can be switched from °C (0) to °F (1). The corresponding LED displays the current unit of temperature.
5	H1	Einstellung Schalt- differenz  Temperature swit- ching	2	10	5	Das Kühlgerät ist werksseitig auf eine Schalthysterese von 5K eingestellt. Eine Veränderung diese Parameters sollte nur in Absprache mit dem Hersteller erfolgen. The cooling unit is set in the factory for a switching cycle of 5 K. This parameter should only be changed after agreement with the manufacturer.
6	H2	Differenzwert der Fehlermeldung 2 Difference for error message 2	3	15	5	Steigt die Schaltschrank-Innentemperatur über 5 K des eingestellten Sollwertes an, so erscheint die Fehlermeldung 2 (Schaltschrank-Innentemperatur zu hoch) auf dem Anzeigeterminal. Im Bedarfsfall ist der Differenzwert von 5 K im Bereich von 3 bis 15 K veränderbar. If the internal enclosure temperature exceeds the set value by more than 5 K, then error message 2 (internal enclosure temperature too high) appears on the display terminal. The difference of 5 K can be changed if required over the range 3 K to 15 K.
7	A1		0	2	0	Die im Display dargestellten Störmeldungen (A1 bis 19) werden
8	A2		0	2	0	durch ein zusätzliches Störmelderelais ausgewertet. Alle Störmeldungen werden durch das Relais 2 ausgewertet.
9	A3		0	2	0	Entsprechend ist der Wert "2" programmiert. Beim Wert "0" wird die
10	A4		0	2	0	Systemmeldung nur im Display visualisiert. Hiermit wird dem Anwender entsprechend ermöglicht, die Gewichtung der Systemmel-
11	A5		0	2	0	dungen durch Aufteilung selbst zu definieren. Über das Störmelderelais 1 wird die zusätzliche Heizung geschaltet.
12	A6		0	2	2	
13	A7		0	2	2	The fault messages (A1 to 19) depicted in the display are evaluated using an additional fault message relay. All fault messages are
14	A8		0	2	2	evaluated via relay 2. The value "2" is to be programmed accord-
15	A9	Zuschaltung Relais	0	2	2	ingly. If the value is set to "0", the system message appears only in the display. This accordingly enables the user to define the system
16	A10		0	2	2	weighting himself.
17	A11	Relay connection	0	2	2	The additional heater is switched via the fault signal relay 1.
18	A12		0	2	2	
19	A13		0	2	2	
20	A14		0	2	2	
21	A15		0	2	2	
22	A16		0	2	2	
23	A17		0	2	2	
24	A18		0	2	0	
25	A19		0	2	0	



# 14. Ändern der Einbauposition

## 14. Changing the mounting position

Das Kühlgerät ist im Serienzustand in maximaler Einbautiefe in das Gehäuse eingebaut. Die Montageposition kann auf Teileinbau oder Anbau geändert werden. Dazu sind folgende Arbeitsschritte notwendia:

In the series fabrication type the cooling unit is mounted with maximum depth in the enclosure. The mounting position may be altered to partial internal mounting or external mounting. This requires the following actions:



Lösen Sie die Schrauben des Befestigungsrahmens an der Innenseite der Tür.

Remove the screws from the mounting frame at the inside of the door.



Entnehmen Sie deas Kühlgerät. Entfernen Sie vorsichtig die umlaufende Dichtung außen am Befestigungsrahmen.

Remove the cooling unit. Remove carefully the allround seal at the outside of the mounting frame.



Lösen Sie die Schrauben vom umlaufenden Befestigungsrahmen. Anschließend schieben Sie den Befestigungsrahmen in die neue Position und verschrauben den Befestigungsrahmen. Das Kühlgerät bei diesen Arbeitsschritten nicht auf die Designhaube legen.

Loosen the screws at the all-round mounting frame. Then move the mounting frame to the new position and fix it with the screws. When carrying out these actions do not put down the cooling unit on the designer cover.



Das runde Dichtgummi muss vor dem erneuten Einsetzen in den Befestigungsrahmen mit Vaseline bzw. säurefreiem Öl eingefettet werden. Verwenden Sie dazu einen sauberen, fusselfreien Stofflappen oder ein Zellstofftuch. Die Stoßstelle des Dichtgummis wird unten angelegt.

Grease the all-round rubber seal with vaseline or acid-free oil before re-attaching it. Use a clean, lint-free cloth or tissue for greasing. Position the joint in the rubber at the bottom.

Das Dichtgummi wird in den Aufnahmerahmen gedrückt. Durch das vorherige Einfetten verringert sich die Reibung zwischen Dichtgummi und Gehäuse. Zusätzlich wird die Verformungseigenschaft der Runddichtschnur erhöht: In montiertem Zustand führt dies zu einer optimalen Abdichtung.

Press the rubber seal into the mounting frame. Friction between the rubber seal and the enclosure is reduced due to the previous greasing. Additionally, the all-round rubber seal deforms more easily. This leads to optimum sealing when the device has been mounted.

Das Kühlgerät in den Türausschnitt einsetzen. Die Befestigungsschrauben zunächst nur leicht andrehen, danach alle Schrauben im "Kreuzgang" anziehen.

Die Erdungsverbindung vom Kühlgerät ist mit der gezahnten Kontaktscheibe herzustellen.

Mount the cooling unit in the cut-out of the door. Attach screws initially without applying force, then fix them properly "crosswise".

Use the toothed contact washer for earthing the cooling unit.
















Technische Änderungen vorbehalten Assembly instructions CS 9776.500 / 9774.250 / 9774.450 11-2005 Technical modifications reserved



