




Allestimento

Tecnica di montaggio 19"

Telaio girevole parziale

Per armadi larghi 600 mm

Per armadi larghi 800 mm, montaggio a scelta laterale o centrale



Unità di altezza	3 HE	6 HE	9 HE	12 HE	15 HE	18 HE
Nr. d'ord. SR	8619.500	8619.510	8619.520	8619.530	8619.540	8619.550
H1 mm	285	435	560	685	835	960
H2 mm	206	356	481	606	756	881
H3 mm	136	286	411	536	686	811

Profondità d'installazione T max. = mm con quota D¹⁾ almeno 45 mm

Larghezza armadio mm	600	800	800
Montaggio a incasso	centrale	laterale	centrale
Profondità dell'armadio mm	1 T max. 400 185 500 185 ≥ 600 185	1 T max. 310 410 500	1 T max. 310 370 370


¹⁾ D = distanza tra il bordo interno della porta e il bordo esterno del telaio girevole, installabile più in profondità sul reticolo di 25 mm

Telaio girevole parziale


Esempi di montaggio VX25

Montaggio parziale

con armadi larghi 600 e 800 mm, in entrambi i casi nella posizione più alta o più bassa.




anteriore




arretrato

Montaggio parziale al centro

con armadi larghi 600 e 800 mm.



anteriore




arretrato

Montaggio laterale

In un armadio profondo 600 o 800 mm, il montaggio laterale di un telaio girevole parziale è identico al montaggio parallelo frontale.

Per l'accesso al telaio girevole si consigliano le cerniere per pareti laterali.



1 Set d'installazione per telai girevoli parziali

2 Chassis 23 x 64 mm