


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.


► Enerji Tasarrufu



Klimaların toplam maliyetlerinin neredeyse %50'sini enerji maliyetleri oluşturur. Rittal “Blue-e” jenerasyonu ile %45'e varan enerji tasarrufu sağlanır.

► Akıllı Eco-Mod Kontrolü

1. İç fan, pano içerisinde sadece hava sirkülasyonunu sağlamak için çalışır.
2. İç fan devre dışı kalır.
3. İç fan her 10 dk.'da bir 30 saniyelik havayı sirküle etmek için devreye girer.
4. İç fan tekrar devreye girer.



► Onaylanmış Performans



300W'tan 4000W'a kadar soğutma çıkışı olan tüm TopTherm klimaları, son EN 14511:2012-01 standartlarına göre bağımsız test kuruluşu TÜV NORD tarafından test edilmiş ve tüm modeller ilgili test etiketini taşımaya hak kazanmıştır.*

- %10'a kadar daha fazla test edilip onaylanmış performans.
- Yüksek EER (Energy Efficiency Ratio)

*Zone 22 ve NEMA 4X için Ateks onaylı soğutma üniteleri hariç



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Endüstriyel Panolar
- Güç Dağıtımı
- İklimlendirme
- BT Altyapısı
- Yazılım & Servis

Rittal Pano Sistemleri Ticaret Ltd. Şti.

Genel Müdürlük: Aydınli Mah. İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Mermerciler Cad. No:9 34953 Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0216 593 40 50 (pbx) Faks: 0216 593 40 60

Ankara Bölge Müdürlüğü: Meriç Sok. 5 A Blok No: 3 06510 Beştepe - Yenimahalle
Tel: 0312 212 68 35-36 Faks: 0312 212 68 37

Bursa Bölge Müdürlüğü: Üçevler Mah. Ahıska Cad. Gençşenocak İş Merkezi No:241/A Kat :1 D:17 16120 Nilüfer
Tel: 0 224 441 04 15 Faks: 0 224 441 04 76

Adana Bölge Bürosu: GSM: 0 530 307 15 69

İzmir Bölge Bürosu: GSM: 0 530 280 87 18

Kocaeli Bölge Bürosu: GSM: 0 530 955 83 86

info@rittal.com.tr
www.rittal.com.tr



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



► Rittal TopTherm klimalar “Blue-e” jenerasyonu



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rittal TopTherm Klimalar

- 300W - 4000W soğutma gücü aralığı
- Akıllı Eco-Mod kontrolü sayesinde %45'e varan enerji tasarrufu
- Kir tutmayan nano kaplı kondenser yüzeyi
- Daha az CO₂ salınımı
- Bağımsız kuruluşlarca kanıtlanmış performans değerleri
- Alarm çıkışı alabilme imkânı
- Dahili elektrikli yoğuşma suyu buharlaştırıcı



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.


Rittal TopTherm Duvar Montajlı Klimalar

Etkili Soğutma Gücü	Boyutları G x Y x D mm	Çalışma Gerilimi ve Frekansı (Volt, Hz)	Model No. SK	
			Temel kontrolörlü	Blue e
300 W	280 x 550 x 140	230, 50/60	3302.100	-
		115, 50/60	3302.110	-
500 W	280 x 550 x 210	230, 50/60	-	3303.500
		115, 50/60	-	3303.510
750 W	280 x 550 x 206	230, 50/60	-	3361.500
		115, 60	-	3361.510
1000 W	400 x 950 x 260	400, 2 ~, 50/60	-	3361.540
		230, 50/60	-	3304.500
1500 W	400 x 950 x 260	115, 50/60	-	3304.510
		400, 3 ~, 50	-	3304.540
2000 W	400 x 1580 x 295	460, 3 ~, 60	-	3305.500
		230, 50/60	-	3305.510
2500 W	400 x 1580 x 295	115, 50/60	-	3305.510
		400, 3 ~, 50	-	3305.540
4000 W	500 x 1580 x 340	460, 3 ~, 60	-	3328.500
		230, 50/60	-	3328.510
4000 W	500 x 1580 x 340	115, 50/60	-	3328.510
		400, 3 ~, 50	-	3328.540

Tabloda yer almayan paslanmaz çelik versiyonlar ve Nema 4 X uygulamalar için lütfen Bölge Müdürlüklerimiz ile temasa geçiniz.

Onaylar: UL, CUL, CSA
Onaylar: GS (3361.100, 3361.110, 3361.140, 3361.500, 3361.510 ve 3361.540 hariç)
Onaylar: TUV NORD
Onaylar: GOST-R

Montaj Şekilleri



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rittal TopTherm Tavan Montajlı Klimalar

Etkili Soğutma Gücü	Boyutları G x Y x D mm	Çalışma Gerilimi ve Frekansı (Volt, Hz)	Model No. SK	
			Blue e	
500 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3382.500	
		115, 50/60	3382.510	
750 W	597 x 417 x 380	230, 50/60	3359.500	
		115, 50/60	3359.510	
1000 W	597 x 417 x 475	400, 2 ~, 50/60	3359.540	
		230, 50/60	3383.500	
1500 W	597 x 417 x 475	115, 50/60	3383.510	
		400, 2 ~, 50/60	3383.540	
2000 W	597 x 417 x 475	230, 50/60	3384.500	
		115, 50/60	3384.510	
3000 W	796 x 470 x 580	400, 2 ~, 50/60	3384.540	
		230, 50/60	3385.500	
4000 W	796 x 470 x 580	115, 50/60	3385.510	
		400, 2 ~, 50/60	3385.540	
4000 W	796 x 470 x 580	400, 3 ~, 50	3386.540	
		400, 3 ~, 60	3386.540	
4000 W	796 x 470 x 580	400, 3 ~, 50	3387.540	
		400, 3 ~, 60	3387.540	

Tabloda yer almayan paslanmaz çelik versiyonlar için lütfen Bölge Müdürlüklerimiz ile temasa geçiniz.

Onaylar: UL, CUL
Onaylar: CSA
Onaylar: TUV NORD
Onaylar: GOST-R



FRIEDHELM LOH GROUP