Rittal – **CS New Basicgehäuse**

Premiumqualität, die sich rechnet

FRIEDHELM LOH GROUP

Mehrwert ist mehr Wert

Rittal CS New Basicgehäuse – das heißt zurückgreifen auf Erfahrung und Zugriff auf eine etablierte Plattform, die enorme Vielfalt bietet. Telekommunikation, Informationstechnologie, Verkehrsleittechnik, Energie- und Umwelttechnik erfordern Anpassungsfähigkeit an jede örtliche und klimatische Gegebenheit. In jedem Kubikzentimeter steckt unsere ganze Erfahrung aus Entwicklung und Produktion von Gehäusen, Klimatisierung und Systemintegration sowie die Leidenschaft, einfach mehr Ideen unterzubringen. Das gilt auch für das umfangreiche Systemzubehör, denn Rittal bietet nicht nur Gehäuse, sondern Systemlösungen von A - Z. Weltweit.

Das Beste zum Schluss:

CS New Basic ist direkt ab Lager lieferbar.

Rittal CS Outdoor-Systeme sind nicht auf bestimmte Branchen begrenzt. Die Formel lautet einfach: Unsere Produkte sind so vielseitig wie unsere Kunden und die Anforderungen, die an unsere Leistung gestellt werden.

Das einwandige Outdoor-Gehäuse CS New Basic ist überall dort einsetzbar,

- wo hohe Kabelvolumen effizient verteilt werden,
- wo hauptsächlich passive Technik eingesetzt wird,
- wo strapazierfähige Systemtechnik mit geringem Anspruch an Klimatisierung verwendet wird.

Rittal Outdoor-Gehäuse sind für nahezu alle Klimazonen ausgelegt. Da kann es auch schon mal extremer zugehen, wie in Permafrost-Regionen bei Temperaturen bis zu –30°C oder subtropischer Hitze am Äquator. Überall dort ist das CS New Basicgehäuse perfekt aufgestellt. Dafür sorgt das Gehäuse aus Aluminium und die hohe Schutzart IP 55.

CS New Basicgehäuse

Argumente

Hochwertiger Korrosionsschutz, hohe Schutzart bis IP 55 und das umfangreiche Systemzubehör machen das einwandige Aluminiumgehäuse **CS New Basicgehäuse** zu dem idealen Gehäuse für alle Anwendungen mit geringer installierter Verlustleistung oder passivem Innenausbau.

Die Flexibilität und Vielfalt der Ausbaumöglichkeiten erfüllen nahezu alle Branchenanforderungen:

In der Telematik, der Versorgungstechnik, der Umwelttechnik, der Telekommunikation und der Wasserwirtschaft.

Transportösen auf dem Innendach, vom Regendach verdeckt, zum Krantransport der komplett bestückten Einheit.

Lüftungskiemen rundum im abnehmbaren Regendach – allseitiger Dachüberstand von 25 mm.

Breite 1200 mm: **Mit demontierbarem Mittelsteg** und zwei Schlosstüren oder ohne Mittelsteg, mit überlappenden Türen.

Der offene Bodenrahmen kann mit **Bodenblechen** abgedeckt werden.

Betonsockel für Kabelzuführung und sicheren Stand des Gehäuses.

Individueller Ausbau mit **umfangreichem Systemzubehör.**

eintürig, Breite 600 mm/800 mm



Material:
Gehäuse, Dach und Türen:
2,0 mm Aluminium AlMg3
Sockel:
3,0 mm Aluminium AlMg3

Farbe:
RAL 7035

Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529/09.2000 in Verbindung mit den im Zubehör angebotenen Bodenblechen, NEMA 38 wird erfüllt.

Lieferumfang:
Einwandiges Gehäuse rundum geschlossen,
mit offenem Boden,
2-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebelgriff und Sicherheitszylinder,
Sockel, Regendach.

Detailzeichnung,
finden Sie im Internet.

Hinweis:
Bei Ausbauten mit Teilmontageplatten oder 19″-Teilausbau sind Montageschienen in der Gehäusehöhe notwendig, siehe HB 32, Seite 998.

Breite (B1) mm	VE	600	600	600	800	800	800	Seite
Höhe (H1) mm		800	1200	1200	800	1200	1200	
Tiefe (T1) mm		400	400	500	400	400	500	
Lichte Breite (B2) mm		512	512	512	712	712	712	
Lichte Höhe (H2) mm		712	1112	1112	712	1112	1112	
Lichte Tiefe (T2) mm		349	349	449	349	349	449	
Regendach Breite (B3) mm		650	650	650	850	850	850	
Regendach Höhe (H3) mm		55	55	55	55	55	55	
Regendach Tiefe (T3) mm		450	450	550	450	450	550	
Sockel Höhe (H4) mm		100	100	100	100	100	100	
Gesamthöhe (H5) mm		955	1355	1355	955	1355	1355	
Best.-Nr. CS	1 St.	**9783.540**	**9783.550**	**9783.530**	**9783.510**	**9783.520**	**9783.610**	
Zubehör								
Betonsockel	1 St.	9765.182	9765.182	9765.082	9765.088	9765.088	9765.084	HB 32, S. 900
Bodenblech, einteilig	1 Satz	9785.517	9785.517	9785.520	9785.518	9785.518	9785.519	7
Bodenblech, geteilt	1 Satz	9785.511	9785.511	9785.514	9785.512	9785.512	9785.513	7
Kabeleinführungsblech	2 St.	8800.060	8800.060	8800.060	8800.080	8800.080	8800.080	HB 32, S. 1045
Montageplatte	1 St.	9765.090	9765.092	9765.092	9765.097	9765.095	9765.095	7
Profilschienen 19″, Vollausbau	2 St.	7685.000	7688.000	7688.000	7685.000	7688.000	7688.000	HB 32, S. 1093
Einbausatz für Profilschienen	2 St.	7696.000	7696.000	7696.000	7698.000	7698.000	7698.000	HB 32, S. 1093
Heizung 800 W	1 St.	9769.080	9769.080	9769.080	9769.080	9769.080	9769.080	HB 32, S. 709
Thermostat	1 St.	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	3110.000	HB 32, S. 715
Profilhalbzylinder, unterschiedlich schließend	1 St	9785.040	9785.040	9785.040	9785.040	9785.040	9785.040	HB 32, S. 957

CS New Basicgehäuse

zweitürig, Breite 1200 mm



Material:
Gehäuse, Dach und Türen:
2,0 mm Aluminium AlMg3
Sockel:
3,0 mm Aluminium AlMg3

Farbe:
RAL 7035

Schutzart:
IP 55 nach EN 60 529/09.2000 in Verbindung mit den im Zubehör angebotenen Bodenblechen, NEMA 38 wird erfüllt.

Lieferumfang:
Einwandiges Gehäuse rundum geschlossen,
mit offenem Boden,
2-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebelgriff und Sicherheitszylinder
Ausführung ohne Mittelsteg:
überlappende Türen,
Schlosstür rechts angeschlagen.
Ausführung mit Mittelsteg:
2 Schlosstüren,
Sockel, Regendach,
Mittelsteg demontierbar.

Detailzeichnung,
finden Sie im Internet.

Hinweis:
Bei Ausbauten mit Teilmontageplatten oder 19″-Teilausbau sind Montageschienen in der Gehäusehöhe notwendig, siehe HB 32, Seite 998.

Breite (B1) mm	VE	1200	1200	Seite
Höhe (H1) mm		1200	1200	
Tiefe (T1) mm		400	500	
Lichte Breite (B2) mm		512	512	
Lichte Höhe (H2) mm		1112	1112	
Lichte Tiefe (T2) mm		349	449	
Regendach Breite (B3) mm		1250	1250	
Regendach Höhe (H3) mm		55	55	
Regendach Tiefe (T3) mm		450	550	
Sockel Höhe (H4) mm		100	100	
Gesamthöhe (H5) mm		1355	1355	
Best.-Nr. CS ohne Mittelsteg	1 St.	**9784.620**	**9784.640**	
Best.-Nr. CS mit Mittelsteg	1 St.	**9784.520**	**9784.540**	
Zubehör				
Betonsockel	1 St.	9765.089	9765.086	HB 32, S. 900
Bodenblech, einteilig	1 Satz	2 x 9785.517	2 x 9785.520	7
Bodenblech, geteilt	1 Satz	2 x 9785.511	2 x 9785.514	7
Kabeleinführungsblech	2 St.	8800.060	8800.060	HB 32, S. 1045
Montageplatte für eine Gehäusehälfte	1 St.	9765.092	9765.092	HB 32, S. 987
Montageplatte	1 St.	9765.191	9765.191	7
Profilschienen 19″ für eine Gehäusehälfte	2 St.	7688.000	7688.000	HB 32, S. 1093
Einbausatz für Profilschienen	2 St.	7696.000	7696.000	HB 32, S. 1093
Heizung 800 W	1 St.	9769.080	9769.080	HB 32, S. 709
Thermostat	1 St.	3110.000	3110.000	HB 32, S. 715
Profilhalbzylinder, unterschiedlich schließend	1 St.	9785.040	9785.040	HB 32, S. 957



Bodenbleche

für CS New Basicgehäuse
Zur Abdichtung der Bodenöffnung und zur Kabeleinführung.

Material:
Einteilig: Aluminium
Geteilt: Stahlblech, verzinkt

Oberfläche:
Geteilt: pulverbeschichtet, RAL 7035

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Gehäuseabmessungen		VE	Best.-Nr. CS	
Breite mm	Tiefe mm		einteilig	geteilt
600	400	1 Satz	**9785.517**	**9785.511**
600	500	1 Satz	**9785.520**	**9785.514**
800	400	1 Satz	**9785.518**	**9785.512**
800	500	1 Satz	**9785.519**	**9785.513**
1200	400	1 Satz	**2 x 9785.517**	**2 x 9785.511**
1200	500	1 Satz	**2 x 9785.520**	**2 x 9785.514**

Tür, innenliegend

für CS New Basic- und CS Modulgehäuse
Als schwenkbare und verriegelbare Blende, zur Aufnahme von Schaltern, Tastern und Bedientableaus. Montage links oder rechts scharniert in einem 600 mm oder 800 mm breiten Gehäuse. Im 1200 mm breiten Gehäuse muss eine Verriegelung mit einer Montageschiene individuell geschaffen werden.

Material:
Aluminium, 2 mm

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.

Für Gehäuseabmessungen		Best.-Nr. CS
Breite mm	Höhe mm	
600/1200	800	**9785.031**
600/1200	1200	**9785.032**
800	800	**9785.034**
800	1200	**9785.035**

Montageplatten

für Toptec CR, CS Basic- und Modulgehäuse
Zum Aufbau von Montageebenen.
Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.

Material:
Aluminium, 3 mm

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial.

Hinweis:
Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.

Zubehör:

Befestigungssatz für Toptec CR,
siehe HB 32, Seite 987.



Für Gehäuse		F	G	Best.-Nr. CS
Breite mm	Höhe mm			
600	800	499	696	**9765.090**
600	1200	499	1096	**9765.092**
800	800	699	696	**9765.097**
800	1200	699	1096	**9765.095**
1200	1200	1099	1096	**9765.191**



Profilschienen 19″

Für die Montage von 19″-Komponenten im Outdoor-Gehäuse.

Detailinfo und Einbausätze siehe Handbuch 32, Seite 1093.

Gehäusehöhe mm	HE	VE	Best.-Nr. DK
800	15	2 St.	**7685.000**
1200	24	2 St.	**7688.000**
1400	29	2 St.	**7689.000**
1600	33	2 St.	**7690.000**

Alles in allem – Lösungen von Rittal

Schaltschrank-Systeme

Stromverteilung

Elektronik-Aufbau-Systeme

System-Klimatisierung

IT-Solutions

Communication Systems Outdoor-Gehäuse · Klimageräte · Systemintegration

Rittal hat eines der größten Sofortlieferprogramme für Schaltschränke. Aber Rittal hat auch integrierte Lösungen. Und zwar auf hohem Niveau, bis Level 4. Dazu gehören mechanischer Ausbau, Stromversorgung, Elektronik-Komponenten, Klimatisierung und zentrale Überwachung. Für alle Facetten Ihres Bedarfes. Komplett montiert und funktionsfähig. Wo immer Sie in der Welt Lösungen für sich und Ihre Kunden entwickeln und umsetzen, wir sind in Ihrer Nähe. Denn der globale Verbund von Produktion, Distribution und Service garantiert Kundennähe. Weltweit!

03/08 • 68A1

Rittal GmbH & Co. KG · Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Telefon +49(0)2772 505-0 · Telefax +49(0)2772 505-2319 · eMail: info@rittal.de · www.rittal.de