

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Univerzális világítótest



4155.010

4155.110

4155.510

Szerelési és kezelési utasítás

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



1 Fontos biztonsági tudnivalók

1 Fontos biztonsági tudnivalók

1.1 Alkalmazott szimbólumok

Vegye figyelembe az útmutató következő biztonsági és egyéb tudnivalóit:

Cselekvésre felszólító utasítás szimbóluma:

- A figyelemfelhívó pont arra utal, hogy végre kell hajtania egy cselekményt.

Biztonsági és egyéb tudnivalók:



Veszély!
Közvetlen élet- és sérülésveszély!



Figyelem!
Lehetséges veszély a termék és a környezet számára!



Megjegyzés:
Hasznos információk és különleges tudnivalók.

1.2 Célcsoport

Az univerzális világítótest telepítését csak az elektromos berendezések kezelésére kiképzett szakember végezheti. Ez a kezelési utasítás feltételezi, hogy Ön szakmailag teljes mértékben felkészült és tisztában van az elektromos berendezések kezeléséből eredő kockázatokkal.

1.3 Alkalmazási területek

Az univerzális világítótest alkalmazása:

- kapcsolószekrényekbe, hálózati- és szerverszekrényekbe illetve faliszekrényekbe való szereléshez,
- csak beltéri használatra.



Veszély!
Közvetlen élet- és sérülésveszély!

Az univerzális világítótest egy villamos termék, amelynek működési feszültsége 100 - 240 V AC. Mint ilyen, a helytelen használatból eredő kockázatok közé tartozik a súlyos, életveszélyes, akár halálos sérülés lehetősége is!

A sérülések és veszélyek elkerülése érdekében az alábbi pontok betartása szükséges:

- A berendezést tilos nyirkos környezetben használni.
- Soha ne helyezzen idegen testet a berendezésbe.
- Soha ne nyissa ki a berendezést.
- Minden esetben kapcsolja le a berendezést a hálózatról, ha a kapcsolószekrényen vagy az üzemi részén végez szigetelési ellenállás mérést.

Amennyiben a berendezésen sérülés miatti javítás válik szükségessé, azonnal kapcsolja le a berendezést a hálózatról és lépjen kapcsolatba a Rittal vállalattal. A berendezés javítását vagy cseréjét az alábbi sérülések okozhatják:

- Folyadék vagy idegen test került a berendezésbe.
- A berendezés esővízzel vagy más folyadékkal érintkezett.
- A berendezést leejtették vagy más módon sérült meg.
- A berendezés nem működik üzemszerűen, a kezelési utasításban betartott instrukciók ellenére sem.



Figyelem!
Lehetséges veszély a termék és a környezet számára!

Mivel az univerzális világítótest nagyrészt a tokozatból és a nyomtatott áramköri lapból áll, veszélyes hulladékként kezelendő, ennél fogva a megfelelő elektronikai hulladékgyűjtési eljárást kell betartani.

A világítótest higanyt tartalmaz, így különleges kezelést igényel a hulladékkezelés során.



Veszély!
Közvetlen élet- és sérülésveszély!

A szekrényben lévő világítótestet 16 A biztosítóval kell felszerelni.

A 4155.510 cikkszámhoz 10 A biztosító szükséges.



Megjegyzés:
Hasznos információk és különleges tudnivalók.

Több világítótest sorba kötése:

A sorba köthető lámpák maximális száma:

- 4155.010: max. 15
- 4155.110: max. 6
- 4155.510: max. 15




Megjegyzés:
Műszaki adatok a 3. oldalon.


2 Műszaki adatok

Cikkszám	4155.010	4155.110	4155.510
Elektromos adatok			
Névleges teljesítmény	18 W		
Névleges feszültség	110 – 240 V AC ±10 %, 50 – 60 Hz		
Névleges áramerősség 110 V AC/230 V AC esetén	185/95 mA		
Védettség			
Védettség	IP 20 / I (védővezető)		
Világítótest			
Típus/foglalat	L 18 W/2G11		
Gyártói megnevezés	OSRAM DULUX L 18 W/840/ PHILIPS Master PL-L 4P 18 W/840		
Átlagos élettartam (50% meghibásodási arány)	20 000 óra		
Fény színe	hideg fehér		
Mozgásérzékelő			
Érzékelési távolság	6,5 m		
Érzékelési szög	60°		
Világítás időtartama az érzékelés után	2 perc		
Tanúsítványok és jóváhagyások			
Jelölés	CE, ENEC		CE, UL 508, CSA
Tesztelési szabványok	DIN EN 60 598-1 : 2009 / DIN EN 55 015 (beleértve A1 : 2006-07)		
Zavarkibocsátás	DIN EN 61 000-6-3 : 2001		
Zavarállóság	DIN EN 61 000-6-2 : 2001		
További adatok			
Tömeg	kb. 690 g	kb. 720 g	kb. 690 g
Üzemi hőmérséklet:	-15°C...+45°C, 5 – 85 % relatív páratartalom mellett		
Tárolási hőmérséklet	-33°C...+70°C, 5 – 95 % relatív páratartalom mellett		
Dugaszolóaljzat	Nincs	Védőérintkezős dugó	Nincs


1




2




3




4




5








6



7





Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Kapcsolószekrények
- Áramelosztás
- Rendszerklimatizálás
- IT megoldások
- Szoftverek & szolgáltatások

RITTAL Kereskedelmi Kft.
1044 Budapest, Ipari Park u. 1.
Telefon: +36 1 399 8000 · Fax: +36 1 399 8009
Email: rittal@rittal.hu · www.rittal.hu

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

