

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► Kapslingssystem SE 8



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Kapslingssystem SE 8



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

Det beprövade ihopbyggnadsskåpet TS 8 finns nu även som skåp tillverkat "i ett svep" med sidogavlar och takplåt.

Full kompatibilitet

- Fullt kompatibelt med alla TS-systemtillbehör
- En och samma konstruktion för båda "plattformsskåpen" tack vare identiska komponenter som t. ex. montageplåt och bottenplåtar
- Snabbare montering tack vare fasta sidogavlar

Bottenutbyggnad

- Två sockelsystem kan användas:
 - TS 8-sockel och sockelsystemet Flex-Block
- Maximal flexibilitet för kabelinföring:
 - Kabelinföringsplåtar för hylsor eller kontaktdonsgenomföring
 - EMC-bottenplåtar
 - Kabelanslutningsskena med vinkelprofil
 - C-profilskena med kabelhållare
- Automatisk potentialutjämning

Flera varianter med hög kapslingsklass och stabilitet

- Hög kapslingsklass IP 55/NEMA 12
- De rostfria skåpen är lätta att rengöra tack vare konstruktion i ett svep
- Utföranden i stålplåt och rostfritt stål för alla tänkbara användningsområden
- Hög stabilitet tack vare den självbärande, integrerade konstruktionen



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

Kapslingssystem SE 8



Godkännanden och detaljritningar: Hittar du på Internet.

Kapslingssystemet SE 8 bygger på TS 8 plattformen och ersätter skåpen i serien ES 5000. TS 8 systemtillbehör kan användas utan begränsningar.

Material:

- Beroende på variant:
Stålblåt eller rostfritt stål
1.4301 (AISI 304)
- Skåp: 1,5 mm
- Dörr: 2,0 mm

- Bakstycke och bottenplåtar:
1,5 mm
- Montageplåt: 3,0 mm, Stålblåt (för skåp i stålblåt eller rostfritt stål)

Yta av stålblåt:

- Svep, dörr resp. dubbeldörr och bakstycke:
- Elektrodoppgrunderad
- Utsidan pulverlackerad, strukturlack RAL 7035
- Montageplåt och bottenplåt:
- Försinkad

Yta av rostfritt stål:

- Svep, bakstycke, bottenplåtar och dörr(ar):
- Streckslipad, korn 400
- Montageplåt:
- Försinkad

Kapslingsklass:

- IP 55 enligt EN 60 529, NEMA 12 uppfylls

I leveransen ingår:

- Skåp med dörr(ar)
- Vid skåp med en dörr: högerhängd dörr kan bytas till vänsterhängd
- Montageplåt
- Bottenplåtar
- Bakstycke (fr.o.m. bredd 1600 mm tvådelat), kan skruvas av

Bredd: 600 – 800 mm

Bredd mm	Förp.	600	600	600	800	800	800	800	800
Höjd mm		1600	1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Djup mm		400	400	500	400	500	400	500	600
Montageplåtens bredd mm		499	499	499	699	699	699	699	699
Montageplåtens höjd mm		1496	1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896
Dörr(ar)		1	1	1	1	1	1	1	1
Stålblåt: Art. nr. SE	1 st.	–	5830.500	–	5831.500	–	5832.500	5833.500	5834.500
ersätter art. nr. ES 5000		–	5684.500	–	5884.500	–	–	5805.500	–
Rostfritt stål: Art. nr. SE	1 st.	5850.500	–	5851.500	–	5852.500	–	–	5853.500
ersätter art. nr. ES 5000		5450.600	–	5451.600	–	5452.600	–	–	5453.600

Bredd: 1000 – 1800 mm

Bredd mm	Förp.	1000	1000	1200	1600	1200	1200	1200	1800
Höjd mm		1800	1800	1800	1800	2000	2000	2000	2000
Djup mm		400	400	400	400	400	500	600	500
Montageplåtens bredd mm		899	899	1099	1499	1099	1099	1099	1699
Montageplåtens höjd mm		1696	1696	1696	1696	1896	1896	1896	1896
Dörr(ar)		1	2	2	2	2	2	2	2
Stålblåt: Art. nr. SE	1 st.	–	5840.500	5841.500	5842.500	5843.500	5844.500	5845.500	5846.500
ersätter art. nr. ES 5000		–	5080.500	5284.500	5784.500	–	5205.500	–	5905.500
Rostfritt stål: Art. nr. SE	1 st.	5854.500	–	–	–	–	5855.500	–	–
ersätter art. nr. ES 5000		5454.600	–	–	–	–	5455.600	–	–

RITTAL Scandinavian ab
Rittalgatan 1 · 262 73 Ängelholm
Tel: 0431-44 26 00 · Fax: 0431-44 26 37
e-post: info@rittal.se · www.rittal.se

07.2011/S110



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP