

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Rittal - Express
- Rittal - RiLine 60 Bara Çözümleri
- Rittal - Blue e (Enerji Tasarruflu) Klimalar



ENDÜSTRİYEL PANOLAR

GÜÇ DAĞITIMI

İKLİMLENDİRME

IT SİSTEMLERİ

YAZILIM & SERVİS



FRIEDHELM LOH GROUP

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

► Rittal - Express

Bugün sipariş edin, ertesi iş günü teslim edelim.

Rittal Express programı ile en çok talep gören ürünlerimizde ertesi iş günü depo teslimini garanti etmekteyiz. Eğer bu taahhüdümüzü yerine getiremezsek teslim edemediğimiz ilgili ürünlerin net satış fiyatları üzerinden ilave %5 indirim yapmayı kabul ediyoruz.

Rittal Express Ürünleri

Express kapsamına giren ürünlerimizin depo teslim kodu "X" olarak belirtilmiştir. Bu ürünler, sipariş tarihlerini takip eden ilk iş günü depomuzda sevkiyata hazır hale getirileceklerdir.

Program hakkında daha detaylı bilgi için lütfen www.rittal.com.tr 'yi ziyaret ediniz.

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

Rittal - Express



RITTAL EXPRESS MALZEME LİSTESİ

Malzeme Kodu	Açıklaması	Teslimat Kodu	Malzeme Kodu	Açıklaması	Teslimat Kodu
TS 8 Panolar			AE Kompakt Panolar		
8606500	TS 8 Pano GYD:600x2000x600mm, IP 55	X	1032500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:200x300x120mm	X
8805500	TS 8 Pano GYD:800x2000x500mm, IP 55	X	1033500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:300x300x120mm	X
8806500	TS 8 Pano GYD:800x2000x600mm, IP 55	X	1034500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:300x400x210mm	X
8205500	TS 8 Pano GYD:1200x2000x500mm, IP 55	X	1035500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:200x300x155mm	X
8206500	TS 8 Pano GYD:1200x2000x600mm, IP 55	X	1038500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:380x600x210mm	X
TS 8 Panolar için Yan Paneller			1039500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:600x380x210mm	X
8105235	TS Yan panel, YD:2000x500mm, 2'li pk	X	1045500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:400x500x210mm	X
8106235	TS Yan panel, YD:2000x600mm, 2'li pk	X	1050500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:500x500x210mm	X
TS 8 Panolar için Bazalar			1057500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:500x700x250mm	X
8601050	TS Baza, yan, YD:100x500mm, RAL 7022	X	1058500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:600x800x250mm	X
8601060	TS Baza, yan, YD:100x600mm, RAL 7022	X	1060500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:600x600x210mm	X
8601600	TS Baza, ön-arka GY:600x100mm, RAL 7022	X	1073500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:760x760x300mm	X
8601800	TS Baza, ön-arka GY:800x100mm, RAL 7022	X	1076500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:600x760x210mm	X
8601200	TS Baza, ön-arka GY:1200x100mm, RAL 7022	X	1090500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:600x1000x250mm	X
TS 8 Panolar için Ara Montaj Plakası			1350500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:500x500x300mm	X
4591700	TS Ara montaj plakası, Y:2000mm	X	1360500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:600x600x350mm	X
TS 8 Birleştirme Aparatları			1376500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:600x760x350mm	X
8800430	TS Pano birleştirme aparatı, köşelerde, 4'lü pk	X	1380500	AE Duvar montajlı pano, saç, GYD:380x380x210mm	X
8800500	TS Pano birleştirme aparatı, yatay-dikey, 4'lü pk	X	Optipanel Operatör Panelleri		
TS 8 Panolar için Proje Cepleri			6380000	CP Optipanel, L, WHD: 527x354x110mm	X
2514000	SZ Plastik proje cebi, A4, plastik yapışkanlı	X	6380040	CP Optipanel, L, WHD:527x399x110mm	X
4116000	PS Proje cebi, saç, G:600mm TS,CM,ES,PC,TP	X	CP-L Kol Sistemleri Aparatları		
4118000	PS Proje cebi, saç, G:800mm TS,CM,ES,PC,TP	X	6511000	CP Taşıyıcı kol, L, 500mm, RAL 7035	X
TS 8 Panolar için Üst Boşluk Kapatma Aparatları			6513000	CP Taşıyıcı kol, L, 1000mm, RAL 7035	X
8800850	TS Pano üst kapatma aparatı, TS D:500mm, RAL 7035	X	6520510	CP Duvar/yer bağlantı aparatı, L, RAL 7024	X
8800860	TS Pano üst kapatma aparatı, TS D:600mm, RAL 7035	X	6521010	CP Duvar montaj aparatı, L, 315°, RAL 7024	X
			6524010	CP Köşe dönüş aparatı, L, RAL 7024	X
			6525010	CP Pano giriş aparatı, L, ø130mm, 310°, RAL 7024	X
			6525110	CP Pano giriş aparatı, L, 350°, RAL 7024	X
			TopTherm Duvar Montajlı Klimalar		
			3302100	SK Yan panel monteli klima, 300W, basic, 230V	X
			3303100	SK Yan panel monteli klima, 500W, basic, 230V	X
			3304100	SK Yan panel monteli klima, 1000W, basic, 230V	X
			3305100	SK Yan panel monteli klima, 1500W, basic, 230V	X

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

Rittal - RiLine 60 Bara Çözümleri

Panodan, işçilik maliyetlerinden ve zamandan tasarruf

RiLine 60 Teknik Özellikleri

- IEC 61439'a uygun tip testli çözümler
- 3-4 kutuplu çözümler
- UL sertifikasına haizdir
- Düz bara ile 80A'e, özel PLS bara ile 1600A'e kadar çözümler
- 8 uluslararası üreticiye göre hazırlanmış çözümler
- 1600 A'e kadar bara besleme adaptörleri



- 630 A'e kadar çıkış şalteri monte edebilme imkanı
- 65 A'e kadar motor koruma ve MCB monte etme imkanı



- Size 3'e kadar NH yük ayırıcı monte etme imkanı



RiLine 60'ın Avantajları


- Kapalı bara sistemi olması sebebi ile canlı noktalara temasın imkansız olması ve direkt Form 2b uygulanabilmesi
- Bara üzerinden adaptörler vasıtası ile çıkış alabilme ve bu sayede yer tasarrufu sağlaması
- 1600A'e kadar gerek düz baralarda gerekse özel PLS baralarda aynı aksesuarları kullanma imkanı
- Kullanılan kablo miktarının azalması ile birlikte daha az montaj alanı
- Kolay seçim ve projeye kolay uygulama imkanı
- Daha az pano ile daha çok çıkış
- Arıza hallerinde kolay ve hızlı değişim
- Geniş aksesuar yapısı ile hemen hemen her uygulamaya uyarlanabilmesi
- Montaj kolaylığı sayesinde zamandan ve işçilik maliyetlerinden tasarruf
- İleride genişlemeye müsait bir yapıya sahip olması
- Tip-testine haiz olması

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

Rittal - Blue e (Enerji Tasarruflu) Klimalar

Yıllık Enerji Tasarrufu




Rittal “Energy Efficiency” soğutma üniteleri, aynı çıkış gücüne sahip konvansiyonel soğutma üniteleri ile karşılaştırıldığında %45’e varan tasarruf sağlar. Bu da 200 adet soğutma ünitesi esas alındığında, ortalama 50.000 TL tasarruf ve 24 ton daha az CO₂ tüketimi anlamına gelir.

Tam güç çalışma	%70
Kısmi güç çalışma	%30
Günlük çalışma zamanı	16 saat
Yıllık çalışma zamanı	240 gün
kWh’taki elektrik maliyeti	0,1455 TL
Soğutma ünitesi adedi	200



Daha Az CO₂ Salınımı



Daha az CO₂ tüketimi ise; **822** yeni ağaç ekimi veya başka bir açıdan bakıldığında **134.795*** km. otomobil kullanımında oluşabilecek emisyon anlamına gelmektedir.
(*Bu rakam Energy Mix Germany tarafından Almanya’da 0,57 kWh’daki ortalama CO₂ emisyonu esas alınarak hesaplanmıştır.)

Rittal – The System.

Faster – better – worldwide.

- Endüstriyel Panolar
- Güç Dağıtımı
- İklimlendirme
- IT Sistemleri
- Yazılım & Servis

Rittal Pano Sistemleri Ticaret Ltd. Şti.

Genel Müdürlük:

Aydınlı Mah. İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi No:9 34953
Tuzla / İstanbul

Tel : 0216 593 40 50 (pbx) **Faks:** 0216 593 40 60

Ankara Bölge Müdürlüğü:

Meriç Sok. 5 A Blok No:3 06510 Beştepe - Yenimahalle

Tel: 0312 212 68 35-36 **Faks:** 0312 212 68 37

Bursa Bölge Müdürlüğü:

Üçler Mah. Ahıska Cad. Gençşenocak İş Merkezi No: 241/A Kat:1 D:17 16120 Nilüfer

Tel: 0224 441 04 15 **Faks:** 0224 441 04 76

Adana Bölge Bürosu : GSM : 0530 307 15 69

İzmir Bölge Bürosu : GSM : 0530 280 87 18

info@rittal.com.tr
www.rittal.com.tr



ENDÜSTRİYEL PANOLAR

GÜÇ DAĞITIMI

İKLİMLENDİRME

IT SİSTEMLERİ

YAZILIM & SERVİS

FRIEDHELM LOH GROUP

