

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Moduł gniazdek i lampa systemowa LED

Uniwersalne – dla wszystkich rynków



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP

Moduł gniazdek – gotowy do podłączenia



Do stosowania na całym świecie

- Moduły gniazdek we wszystkich popularnych wersjach krajowych
- Wersja UL na rynek amerykański
- Łatwa późniejsza wymiana modułów gniazd wtykowych metodą Plug & Play w celu dopasowania do rynku użytkownika



Łatwy montaż

- Proste i bezpieczne mocowanie przez przykręcenie do okrągłych otworów systemowych profilu szafy
- Bez utraty miejsca w szafie dzięki perfekcyjnej integracji z profilem
- Brak przeszkód podczas montażu i demontażu płyty montażowej
- Uniwersalny montaż w całej szafie i na ramie rurowej drzwi



Szybkie podłączenie

- Gniazdo gotowe do podłączenia bez żadnych kosztów okablowania
- Bezpośrednia integracja z obwodem prądowym lampy systemowej LED
- Te same akcesoria przyłączeniowe jak do lampy systemowej LED
- Możliwość wielokrotnego kaskadowania z lampą systemową LED



Zabudowa wewnętrzna

Lampa systemowa LED

Optymalne rozwiązanie systemowe

dla większej elastyczności

Dzięki zastosowaniu modułu gniazdek lampa systemowa LED zmienia się w kompletne rozwiązanie systemowe. Umożliwia ono łatwy montaż dodatkowych gniazdek w sześciu wariantach krajowych w dowolnych miejscach szafy sterowniczej.


Istotną zaletą: po dostawie instalacji wystarczy zamontować metodą Plug & Play odpowiednie dla danego kraju gniazdko odpowiadające potrzebom użytkownika końcowego. Nie ma konieczności wymiany lampy systemowej LED na lampę z pasującym gniazdkiem.

Wszystkie komponenty są gotowe do podłączenia i montowane bez ręcznego okablowywania.

Przykłady rozbudowy


Szafa pojedyncza

Lampa systemowa LED z gniazdkiem i czujnikiem ruchu




Szafa pojedyncza

Lampa systemowa LED z gniazdkiem i dodatkowym wyłącznikiem drzwiowym




Szafa pojedyncza

Lampa systemowa LED bez gniazdka i czujnika ruchu z dodatkowym wyłącznikiem drzwiowym i dodatkowym modulem gniazdek



Szafa pojedyncza

Lampa systemowa LED z czujnikiem ruchu, mocowana bocznie z dodatkowym modulem gniazdek




Zabudowa wewnętrzna

Lampa systemowa LED

Szafa pojedyncza

Lampa systemowa LED z czujnikiem ruchu i dodatkowym modulem gniazdek




Szafy połączone szeregowo z okablowaniem przelotowym przez moduł gniazdek

Szafa 1:

Lampa systemowa LED z czujnikiem ruchu i dodatkowymi modulemi gniazdek

Szafa 2:

Lampa systemowa LED bez gniazdka i czujnika ruchu z dodatkowym wyłącznikiem drzwiowym i dodatkowym modulem gniazdek




Szafy połączone szeregowo z okablowaniem przelotowym przez rozdzielacz „T”

Szafa 1:

Lampa systemowa LED z czujnikiem ruchu i dodatkowymi modulemi gniazdek

Szafa 2:

Lampa systemowa LED bez gniazdka i czujnika ruchu z dodatkowym wyłącznikiem drzwiowym i dodatkowym modulem gniazdek



- 1 Zasilanie
- 2 Moduł gniazdek
- 3 Okablowanie przelotowe
- 4 Lampa systemowa LED (w zależności od wersji)
- 5 Rozdzielacz „T”
- 6 Wyłącznik drzwiowy z przewodem przyłączeniowym

Konstrukcja całkowicie zgodna z UL

Cały system może być zbudowany w całości zgodnie z UL przy zastosowaniu komponentów z atestem UL (zasilanie, lampa systemowa LED, okablowanie przelotowe i moduł gniazdek).



Zabudowa wewnętrzna

Lampa systemowa LED



Moduł gniazdek

do lampy systemowej LED

W połączeniu z lampą systemową LED, moduł gniazdek tworzy uniwersalny, modułowy system do międzynarodowych zastosowań.

Zalety:

- Te same akcesoria przyłączeniowe co do lampy systemowej LED
- Możliwość kaskadowania z lampą systemową LED
- Uniwersalny montaż w całej szafie i na ramie rurowej drzwi
- Brak dodatkowych kosztów okablowania dzięki łatwej technice przyłączeniowej i integracji z obwodem prądowym lampy systemowej LED

Materiał:

- Tworzywo sztuczne

Kolor:

- RAL 7016

Zakres dostawy:

- Wraz z zestawem montażowym

- 1 Zasilanie
- 2 Moduł gniazdek
- 3 Okablowanie przelotowe
- 4 Lampa systemowa LED
- 5 Rozdzielacz „T”


Gniazdo	UL	Opak.	Nr kat.
	D, Schuko	–	1 szt.
	GB	–	1 szt.
	F/B	–	1 szt.
	CH	–	1 szt.
	US	■	1 szt.
	CN	–	1 szt.

! Dodatkowo wymagane:

- W zależności od zastosowania wymagane jest okablowanie przelotowe lub zasilanie 3-biegunowe, patrz strona 7

+ Akcesoria:

- Rozdzielacz „T”, patrz strona 7
- Okablowanie przelotowe, 3-biegunowe, patrz strona 7
- Zasilanie, 3-biegunowe, patrz strona 7



Zabudowa wewnętrzna

Lampa systemowa LED

Akcesoria przyłączeniowe

do lampy systemowej LED

By skrócić czas montażu oraz ułatwić podłączenie oświetlenia, można korzystać z następujących komponentów:




Akcesoria:

– Opaski kablowe do szybkiego montażu

Przewód przyłączeniowy do	ENEC	UL	Długość mm	Opak.	Nr kat.	
					pomarańczowy	czarny
[1] Zasilanie, 3-bieg., 100 – 240 V AC	■	■	3000	1 szt.	2500.500	–
Zasilanie, 3-bieg., 100 – 240 V AC	■	–	3000	5 szt.	2500.400	–
[2] Zasilanie, 2-bieg., 100 – 240 V AC	–	■	3000	1 szt.	2500.520	–
Zasilanie, 2-bieg., 100 – 240 V AC	■	–	3000	5 szt.	2500.420	–
[3] Zasilanie, 2-bieg., 24 V DC	■	–	3000	5 szt.	–	2500.410
Okablowanie przelotowe, 3-bieg., 100 – 240 V	■	■	200	5 szt.	2500.435	–
[4] Okablowanie przelotowe, 3-bieg., 100 – 240 V	■	■	1000	1 szt.	2500.530	–
Okablowanie przelotowe, 3-bieg., 100 – 240 V	■	–	1000	5 szt.	2500.430	–
[5] Okablowanie przelotowe, 2-bieg., 100 – 240 V	–	■	3000	1 szt.	2500.550	–
Okablowanie przelotowe, 2-bieg., 100 – 240 V	■	–	1000	5 szt.	2500.450	–
[6] Okablowanie przelotowe, 2-bieg., 24 V DC	■	–	1000	5 szt.	–	2500.440

- A** Przewód przyłączeniowy do zasilania
B Przewód przyłączeniowy do okablowania przelotowego
C Wyłącznik drzewiowy z przewodem przyłączeniowym (niepotrzebny w przypadku lampy systemowej LED z wbudowanym czujnikiem ruchu)



Rozdzielacz „T”

z dwoma gniazdami i jednym wtykiem

Do zabezpieczenia przed dotykiem i bezpiecznego tworzenia rozgałęzień w okablowaniu lamp systemowych LED i modułów gniazdek.

Opak.	Nr kat.
5 szt.	2500.680

Akcesoria przyłączeniowe do samodzielnego konfekcjonowania

do lampy systemowej LED

Do indywidualnego okablowania przy użyciu standardowych kabli.

Wtyk/gniazdo

Wersja	Napięcie wejściowe	UL	Opak.	Nr kat.
Gniazdko, 3-bieg.	100 – 240 V	■	5 szt.	2500.600
Gniazdko, 2-bieg.	24 V DC	■	5 szt.	2500.610
Gniazdko, 2-bieg.	100 – 240 V	■	5 szt.	2500.620
Wtyk, 3-bieg.	100 – 240 V	■	5 szt.	2500.630
Wtyk, 2-bieg.	24 V DC	■	5 szt.	2500.640
Wtyk, 2-bieg.	100 – 240 V	■	5 szt.	2500.650



Lampa systemowa LED – zdumiewająca jasność



Optymalne oświetlenie

- Technologia LED zapewnia więcej światła pod każdym kątem
- Inteligentne oświetlenie dopasowane do geometrii szafy sterowniczej dzięki specjalnej obudowie optycznej o strukturze Fresnela
- Obudowa optyczna z dwoma różnymi strukturami Fresnela
- Łatwe obracanie osłony – umożliwiające dopasowanie rozkładu oświetlenia do danego miejsca montażu
- Jasność strumienia światła do 1200 lumenów

Łatwy montaż

- Beznarzędziowy, szybki montaż dzięki systemowi zatrzasków w siatce 25 mm, po prostu zatrzasknąć i zabezpieczyć
- Opcjonalnie także z możliwością przykręcania lub całkowicie swobodnego ustawienia w szafie z mocowaniem na magnesy
- Montowanie poziomo i pionowo, bez utraty miejsca w szafie, możliwość zabudowy w ramie obudowy lub na szynach chassis
- Lampy z czujnikami ruchu są seryjnie wyposażone w obrotową płytkę LED, dzięki czemu można idealnie dopasować kierunek świecenia do dowolnego miejsca montażu

Elastyczne podłączanie

- Obracane złącza wtykowe umożliwiają montaż, nawet gdy w szafie jest bardzo mało miejsca
- Proste okablowanie przelotowe metodą plug & play
- Warianty z wbudowanym czujnikiem ruchu sprawiają, że montaż osobnych wyłączników drzwiowych staje się zbędny
- Wariant z dodatkowym wyposażeniem w gniazdko elektryczne bez dodatkowych kosztów zapewnia w każdej chwili prąd do prac konserwacyjnych
- Bezpośrednie zastosowanie na całym świecie dzięki szerokiemu zakresowi napięcia 100 – 240 V AC oraz 24 V DC

Nowość: moduł gniazdek – gotowy do podłączenia system

- Alternatywa do lampy systemowej LED ze zintegrowanym gniazdkiem
- Uprozczone planowanie międzynarodowych projektów – ta sama lampa, odpowiednie dla danego kraju gniazdko
- Brak dodatkowych kosztów okablowania dzięki łatwej technice przyłączeniowej i integracji z obwodem prądowym lampy systemowej LED
- Łatwa późniejsza wymiana modułów gniazd wtykowych metodą Plug & Play w celu dopasowania do rynku użytkownika



Lampa systemowa LED



Zalety:

- Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
- Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
- Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania

Materiał:

- Tworzywo sztuczne
- Aluminium

Kolor:

- Obudowa: RAL 7016

Klasa ochrony:

- II (z izolacją ochronną)

Kolor światła:

- 4000 K (neutralny biały)

Zakres dostawy:

- Wraz ze śrubami mocującymi

Wskazówka:

- Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno

Nr kat.			2500.300	2500.310	2500.311	2500.312	2500.313	Strona
Moc (w lumenach)			1200	1200	1200	1200	1200	
Długość (mm)			437	437	437	437	437	
Czujnik ruchu			■	■	■	■	■	
Napięcie znamio- nowe robocze	100 – 240 V AC		■	■	■	■	■	
	24 V DC		–	–	–	–	–	
Wypozaenie	Gniazdo		–	D, Schuko	GB	F/B	CH	
	Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°		■	■	■	■	■	
	Regulacja kierunku świecenia		■	■	■	■	■	
	Regulacja rozkładu oświetlenia		■	■	■	■	■	
Atesty	UL/cUL		■	–	–	–	–	
	CSA		■	–	–	–	–	
	CCC		■	–	–	–	–	
	ENEC		■	■	■	■	■	
Rodzaj montażu	Przykręcanie		■	■	■	■	■	
	Mocowanie na zatrzaski		■	■	■	■	■	
	Mocowanie na magnesy do powierzchni (akcesoria)		■	–	–	–	–	
Możliwości podłą- czeń	Zasilanie		3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	
	Okablowanie przelotowe		3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	
	Wyłącznik drzwiowy (akcesoria)		–	–	–	–	–	
Możliwość montażu ¹⁾	Szafy z podziałką 25 mm	Przykręcana/ zatrzaskowa	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	

Akcesoria


Szyna do zabudowy wewnętrznej AX	patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	
Kątownik montażowy	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	
Zestaw do mocowania magnesu	2500.490	–	–	–	–	14
Wyłącznik drzwiowy	–	–	–	–	–	
Wyłącznik drzwiowy, UL	–	–	–	–	–	

Akcesoria przyłączeniowe

Zasilanie, 2-bieg.	–	–	–	–	–	
Zasilanie, 2-bieg., UL	–	–	–	–	–	
Zasilanie, 3-bieg.	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400	2500.400	7
Zasilanie, 3-bieg., UL	2500.500	–	–	–	–	7
Okablowanie przelotowe, 2-bieg.	–	–	–	–	–	
Okablowanie przelotowe, 2-bieg., UL	–	–	–	–	–	
Okablowanie przelotowe, 3-bieg.	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430	2500.430	7
Okablowanie przelotowe, 3-bieg., UL	2500.530	–	–	–	–	7

¹⁾ Do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych AX potrzebna jest szyna do zabudowy wewnętrznej AX oraz kątownik montażowy, patrz tabela

Lampa systemowa LED

								
Nr kat.			2500.314	2500.320	2500.200	2500.210	2500.211	Strona
Moc (w lumenach)			1200	1200	900	900	900	
Długość (mm)			437	437	437	437	437	
Czujnik ruchu			■	■	–	–	–	
Napięcie znamionowe robocze	100 – 240 V AC		100 – 125 V AC	–	■	■	■	
	24 V DC		–	■	–	–	–	
Wypożyczenie	Gniazdo		USA/CDN	–	–	D, Schuko	GB	
	Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°		■	■	■	■	■	
	Regulacja kierunku świecenia		■	■	–	–	–	
	Regulacja rozkładu oświetlenia		■	■	■	■	■	
Atesty	UL/cUL		■	■	■	–	–	
	CSA		■	–	■	–	–	
	CCC		–	■	■	–	–	
	ENEC		■	–	■	■	■	
Rodzaj montażu	Przykręcanie		■	■	■	■	■	
	Mocowanie na zatrzaski		■	■	■	■	■	
	Mocowanie na magnesy do powierzchni (akcesoria)		–	■	■	–	–	
Możliwości podłączeń	Zasilanie		3-bieg.	2-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	
	Okablowanie przelotowe		3-bieg.	2-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	
	Wyłącznik drzwiowy (akcesoria)		–	–	■	■	■	
Możliwość montażu ¹⁾	Szafy z podziałką 25 mm	Przykręcana/zatrząskowa	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	
Akcesoria								
Szyna do zabudowy wewnętrznej AX			patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	
Kątownik montażowy			6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	
Zestaw do mocowania magnesu			–	2500.490	2500.490	–	–	14
Wyłącznik drzwiowy			–	–	2500.460	2500.460	2500.460	14
Wyłącznik drzwiowy, UL			–	–	2500.470	–	–	14
Akcesoria przyłączeniowe								
Zasilanie, 2-bieg.			–	2500.410	–	–	–	7
Zasilanie, 2-bieg., UL			–	–	–	–	–	
Zasilanie, 3-bieg.			–	–	2500.400	2500.400	2500.400	7
Zasilanie, 3-bieg., UL			2500.500	–	2500.500	–	–	7
Okablowanie przelotowe, 2-bieg.			–	2500.440	–	–	–	7
Okablowanie przelotowe, 2-bieg., UL			–	–	–	–	–	
Okablowanie przelotowe, 3-bieg.			–	–	2500.430	2500.430	2500.430	7
Okablowanie przelotowe, 3-bieg., UL			2500.530	–	2500.530	–	–	7

¹⁾ Do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych AX potrzebna jest szyna do zabudowy wewnętrznej AX oraz kątownik montażowy, patrz tabela

Rittal – The System.



Akcesoria przyłączeniowe

Patrz strona 7

Lampa systemowa LED

							
Nr kat.			2500.212	2500.213	2500.214	2500.220	Strona
Moc (w lumenach)			900	900	900	900	
Długość (mm)			437	437	437	437	
Czujnik ruchu			–	–	–	–	
Napięcie znamionowe robocze	100 – 240 V AC		■	■	100 – 125 V AC	–	
	24 V DC		–	–	–	■	
Wypożyczenie	Gniazdo		F/B	CH	USA/CDN	–	
	Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°		■	■	■	■	
	Regulacja kierunku świecenia		–	–	–	–	
	Regulacja rozkładu oświetlenia		■	■	■	■	
Atesty	UL/cUL		–	–	■	■	
	CSA		–	–	■	■	
	CCC		–	–	–	■	
	ENEC		■	■	■	■	
Rodzaj montażu	Przykręcanie		■	■	■	■	
	Mocowanie na zatrzaski		■	■	■	■	
	Mocowanie na magnesy do powierzchni (akcesoria)		–	–	–	■	
Możliwości podłączeń	Zasilanie		3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	2-bieg.	
	Okablowanie przelotowe		3-bieg.	3-bieg.	3-bieg.	2-bieg.	
	Włącznik drzwiowy (akcesoria)		■	■	■	■	
Możliwość montażu ¹⁾	Szafy z podziałką 25 mm	Przykręcana/zatrząskowa	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	
Akcesoria							
Szyna do zabudowy wewnętrznej AX			patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	
Kątownik montażowy			6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	
Zestaw do mocowania magnesu			–	–	–	2500.490	14
Włącznik drzwiowy			2500.460	2500.460	2500.460	2500.460	14
Włącznik drzwiowy, UL			–	–	2500.470	2500.470	14
Akcesoria przyłączeniowe							
Zasilanie, 2-bieg.			–	–	–	2500.410	7
Zasilanie, 2-bieg., UL			–	–	–	–	
Zasilanie, 3-bieg.			2500.400	2500.400	–	–	7
Zasilanie, 3-bieg., UL			–	–	2500.500	–	7
Okablowanie przelotowe, 2-bieg.			–	–	–	2500.440	7
Okablowanie przelotowe, 2-bieg., UL			–	–	–	–	
Okablowanie przelotowe, 3-bieg.			2500.430	2500.430	–	–	7
Okablowanie przelotowe, 3-bieg., UL			–	–	2500.530	–	7

¹⁾ Do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych AX potrzebna jest szyna do zabudowy wewnętrznej AX oraz kątownik montażowy, patrz tabela

Rittal – The System.



Moduł gniazdek

Patrz strona 6

Lampa systemowa LED

							
Nr kat.			2500.100	2500.104	2500.110	2500.114	Strona
Moc (w lumenach)			400	400	600	600	
Długość (mm)			262	262	337	337	
Czujnik ruchu			–	–	–	–	
Napięcie znamio- nowe robocze	100 – 240 V AC		■	■	■	■	
	24 V DC		–	–	–	–	
Wypożażenie	Gniazdo		–	–	–	–	
	Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°		–	–	–	–	
	Regulacja kierunku świecenia		–	–	–	–	
	Regulacja rozkładu oświetlenia		–	–	–	–	
Atesty	UL/cUL		–	■	–	■	
	CSA		–	■	–	■	
	CCC		■	■	■	■	
	ENEC		■	■	■	■	
Rodzaj montaży	Przykręcanie		■	■	■	■	
	Mocowanie na zatrzaski		■	■	■	■	
	Mocowanie na magnesy do powierzchni (akcesoria)		■	■	■	■	
Możliwości podłączeń	Zasilanie		2-bieg.	2-bieg.	2-bieg.	2-bieg.	
	Okablowanie przelotowe		2-bieg.	2-bieg.	2-bieg.	2-bieg.	
	Wyłącznik drzwiowy (akcesoria)		■	■	■	■	
Możliwość montaży ¹⁾	Szafy z podziałką 25 mm	Przykręcana/zatraskowa	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	bezpośrednio do profilu	
Akcesoria							
Szyna do zabudowy wewnętrznej AX			patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	patrz Internet	
Kątownik montażyowy			6205.100	6205.100	6205.100	6205.100	
Zestaw do mocowania magnesu			2500.490	2500.490	2500.490	2500.490	14
Wyłącznik drzwiowy			2500.460	–	2500.460	–	14
Wyłącznik drzwiowy, UL			–	2500.470	–	2500.470	14
Akcesoria przyłączeniowe							
Zasilanie, 2-bieg.			2500.420	–	2500.420	–	7
Zasilanie, 2-bieg., UL			–	2500.520	–	2500.520	7
Zasilanie, 3-bieg.			–	–	–	–	
Zasilanie, 3-bieg., UL			–	–	–	–	
Okablowanie przelotowe, 2-bieg.			2500.450	–	2500.450	–	7
Okablowanie przelotowe, 2-bieg., UL			–	2500.550	–	2500.550	7
Okablowanie przelotowe, 3-bieg.			–	–	–	–	
Okablowanie przelotowe, 3-bieg., UL			–	–	–	–	

¹⁾ Do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych AX potrzebna jest szyna do zabudowy wewnętrznej AX oraz kątownik montażowy, patrz tabela

Rittal – The System.



Lampa systemowa IT LED

Patrz strona 15

Zabudowa wewnętrzna

Lampa systemowa LED



Wyłącznik drzwiowy

z przewodem przyłączeniowym do lampy systemowej LED

Zakres dostawy:

- Wraz z zestawem montażowym

	ENEC	UL	Długość mm	Pasujące do	Opak.	Nr kat.
						czarny
Przewód przyłączeniowy	■	–	800	230 V AC/24 V DC, 1 A	1 szt.	2500.460
	–	■	800		1 szt.	2500.470



Wyłącznik drzwiowy

bez przewodu przyłączeniowego do samodzielnego konfekcjonowania

- Z zestykiem rozwiernym i zwiernym
- Indywidualne okablowanie lampy systemowej LED w połączeniu z przewodem przyłączeniowym dla wyłącznika drzwiowego
- Sterowanie różnymi rozwiązaniami klimatyzacji Rittal w połączeniu ze standardowymi kablami

Dane techniczne	UL	Opak.	Nr kat.
240 V, 6 A 125 V DC, 8 A 24 V, 6 A 24 V DC, 6 A	■	1 szt.	4127.010

! Dodatkowo wymagane:

- Do montażu w TE: zestaw montażowy 7888.615




Przewód przyłączeniowy

Wyłącznik pozycyjny drzwi do lampy systemowej LED

Przewód przyłączeniowy z konfekcjonowaną wtyczką do łatwego i szybkiego podłączenia lampy systemowej LED. Z otwartym końcem do indywidualnego skracania przewodu przyłączeniowego.

Długość mm	UL	Opak.	Nr kat.
3000	–	1 szt.	2500.660
3000	■	1 szt.	2500.670



Zestaw do mocowania magnesu

do lampy systemowej LED

Do naklejania z tyłu lampy bez gniazdka.

Opak.	Nr kat.
2 szt.	2500.490

Lampa systemowa IT LED



Zalety:

- Instalacja Plug & Play
- Optymalne oświetlenie w całej szafie IT
- Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
- Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
- Gotowe do natychmiastowego użycia dzięki gotowemu do podłączenia okablowaniu
- Montaż bez utraty jednostek wysokości

Wykonanie:

- Izolacja ochronna, z wewnętrznym bezpiecznikiem (T2A) do pracy z wtyczką euro (wg CEE 7/16) oraz wtyczką IEC

Materiał:

- Tworzywo sztuczne
- Aluminium

Kolor:

- Obudowa: RAL 7016

Klasa ochrony:

- II (z izolacją ochronną)

Kolor światła:

- 4000 K (neutralny biały)

Zakres dostawy:

- Zestaw do mocowania magnesu
- Wraz ze śrubami mocującymi

Wskazówka:

- Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
- Oba gotowe do podłączenia przewody przyłączeniowe mogą być stosowane tylko z lampą systemową IT LED. Stosowanie z innymi lampami systemowymi Rittal lub z produktami innych firm jest niedopuszczalne.
- Kaskadowanie kilku lamp systemowych IT LED jest niemożliwe

Nr kat.		7859.000	Strona
Moc (w lumenach)		600	
Długość (mm)		337	
Czujnik ruchu		–	
Napięcie znamionowe robocze	100 – 240 V AC, 50/60 Hz	■	
Wyposażenie	Gniazdo	–	
	Możliwość obrotu złącza wtykowego o 90°	■	
	Regulacja kierunku świecenia	■	
	Regulacja rozkładu oświetlenia	■	
Atesty	UL/cUL	■	
	CSA	■	
	CCC	■	
Rodzaj montażu	Przykręcanie	■	
	Mocowanie na zatrzaski	■	
	Mocowanie na magnesy do powierzchni	■	
Możliwości podłączeń	Zasilanie	2-bieg.	
	Wyłącznik drzwiowy (akcesoria)	■	
Możliwość montażu	Szafy z podziałką 25 mm	Przykręcana/zatrzaskowa	bezpośrednio do profilu
	TE 8000, obudowa IT na bazie AX/ EL	Zestaw do mocowania magnesu	■
Akcesoria			
Wyłącznik drzwiowy		2500.460	14
Wyłącznik drzwiowy, UL		2500.470	14
Dodatkowo wymagane: akcesoria przyłączeniowe			
1	Kabel przyłączeniowy z wtyczką euro EN 50075, CEE 7/16, typ: H05VV-F, 2 x 0,75 mm ² , gotowy do podłączenia, czarny, dł. 2 m, opak. 1 szt.		7859.010
2	Kabel przyłączeniowy z wtyczką IEC 60 320 C18, wersja UL, pasuje do gniazdek IEC 60 320 C13 typ: SJT 2 x 18 60D, gotowy do podłączenia, czarny, dł. 2 m, opak. 1 szt.		7859.020



Kabel przyłączeniowy z wtyczką euro EN 50075



Kabel przyłączeniowy z wtyczką IEC 60 320 C18

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

- Szafy sterownicze
- Rozdział mocy
- Klimatyzacja
- Infrastruktura IT
- Software & Services

Tutaj znajdują Państwo dane kontaktowe
wszystkich spółek Rittal.



www.rittal.com/contact

XWWW00207PL1911

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES



FRIEDHELM LOH GROUP