

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AX 2262.155

## Wandgehäuse AX, 3-teilig

Stand: 18.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AX 2262.155 - Wandgehäuse AX, 3-teilig mit Blue e+ Austrittsfilter

Das Lieferkonzept der dreiteiligen AX Wandgehäuse reduziert Komplexität und erhöht Flexibilität. Dank des AX/VX Systembaukastens sind die Gehäuse für verschiedene Anwendungen geeignet. Die dreiteilige Struktur gewährleistet leichten Zugang.



## Eigenschaften

|                |   |
|----------------|---|
| Artikel-Nr.    | AX 2262.155   |
| Ausführung     | Wandgehäuse IT  |
| Material       | Wand- und Schwenkteil: Stahlblech, 1,5 mm<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm  |
| Oberfläche     | Pulverbeschichtet   |
| Farbe          | Wand- und Schwenkteil: RAL 7035<br>Sichttür: RAL 7035/7015 (schiefergrau)   |
| Lieferumfang   | Wandteil: Flanschplatte geschlossen, oben und unten<br>Schwenkteil mit 25 mm-Lochraster im Front- und Rückrahmen und zwei 19"-Profilschienen, vorne, Festeinbau<br>Design-Sichttür<br>Verschluss Design-Sichttür: Sicherheitsschließung 3524 E<br>Verschluss Mittelteil: 3 mm Doppelbart<br>2 Blue e+ Austrittsfilter 3238.300 (lose beigelegt)<br>Komfortgriff für Verschluss-Einsätze und 2-Punktverriegelung |
| Höheneinheiten | 21 HE   |

# Eigenschaften

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Abmessung                            | Breite: 600 mm<br>Höhe: 1.012 mm<br>Tiefe: 573 mm  |
| Einbautiefe                          | 520 mm   |
| Lichte Abmessungen                   | Lichte Breite: 502 mm<br>Lichte Höhe: 951 mm   |
| Tiefe Schwenkteil                    | 416 mm   |
| Tiefe des Wandteils                  | 135 mm   |
| Anzahl Verschlüsse                   | 1  |
| IK-Code                              | IK08   |
| Belastbarkeit Schwenkteil (statisch) | 750 N  |
| Belastbarkeit Wandteil (statisch)    | 250 N  |
| Grundmaterial                        | Stahlblech   |
| Verschluss                           | Ausführung Verschluss: Komfortgriff und 2-Punktverriegelung<br>Verschluss-Einsatz: Sicherheits-Einsatz Schließung Nr. 3524 E       |
| Schutzart IP nach EN 60 529          | IP 54 in Verbindung mit Flanschplatte geschlossen oben und unten   |
| Zolltarifnummer                      | 94032080   |
| Produktbeschreibung                  | AX Wandgehäuse, 3-teilig, BHT: 600x1012x573 mm, 21 HE,<br>Wandteil: geschlossene Flanschplatte oben und unten, mit<br>Komfortgriff |

# Approbationen

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)    |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung |