

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## BG 1586.520 Bus-Gehäuse BG

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# BG 1586.520 - Bus-Gehäuse BG

Wandgehäuse mit Tür aus Stahlblech, mit Sichtscheibe aus Polycarbonat. Schutzart IP 65.  
Busmodule nahezu aller Fabrikate können befestigt werden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	BG 1586.520
Material	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Sichtscheibe: Polycarbonat, 4 mm
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Tür Sichtfenster in der Tür
Schutzart NEMA	NEMA 12
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
IK-Code	IK08
Abmessung	Breite: 500 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 80 mm
Materialstärke Gehäuse	1,25 mm
Materialstärke Tür	1,25 mm
Position Türanschlag	links
Anzahl Tragschienen	2
Ausbrüche (Anzahl x Ø)	3
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber Anzahl Verschlüsse: 1 Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Kabeleinführung (Anzahl x Ø)	3 x M12 M20

# Eigenschaften

Grundmaterial	Stahlblech
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,74 kg
Bruttogewicht	4,94 kg
Zolltarifnummer	94032080
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeschreibung	BG Bus-Gehäuse, BHT: 500x300x80 mm, Stahlblech, mit metrischen Bohrungen im Boden und Tragschiene, Tür mit Sichtfenster, links scharniert

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung