

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SG 2372.130

Signalsäule LED-Kompakt

Stand: 30.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2372.130 - Signalsäule LED-Kompakt

Extrem hohe Lebensdauer der LEDs, geringer Montageaufwand und Lagerkosten.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2372.130
Ausführung	1-stufig, rot
Produktbeschreibung	Abstrahlwinkel: 3 x 120°, Auslieferzustand: Dauerlicht. Blinkfunktion über SPS steuerbar
Nutzen	Anschlussfertige Komplettlösung Geringe Bauhöhe Hohe Lebensdauer der LEDs Geringer Montageaufwand und Lagerkosten
Kableinführung	Min. Kabeldurchmesser: 3 mm Max. Kabeldurchmesser: 6,5 mm
Durchmesser	72 mm
Anschlussart (elektrisch)	Schraubklemmen
Leuchtmittel	LEDs
Bemessungsisolationsspannung	< 60 V DC
Abmessung	Höhe: 107 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Bemessungsbetriebsspannung	24 V 24 V (DC)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.219
Bruttogewicht	0.233
Zolltarifnummer	85311095
EAN	4028177490130

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27371230

Approbationen

Approbationen

UR

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK