

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**SG 2372.100**

**Signalsäule LED-Kompakt**

Stand: 30.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



**FRIEDHELM LOH GROUP**

# SG 2372.100 - Signalsäule LED-Kompakt

Extrem hohe Lebensdauer der LEDs, geringer Montageaufwand und Lagerkosten.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2372.100
Ausführung	3-stufig, rot, gelb, grün
Produktbeschreibung	Abstrahlwinkel: 3 x 120°, Auslieferzustand: Dauerlicht. Blinkfunktion über SPS steuerbar
Nutzen	Anschlussfertige Komplettlösung Geringe Bauhöhe Hohe Lebensdauer der LEDs Geringer Montageaufwand und Lagerkosten
Kableinführung	Min. Kabeldurchmesser: 3 mm Max. Kabeldurchmesser: 6,5 mm
Durchmesser	72 mm
Anschlussart (elektrisch)	Schraubklemmen
Leuchtmittel	LEDs
Bemessungsisolationsspannung	< 60 V DC
Abmessung	Höhe: 177 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...70 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Bemessungsbetriebsspannung	24 V 24 V (DC)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.339
Bruttogewicht	0.34
Zolltarifnummer	85318070
EAN	4028177442719

# Eigenschaften

---

ECLASS 8.0

27371230

## Approbationen

---

Approbationen

UR

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK