

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SG 2372.102 Signalsäule 3-fach LED

Stand: 20.09.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SG 2372.102 - Signalsäule 3-fach LED

Zum verzögerungsfreien Erkennen von Störungen und Betriebszuständen bei Maschinen und automatisierten Prozessen bietet Rittal ein flexibles Signalsäulenprogramm für jede Anwendung. Genügen drei Standard-Signalfarben, ist das bereits anschlussfertige 3-fach LED-Signalsystem ideal.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SG 2372.102
Ausführung	für Wand-/Bodenmontage
Nutzen	Anschlussfertige Komplettlösung Extrem hohe Lebensdauer der LEDs (max. 100.000 Stunden, daher wartungsfrei) Geringer Montageaufwand und Lagerkosten
Technische Daten	3-stufig, rot, gelb, grün Abstrahlwinkel: 3 x 120°
Kabeleinführung	Min. Kabeldurchmesser: 3 mm Max. Kabeldurchmesser: 6,5 mm
Anschlussart (elektrisch)	Federzugklemmen
Leuchtmittel	LEDs
Abmessung	Höhe: 211,5 mm
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...50 °C
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Bemessungsbetriebsspannung	24 V
Gewinde	M12 x 1,5
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.25
Bruttogewicht	0.309
Zolltarifnummer	85318070
EAN	4028177953765

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC001042
--------	----------

---

ETIM 8	EC001042
--------	----------

---

ECLASS 8.0	27371230
------------	----------