


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2411.160

EMV-Kabelverschraubungen

Stand: 14.03.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 2411.160 - EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2411.160
Ausführung	Kabelverschraubungen, PG
Produktbeschreibung	Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Hinweis	Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser	10 mm
Max. Kabeldurchmesser	14 mm
Schutzart IP 69K	IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68
Schirmdurchmesser (min.)	8 mm
Verpackungseinheit	5 Stück
Nettogewicht	0,215 kg
Bruttogewicht	0,22 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung