

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 2411.641

# Kabelverschraubung Polyamid

Stand: 09.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2411.641 - Kabelverschraubung Polyamid

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

## Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                  | SZ 2411.641  |
| Nutzen                       | Verschraubung und Gegenmutter zusammen in einer VE spart zusätzlichen Bestellaufwand und Lagerort.<br>Klemmlamellen für gleichmäßigen Anzug und kabelschonende Zugentlastung |
| Material                     | Polyamid 6<br>Dichtung: CR/NBR   |
| Farbe                        | RAL 7035   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 68 (5 bar, 30 min)  |
| Abmessung                    | Höhe: 42 mm  |
| Gewinde                      | M32 x 1,5  |
| Gewindelänge                 | 10 mm  |
| Min. Kabeldurchmesser        | 15 mm  |
| Max. Kabeldurchmesser        | 21 mm  |
| Betriebstemperaturbereich    | -30 °C...100 °C  |
| Drehmoment                   | 12 Nm  |
| Schlüsselweite               | 36 mm  |
| Abmessung                    | Gewinde: M32 x 1,5<br>Gewindelänge: 10 mm  |
| Type rating nach UL 50E      | Type 1<br>Type 4<br>Type 4X<br>Type 12<br>Type 13  |
| Verpackungseinheit           | 15 Stück   |

# Eigenschaften

---

|                     |  |
|---------------------|--|
| Nettogewicht        | 0,48 kg  |
| Bruttogewicht       | 0,503 kg   |
| Zolltarifnummer     | 39269097   |
| ETIM 9              | EC000441   |
| ETIM 8              | EC000441   |
| ECLASS 8.0          | 27149109   |
| Produktbeschreibung | SZ Kabelverschraubung Polymaid, Größe: M32x1,5, für Kabel ø 15-21 mm |

---

# Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA + CSAus<br>UL + C-UL (listed)<br>VDE          |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

---