


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2509.010 Transportösen

Stand: 25.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2509.010 - Transportösen für AX, AE

Für den Krantransport der Schaltschränke, mit Verstärkungsblech zum Unterlegen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2509.010
Produktbeschreibung	Für den Krantransport der Schaltschränke, mit Verstärkungsblech zum Unterlegen.
Lieferumfang	Transportösen Verstärkungsblech
Abmessung	Gewinde: M12
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Passend für	Gehäusetyp: AX AE
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	0.62
Bruttogewicht	0.66
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,5 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73182900
EAN	4028177938298
ETIM 9	EC002621
ETIM 8	EC002621

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189262

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL - FTTA