

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2564.200

Kunststoff-Flanschplatte, modular

Stand: 22.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2564.200 - Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischer Vorprägung, für AX

Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular.



Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2564.200 |
| Produktbeschreibung | Kunststoff an den Vorprägungen für Kabelverschraubungen einfach durchbrechen. Zusätzliche Rechteckausbrüche und Verstärkungsrahmen ermöglichen den direkten Einbau der Kabeldurchführung, modular. |
| Material | Kunststoff nach UL 94-V0 |
| Farbe | RAL 7035 |
| Anzahl Rechteckausbrüche Information | 1 Rechteckausbruch nimmt 10 Dichteinsätze, klein auf |
| Anzahl Rechteckausbrüche | 6 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--|
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 5 x M12 4 x M16 6 x M20 5 x M25 1 x M32 1 x M40 |
| Abmessung | Breite: 534 mm Tiefe: 149 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: AX |
| Flanschplatte | Größe: 4 |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C...80 °C |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei sachgerechter Montage |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,54 kg |
| Bruttogewicht | 0,573 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeschreibung | SZ Kunststoff-Flanschplatte, modular mit metrischen Vorprägungen, für AX, BT: 534 x 149 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|