

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3105.310 Schaltschrank-Heizung

Stand: 15.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3105.310 - Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden. Ausführung ohne Lüfter. Dauerheizleistung 10 – 150 W.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | SK 3105.310  |
| Produktbeschreibung | Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden.   |
| Material            | Aluminium, eloxiert  |
| Lieferumfang        | PTC-Heizung<br>Schnellanschlussklemme<br>Befestigungsmaterial  |
| Hinweis             | Für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird ein Thermostat empfohlen<br>Um Kondensation an Baugruppen zu vermeiden, wird zur Regelung der Heizung der Hygrostat empfohlen<br>In größeren Schaltschränken wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung am besten durch den Einbau mehrerer Heizgeräte mit kleinerer Leistung erzielt |

# Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Hinweis zur Artikel-Nr.      | Der Einsatz bei einer Betriebstemperatur von -40 °C ist möglich. Auf Anfrage erhalten Sie eine Herstellererklärung.<br>Sonderspannungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten. |
| Dauerheizleistung bei 10 °C  | 8 W - 10 W  |
| Bemessungsbetriebsspannung   | 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz  |
| Abmessung                    | Breite: 45 mm<br>Höhe: 120 mm<br>Tiefe: 46 mm   |
| Vorsicherung                 | Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20   |
| Schutzklasse                 | II (schutzisoliert)   |
| Betriebstemperaturbereich    | -33 °C...65 °C  |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 0,202 kg  |
| Bruttogewicht                | 0,219 kg  |
| Zolltarifnummer              | 85162999  |
| ETIM 9                       | EC000737  |
| ETIM 8                       | EC000737  |
| ECLASS 8.0                   | 27180710  |
| Produktbeschreibung          | SK Schaltschrank-Heizung, ohne Lüfter, 8-10 W, 110-240 V, 1~, 50/60 Hz, BHT: 45 x 120 x 46 mm   |

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA<br>UR + C-UR (recognized)                     |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

# Ausschreibungstext

SK 3105.310

Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter und mit Schnellanschlussklemme.

Dauerheizleistung bei  $T_u$  10°C [W]: 8-10

Bemessungsbetriebsspannung: 110V-240V, 1~, 50Hz/60Hz

Abmessungen BxHxT [mm]: 45x120x46

Temperaturbereich Umgebung: -33°C bis +65°C

Vorsicherung T: 2A

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: II

Gewicht: 0,21kg

Produkthinweise: für eine exakte Temperaturregelung im Schaltschrank wird der Schaltschrankinnen-Temperaturregler SK 3110.000 oder der digitale Temperaturregler SK 3114.200 empfohlen. Um Kondensation an Bauteilen zu vermeiden, sollte zusätzlich das Hygostat SK 3118.000 eingesetzt werden.