

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3139.110

Dachlüfter, Dachentlüftung

Stand: 30.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3139.110 - Dachlüfter, Dachentlüftung

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverlusten und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3139.110
Ausführung	Dachaufbau
Produktbeschreibung	Dachlüfter mit hoher Schutzart und flexibler Montage von innen oder außen.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Faltenfilter
Ventilator	Radial, Kondensatormotor
Luftleistung (ohne Filter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte	1 x 3243300: 360/373 m ³ /h
Luftleistung (mit Faltenfilter im Dachlüfter) mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte	1 x 3243300: 360/382 m ³ /h 2 x 3243300: 410/440 m ³ /h
Luftleistung freiblasend (ohne Filtermatten)	Bei 50 Hz: 525 m ³ /h
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 60 Hz

Eigenschaften

Nennleistung Pel	Bei 60 Hz: 65 W
Bemessungsstrom max.	Bei 60 Hz: 0,56 A
Abmessung	Breite: 400 mm Höhe: 133 mm Tiefe: 400 mm
Einbautiefe	34,6 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 258 mm Ausbruch-Tiefe: 258 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 21 ohne Filtermatte IP 54 inkl. Faltenfilter
Schutzart NEMA	NEMA 12
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 3 A
Hinweis	Zur Erhöhung der Schutzart auf IP 55 kann optional ein Vliesfilter eingesetzt werden (siehe Zubehör). Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Erhöhung der Gerätelebensdauer wird der Einsatz von Temperaturreglern oder -anzeigen empfohlen.
Lebensdauer Lüfter (L10, 40 °C)	Bei 60 Hz: 68.000 h
Betriebstemperaturbereich	-20 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C...70 °C
Schalldruckpegel	Bei 60 Hz: 54 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	5,16 kg
Bruttogewicht	5,865 kg
Zolltarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeschreibung	SK Dachlüfter TopTherm, 525 m ³ /h, 115 V, 1~, 60 Hz, BHT: 400 x 133 x 400 mm

Approbationen

Approbationen	CSA KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Die neue Dachlüfter-Generation ist ein System für alle Größen: es wird nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen benötigt, sie bieten hohe Effizienz durch ihre Luftführung mit geringen Druckverluste und die hohe Schutzart IP54 wird durch eine innovative Klemmbefestigung ermöglicht.

Luftleistung (ohne Filtermatte): 525 m³/h
Luftleistung (mit Faltenfilter): 514 m³/h
Nennleistung 60 Hz: 65 W
Bemessungsstrom 60 Hz: 0,56 A
Bemessungsbetriebsspannung: 115 V, 1~, 60 Hz
Ausführung Ventilator: Radial, Kondensatormotor
Abmessungen [BxHxT]: 400x133x400 mm
Einbautiefe: 34,6 mm
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 258x258 mm
Betriebstemperatur: -20°C bis +55°C
Lagertemperatur: -40°C bis +70°C
Farbe: RAL 7035
Schutzart NEMA: NEMA 12
Schalldruckpegel 60 Hz: 54 dB(A)
Lebensdauer 60 Hz: 69.400 / 68.000 h
Gewicht: 5,2 kg