Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 2563.500 Kunststoff-Kabelflanschplatten

Stand: 09.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SZ 2563.500 - Kunststoff-Kabelflanschplatten mit Membranen

Kunststoff einstechen und Kabel durchziehen, Schutzart IP 65 bei sorgfältiger Kabeleinführung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.500
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen
Material	Kunststoff nach UL 94-V0 Halogenfrei
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 534 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AE
Flanschplatte	Größe: 5
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 65
Anzahl Kabeleinführungen und Ø	18 x 5-9
(mm) minmax.	16 x 7-12
	36 x 10-15
	6 x 15-24
	2 x 23-30
	2 x 26-35
	4 x 26-54
	1 x 50-110
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.86
Bruttogewicht	0.96
Zolltarifnummer	39269097

© Rittal 2025

Eigenschaften

E-Number Sweden	E3404729	
ETIM 9	EC000211	
ETIM 8	EC000211	
ECLASS 8.0	27142421	

© Rittal 2025 3