#### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SZ 2843.630 EMV-Kabelverschraubungen

Stand: 08.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### SZ 2843.630 - EMV-Kabelverschraubungen

Integrierte Klemmlamellen sorgen für einen sicheren Anzug und eine kabelschonende Zugentlastung.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2843.630
Ausführung	Kabelverschraubungen, metrisch
Produktbeschreibung	Wahlweise kann der Kabelmantel an der Kontaktstelle unterbrochen oder im Schrank komplett entfernt werden. Die Kabelschirmung im Schrank bleibt erhalten. Die mitgelieferte Gegenmutter schneidet sich beim Anschrauben in lackierte Schrankflächen selbsttätig ein, so dass eine leitfähige Verbindung entsteht.
Material	Messing Dichtung: CR/NBR
Oberfläche	Vernickelt
Hinweis	Minimaler Schirmdurchmesser = Kabeldurchmesser abzüglich Kabelmantel
Min. Kabeldurchmesser	34 mm
Max. Kabeldurchmesser	44 mm
Schutzart IP69K	IP 69K
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 68
Schirmdurchmesser (min.)	30 mm
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.421
Bruttogewicht	0.528

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	74198090
EAN	4028177247086
E-Number Sweden	E1703722
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109

### Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed) VDE
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3