

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



**SK 3237.124**

**TopTherm Filterlüfter**

Stand: 30.01.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



# SK 3237.124 - TopTherm Filterlüfter

Komplette Lüftereinheit zur werkzeuglosen Montage in Flächen. Luftleistung von 20 - 900 m<sup>3</sup>/h, Schutzart standardmäßig IP 54.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3237.124
Ausführung	Wandanbau
Produktbeschreibung	Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind druckstabilier und bieten eine konstantere Luftleistung. Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für eine gleichmäßige Entwärmung des Schaltschrankes.
Marktrelevante Produktänderungen	Die Abdeckung für die Anschlussklemme ist seit Mai 2024 kein Bestandteil mehr der TopTherm Filterlüfter. Sie hat sich bei der Prüfung als normativ nicht erforderlich erwiesen und stellt weder eine Beeinträchtigung der Funktion noch der Betriebssicherheit dar.
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Komplett einbaufertige Einheit, inkl. Vliesfiltermatte
Ventilator	Axial, Gleichstrommotor
Luftleistung freiblasend (mit Vliesfilter)	Bei DC: 20 m <sup>3</sup> /h
Luftleistung mit Austrittsfilter inkl. Vliesfiltermatte (Anzahl x Artikel- Nr.)	1 x 3237200: 15 m <sup>3</sup> /h 2 x 3237200: 16 m <sup>3</sup> /h
Bemessungsbetriebsspannung	24 V (DC)
Nennleistung Pel	Bei DC: 2,4 W
Bemessungsstrom max.	Bei DC: 0,1 A
Abmessung	Breite: 116,5 mm Höhe: 116,5 mm
Einbautiefe	43 mm
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 92 mm Ausbruch-Höhe: 92 mm

# Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 mit Vliesfilter IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Schutzart NEMA	Type 12 mit Vliesfilter Type 3 Type 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube
Vorsicherung	Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 2 A
Hinweis	Zur Erhöhung der Luftleistung kann optional ein Faltenfilter eingesetzt werden (siehe Kennlinie). Dieser kann sowohl bei den Filter- & Dachlüftern und bei den Austrittsfiltern verwendet werden. Beim Filterlüfter 3237.XXX erfolgt der elektrische Anschluss über 2 Einzeladern (Länge ca. 300 mm) am Gerät, bei allen anderen Filterlüftern über Federzugklemme
Betriebstemperaturbereich	-15 °C...55 °C
Lagertemperaturbereich	-30 °C...70 °C
Schalldruckpegel	Bei DC: 38 dB(A)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.28
Bruttogewicht	0.3
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177651609
E-Number Sweden	E3404337
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716

# Approbationen

# Approbationen

---

Approbationen	CSA KC Korea UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
Erklärungen	Konformitätserklärung

---

## Ausschreibungstext

Top Therm Filterlüfter  
Filterlüfter mit Diagonallüftertechnik sind  
druckstabilier und bieten eine konstantere Luftleistung.  
Die diagonale Ausströmrichtung sorgt für  
eine gleichmäßige Entwärmung des Schaltschrankes.

Luftleistung (freiblasend): 20 m<sup>3</sup>/h  
Nennleistung 50/60 Hz: 3 W  
Bemessungsstrom 50/60 Hz: 0,125 A  
Bemessungsbetriebsspannung: 24 V (DC)  
Ausführung Ventilator: Axial, Gleichstrommotor  
Abmessungen [BxH]: 116,5x116,5 mm  
Einbautiefe: 43 mm  
Aufbautiefe: 16 mm  
Erforderlicher Montageausbruch [BxT]: 92x92 mm  
Betriebstemperatur: -15°C bis +55°C  
Lagertemperatur: -30°C bis +70°C  
Farbe: RAL 7035  
Schutzart IP nach IEC 60529:  
IP 54 mit Vliesfilter  
IP 56 mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube  
Schutzart NEMA:  
Type 12 mit Vliesfilter  
Type 3, 3R mit Vliesfilter und Strahlwasserhaube  
Schalldruckpegel 50/60 Hz: 38 dB(A)  
Lebensdauer 50/60 Hz: 70.000 h  
Gewicht: 0,3 kg